GP66 11UG-689CA Leopard

OS	Windows 11 Home
Color	Core Black
Screen Size / Type	15.6" FHD, IPS-Level 144Hz 45%NTSC
Resolution/ Ratio	1920x1080 16:9
CPU/Processor	Core i7-11800H 8 Core
CPU Frequency	2.4 - 4.6GHz
Chipset	HM570
Graphics	NVIDIA GeForce® RTX3070 Laptop GPU
Video Memory	8G GDDR6
System Memroy	DDR IV 8GB*2
SoDimm	2 Sockets; Max Memory 64GB
HDD Capacity	512GB NVMe PCIe SSD
HDD Interface	NVMe
SSD	1x NVMe PCIe Gen4x4 SSD , 1x NVMe PCIe Gen3x4 SSD (Max 2TB)
LAN	Killer E3100 2.5GbE
WLAN	Killer WiFi 6E AX1675 (2x2)
BT	BT 5.2
HDMI-out	4K @ 120Hz / 8K @60Hz
Mini-Display Port	mDP v1.4*1
USB	3 x USB3.2 Gen 1
Keyboard	Steel Series per-Key RGB with Anti-Ghost key (84 Key)
Touch Pad	Multi Touch
Mic-in/ Headphone-out	1 Audio Combo (1/8")
Speaker	Speakers 2W*2
Webcam	720p HD Webcam
Battery Pack	4 cell (65Whr) Li-Polymer
AC Adapter	280W
Unit weight	5.25 lbs
Unit Dimension	14.09"x 10.51"x 0.92"
UPC	824142286845
UCC-14	10824142286842
Warranty	1 year Limited warranty (Include 1 Year Global)