



4 Rotating Outlets Power Surge Wall Tap

INNOVATIVE ROTATING DESIGN FOR FLEXIBLE POWER USE


Multiprise à 4 prises rotatives avec
limiteur de surtension

ALIMENTEZ VOS APPAREILS EN SOUPLESSE GRÂCE À SA
CONCEPTION ROTATIVE INNOVANTE

Supresor de Pared con 4
Contactos Giratorios

NOVEDOSO DISEÑO GIRATORIO Y FLEXIBLE PARA USO ELÉCTRICO

MODEL/MODÈLE/MODELO : 28288



USER MANUAL
MODE D'EMPLOI/MANUAL DEL USUARIO

FOR TECHNICAL SUPPORT, CALL: 888-295-5839 OR EMAIL: PARTS@SPRICHARDS.COM.
HOURS: MONDAY-FRIDAY, 8:00 A.M. – 5:00 P.M. EST



FEATURES

- 1. 90° Rotating Design
Can be rotated to two directions 0° and 90° for easy usage with 3-line surge protection
- 2. Dust Cover Function
Turn sockets to 45° can act as dust cover function.
- 3. X3 New MOV (Metal Oxide Varistor) Technology
New designed component with improved material and surge functions absorb surges. Provide common and normal mode protection from high-energy spikes.
- 4. Surge Protected Indicator
Green light indicates your surge protection is functioning properly
- 5. Power ON/OFF Switch
Integrates a 15 Amp overload resettable circuit breaker
- 6. Safety Shutdown Technology
Uses thermal fuses to power off your system, which protects against fire and other damage in the event of an extreme, extended over voltage or when surge protection expires.
- 7. High-Frequency Capacitor
Reduce noise interference. Fantastic glossy or hairline style panel presents hi-tech quality.
- 8. Two USB Charger Ports
Apple compatible USB charger. Perfect for smart phone and other USB devices.

ROTATING INSTRUCTIONS


Four Surge-Protected Outlets with 90° Rotating Design

It offers enough space for different shaped plugs to plug in just by rotating each socket in two directions.



Dust Cover Function

Turn sockets to 45° can act as dust cover function.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Model/Specification	CCS28288
Total Surge Protection Outlets	4
Electrical Rating	15A, 120VAC, 60Hz, 1800W
Surge Energy Joule Rating	540J
Surge Protection Mode	L-N, L-G, N-G
UL Clamping Voltage	6KV
EMI/RFI Noise Filter - Frequency - Attenuation	150KHz~100MHz Up to 40dB
USB Charger	2.4A (20) 3.4A (30)
Surge Protector Indicator	Green

UL Listed to U.S.A. and Canadian Safety Standard: UL498A, UL1449.

WARNING

- 1. Use indoors and in dry location. Not for use with aquariums and other water-related products.
- 2. Power surge protector must be plugged directly into the power source and must not be "daisy-chained" together in serial fashion with other power strips, ups, other surge protectors or extension cords.
- 3. **RISK OF FIRE:** Do not exceed electrical rating.
- 4. Operate Properly: Do not rotate the receptacle while plug-in.

NOTE: This power surge protector is designed to protect your electronic equipment from AC power surges up to a certain level. It's not a lightning arrestor, so it won't afford protection while lightning strikes nearby the power lines, house, service entrance or antenna.


POUR OBTENIR DU SUPPORT TECHNIQUE, APPELEZ : 888-295-5839 OU ENVOYEZ UN COURRIEL À : PARTS@SPRICHARDS.COM. HEURES : LUNDI-VENDREDI, 8 H – 17 H HNE

FONCTIONS

- 1. Conception rotative sur 90 °
Les prises sont rotatives dans deux directions entre 0 et 90° pour faciliter leur utilisation avec un limiteur de surtension à 3 lignes
- 2. Fonction cache antipoussière
Le fait de tourner les prises à 45° permet d'obtenir les mêmes résultats qu'avec un cache antipoussière
- 3. Nouvelle technologie MOV (varistance à oxyde métallique) x 3
Composant repensé avec de meilleurs matériaux et de meilleures fonctions de parasurtenseur qui absorbent les surtensions. Fournit un mode de protection commun et normal contre les crêtes de haute énergie.
- 4. Voyant de limitation de surtension
Une lumière verte vous indique que la protection contre les surtensions fonctionne correctement
- 5. Interrupteur d'alimentation Marche/Arrêt
Intègre un disjoncteur réarmable contre les surcharges de 15 ampères
- 6. Technologie d'arrêt sécuritaire
Utilise les fusibles thermiques pour éteindre votre système, ce qui vous protège contre les incendies et autres dommages dans l'éventualité d'une surtension extrême et étendue ou quand la protection contre les surtensions expire.
- 7. Condensateur haute fréquence
Réduit les interférences Beau panneau brillant ou brossé pour présenter une haute technologie de qualité.
- 8. Deux ports de chargement USB
Chargeur USB compatible Apple. Parfait pour un téléphone intelligent ou d'autres périphériques USB.


INSTRUCTIONS POUR LA ROTATION

Quatre prises avec limiteurs de surtension avec conception rotative sur 90 °
Cette conception offre assez d'espace pour brancher des fiches de formes différentes simplement en tournant chaque prise dans deux directions.



Fonction cache antipoussière

Le fait de tourner les prises à 45° permet d'obtenir les mêmes résultats qu'avec un cache antipoussière



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle/spécification	CCS28288
Prises avec protection totale contre les surtensions	4
Caractéristiques électriques	15 A, 120 V c.a., 60 Hz, 1 800 W
Cote énergétique du limiteur de surtension en joule	540 J
Mode de protection contre les surtensions	L-N, L-G, N-G
Tension de blocage UL	6 KV
Filtre antiparasite EMI/RFI - Fréquence - Atténuation	150 KHz~100 MHz Jusqu'à 40 dB
Chargeur USB	2,4 A (20) 3,4 A (30)
Voyant de protection contre les surtensions	Vert

Homologué UL selon les normes sécuritaires des États-Unis et du Canada : UL498A, UL1449.

AVERTISSEMENT

- 1. Utilisez à l'intérieur dans un endroit sec. N'est pas conçu pour être utilisé avec des aquariums et autres produits liés à l'eau.
- 2. Le dispositif de protection contre les surtensions doit être branché directement dans la source électrique et ne doit pas être connecté en guirlande avec d'autres multiprises, ASI ou autres dispositifs de protection contre les surtensions ou rallonges.
- 3. **RISQUE D'INCENDIE** : Respecter les caractéristiques électriques.
- 4. Utiliser correctement : Ne faites pas tourner la prise quand une fiche est branchée.

REMARQUE : Ce dispositif de protection contre les surtensions a été conçu pour protéger votre équipement électronique des surtensions de courant alternatif jusqu'à un certain niveau. Ceci n'est pas un parafoudre, donc il ne protège pas votre équipement quand la foudre s'abat près des lignes de courant, de votre maison, de votre raccordement ou antenne.

SI DESEA OBTENER SOPORTE TÉCNICO, LLAME AL 888-295-5839 O ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO A PARTS@SPRICHARDS.COM.
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M., HORA DEL ESTE


CARACTERÍSTICAS

- 1. Diseño que gira 90°
Puede girar a 0° y 90° en dos direcciones y cuenta con la funcionalidad de supresión de picos de 3 líneas.
- 2. Función de protección contra el polvo
Al girar el tomacorriente a 45°, puede evitar la entrada de polvo.
- 3. Nueva tecnología X3 MOV (varistor de óxido metálico)
Componente de diseño nuevo con material mejorado y funciones de supresión de picos. Protege contra las variaciones transitorias de alto voltaje en modo común y normal.
- 4. Indicador de protección de sobrevoltaje
La luz verde indica que la protección contra picos está funcionando adecuadamente.
- 5. Interruptor de encendido/apagado
Integra un disyuntor de sobrecarga reajutable de 15 A.
- 6. Tecnología de apagado de seguridad
Utiliza termofusibles que desactivan el sistema para proteger contra incendios y otros daños en caso de un sobrevoltaje extremo y prolongado o de que el sistema de supresión de picos deje de funcionar.
- 7. Capacitor de alta frecuencia
Reduce la interferencia del ruido. Sorprendente panel de acabado brillante o estilizado y de alta calidad tecnológica.
- 8. Cargador USB con dos puertos
Cargador USB compatible con productos Apple. Ideal para teléfonos inteligentes y otros dispositivos con entrada USB.

INSTRUCCIONES PARA GIRAR LOS CONTACTOS


Cuatro contactos con supresión de picos que giran 90°

Con espacio suficiente para conectar clavijas de diferentes formas; basta con girar cada contacto en dos direcciones



Función de protección contra el polvo

Al girar el tomacorriente a 45°, puede evitar la entrada de polvo.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo/Especificación	CCS28288
Contactos con supresión total de picos	4
Capacidad eléctrica nominal	15 A, 120 VCA, 60 Hz, 1800 W
Capacidad de supresión de picos en Joules	540 J
Modo de protección contra sobretensiones	L-N, L-G, N-G
Voltaje de sujeción de UL	6 kV
Filtro de ruido contra interferencia electromagnética/radiofrecuencia - Frecuencia - Atenuación	150 kHz~100MHz Hasta 40 dB
Cargador USB	2.4 A (20) 3.4 A (30)
Indicador de protección de sobrevoltaje	Verde

Homologado por UL conforme a las normas de seguridad de Canadá y EE.UU.: UL498A, UL1449.

ADVERTENCIA

- 1. Utilice el producto en interiores y en un lugar seco. No es para uso en acuarios ni con otros productos relacionados con el agua.
- 2. El supresor de picos debe conectarse directamente a la fuente de alimentación y no en "margarita" o en serie a otros multicontactos, equipos UPS, supresores de picos o extensiones.
- 3. **RIESGO DE INCENDIO:** No exceda la capacidad eléctrica nominal.
- 4. Opere adecuadamente: Evite girar el receptáculo mientras esté conectado.

NOTA: Este supresor de picos está diseñado para proteger su equipo electrónico contra sobrevoltajes de CA de hasta cierto nivel. No funciona como pararrayos, por lo que no protegerá su equipo contra los rayos que impacten cables eléctricos, casas, entradas de servicio o antenas en la cercanía.