



E2775SJ

68.6cm (27") LCD MONITOR

Cet écran polyvalent de 27" offre une qualité d'images et des performances excellentes, quelque soit la spécialité. La résolution Full HD, les rapports de contraste élevés et les niveaux de luminosité optimisés offrent des images nettes et éclatantes. La technologie Flicker-Free améliore le confort visuel.



AUDIO



HDMI



2MS



TILT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ligne	Pro-line
Type de dalle	TN
Taille de dalle	27" / 68.6 cm
Taille de l'image	16:9
Luminosité	300 cd/m ²
Taux de contraste dynamique	50M:1
Pixel Pitch(H) (V)	0.311
Display Area (H x V)	597.89x336.31
Viewing Angle (CR >= 10)	170/160
Temps de réponse	2ms
Couleur	Black

FRÉQUENCE DE BALAYAGE

Fréquence de balayage	30-83khz/50-76hz
Fréquence de pixels	148.5MHz

RÉSOLUTION

Résolution maximum	1920x1080@60Hz
Recommend Resolution	1920x1080@60Hz
Couleurs	16.7 Million
HDCP compatible	Oui

PRISES

D-Sub	Oui
DVI	Oui
HDMI (Digital Input)	1x
USB	-
MHL	-
DisplayPort	-

ALIMENTATION

Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation électrique	Allumé: 25W, Veille: 0.5W, Eteint: 0.3W
Zero Power Switch	-

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Plug and play	Yes
Kensington Lock	Yes
i-Menu	Yes
e-Saver	Yes
Vesa	100x100
FlickerFree	Yes
Speakers	2W
Réglementation	Energystar 6 TCO 6 EPEAT Gold TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC RoHS compliant

ACCESSOIRES

VGA Câble
DVI Câble
Audio Câble
Power Schuko C7 Câble

ERGONOMIC DATA

Pivotement	Non
Tilt	-5/+20

DIMENSIONS

Produit avec support (L x H x P)	645.7x452x210 mm
Emballage (L x H x P)	714x525x131 mm
Weight	5.29 kg wo/packaging 7.46 kg w/packaging
Warranty	3 Years
EAN	4038986185554