







EVOLVE 20 en EVOLVE 20SE

Ontworpen voor gespreksafhandeling.

Professionele bedrade headset. Eenvoudig afhandelen van telefoongesprekken.

-  Geweldig geluid voor gesprekken en muziek
-  Plug-and-play connectiviteit
-  Gesprekscontroller om gesprekken gemakkelijk af te handelen
-  USB-A- en USB-C-versies beschikbaar



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene informatie	Inhoud verpakking	Jabra Evolve 20/20SE Headset, USB-controller, Evolve 20 met oorkussentjes van schuimrubber/Evolve 20SE met oorkussentjes van imitatieleer, documentatie	
	Afmetingen verpakking (LxBxH)	23 x 18 x 3,5cm	
	Afmetingen hoofdeenheid	Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm Stereo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm	
	Gewicht inclusief meest gebruikte draagstijl	Stereo 0,132 kg Mono 0.104 kg	
	Gebruikt materiaal	Zachte hoofdband en comfortabele oorkussentjes van schuimrubber op het oor. De Evolve 20SE-versie wordt geleverd met oorkussentjes van imitatieleer	
	Garantie	2 jaar	
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Yes	
	Jabra Sound+	No	
Audio	LED-functies en -voorzieningen	In-gespreklampje, inkomende oproepen, Teams-meldingen*	
	Bandbreedte headset	Wideband	
	Grootte luidspreker	ø 28 x 3,9 mm	
	Gevoeligheid luidspreker	93,6 dB SPL @ 1 kHz	
	Weerstand luidspreker	32+/-4,8 Ω, @ 1,0 kHz	
	Max. invoer luidspreker	Nominale ingang 5 mW @ 0,4 V, maximale ingang 10 mW @ 0,56 V	
	Frequentiebereik luidspreker	150 Hz~7 kHz, @Uitgang S.P.L -10 dB	
	Bandbreedte luidspreker spraakmodus	150 Hz~7 kHz, @Uitgang S.P.L -10 dB	
	Type microfoon	Elektretcondensator (ECM)	
	Microfoongevoeligheid	F = 1 kHz, pin = 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa, Min = -48 dB, Max = -44 dB	
	Frequentiebereik microfoon	100 Hz ~ 10 kHz @ 6 dB	
	Bandbreedte microfoon	Wideband	
	Gehoorsbescherming voor gebruiker	PeakStop™	
	Certificeringen	Wettelijke goedkeuringen: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Industriële certificeringen: Microsoft Teams*, Avaya, Cisco en meer	
Pasvorm en comfort	Vormfactor headset	Hoofdband over het oor	
	Connectiviteit	Verbinding (computer en mobiele apparaten)	USB-A/USB-C
		AC-adapter	USB via PC
Uitgebreide info	Verbinding (computer en mobiele apparaten)	Bedieningskabel: 95 cm, HS-kabel: 120 cm	
	Energieverbruik speaker	Nominale ingang 5 mW @ 0,4 V, maximale ingang 10 mW @ 0,56 V	
	Gebruikstemperatuur	-10° C tot 50° C	
	Bewaartemperatuur	-30°C tot + 80°C bewaartemperatuurbereik: (-20°C tot +35°C 6 maanden), (+35°C tot +45°C 3 maanden), (+45°C tot +45°C 1 maand), (+60°C tot +70°C 1 uur zonder verslechtering), (+70°C tot +85°C max. 1 uur (< 20% verslechtering)	

PRODUCTTYPE	SKU	BESCHRIJVING	EAN-CODE
Stereo	4999-823-109	Jabra Evolve 20 MS Stereo, USB-A	5706991016970
	4999-823-189	Jabra Evolve 20 MS Stereo, USB-C	5706991023831
	4999-829-209	Jabra Evolve 20 UC Stereo, USB-A	5706991016987
	4999-829-289	Jabra Evolve 20 UC Stereo, USB-C	5706991023848
	4999-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Stereo, USB-A	5706991021158
	4999-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Stereo, USB-C	5706991024265
	4999-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Stereo, USB-A	5706991021134
	4999-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Stereo, USB-C	5706991024272
Mono	4993-823-109	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-A	5706991016994
	4993-823-189	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-C	5706991023855
	4993-829-209	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-A	5706991017007
	4993-829-289	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-C	5706991023862
	4993-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-A	5706991021141
	4993-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-C	5706991024289
	4993-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-A	5706991021127
	4993-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-C	5706991024296