



ELITE SO-DIMM

La serie ELITE de TEAMGROUP lanza el nuevo producto DDR4 SO-DIMM. Cumple con la normativa internacional de JEDEC y el voltaje de funcionamiento es de solo 1,2 V, lo que ahorra gran cantidad de consumo de energía. Reduce el calor que genera el producto en sí y también mantiene la temperatura ambiente alrededor del sistema. También está comprobado que es 100 % compatible con todas las computadoras portátiles principales del mercado. Los circuitos integrados de alta calidad se seleccionan para brindar un excelente rendimiento, estabilidad y compatibilidad, lo que los convierte en la mejor opción para que los usuarios de computadoras portátiles amplíen su capacidad.

Main Feature

- Producto de nueva generación del módulo DRAM.
- Módulo de memoria de 1.2V
- Kit enorme de 32 GB
- Orden de por vida

Specification

Tipo	NOTEBOOK			
Tipo de módulo	260 PIN SO-DIMM			
Configuración de Dram	512x8, 1024x8, 2048x8			
Capacidad	4GB / 4GBx2 / 8GB / 8GBx2 / 16GB / 16GBx2 / 32GB / 32GBx2			
Frecuencia	2133MHz	2400MHz	2666MHz	3200MHz
Ancho de banda de transferencia de datos	17,064 MB/s (PC4 17000)	19,200 MB/s (PC4 19200)	21,328 MB/s (PC4 21300)	25,600 MB/s (PC4 25600)
Latencia	CL15-15-15-36	CL16-16-16-39	CL19-19-19-43	CL22-22-22-52
Voltaje	1.2V			
Garantía	Lifetime warranty			

Ordering Information

Frequency	CAS Latency/Voltage	Capacity	Team P/N
DDR4-2133 (PC4-17000)	CL15-15-15-36 1.2V	4GB	TED44G2133C15-S01
		8GB	TED48G2133C15-S01
		16GB	TED416G2133C15-S01
DDR4-2400 (PC4-19200)	CL16-16-16-39 1.2V	4GB	TED44G2400C16-S01
		8GB	TED48G2400C16-S01
		16GB	TED416G2400C16-S01
		32GB	TED432G2400C16-S01



Ordering Information



Frequency	CAS Latency/Voltage	Capacity	Team P/N
DDR4-2666 (PC4-21300)	CL19-19-19-43 1.2V	4GB	TED44G2666C19-S01
		8GB	TED48G2666C19-S01
		16GB	TED416G2666C19-S01
		32GB	TED432G2666C19-S01
DDR4-3200 (PC4-25600)	CL22-22-22-52 1.2V	8GB	TED48G3200C22-S01
		16GB	TED416G3200C22-S01
		32GB	TED432G3200C22-S01



Frequency	CAS Latency/Voltage	Capacity	Team P/N
DDR4-2133 (PC4-17000)	CL15-15-15-36 1.2V	4GBx2	TED48G2133C15DC-S01
		8GBx2	TED416G2133C15DC-S01
		16GBx2	TED432G2133C15DC-S01
DDR4-2400 (PC4-19200)	CL16-16-16-39 1.2V	4GBx2	TED48G2400C16DC-S01
		8GBx2	TED416G2400C16DC-S01
		16GBx2	TED432G2400C16DC-S01
		32GBx2	TED464G2400C16DC-S01



Frequency	CAS Latency/Voltage	Capacity	Team P/N
DDR4-2666 (PC4-21300)	CL19-19-19-43 1.2V	4GBx2	TED48G2666C19DC-S01
		8GBx2	TED416G2666C19DC-S01
		16GBx2	TED432G2666C19DC-S01
		32GBx2	TED464G2666C19DC-S01
DDR4-3200 (PC4-25600)	CL22-22-22-52 1.2V	8GBx2	TED416G3200C22DC-S01
		16GBx2	TED432G3200C22DC-S01
		32GBx2	TED464G3200C22DC-S01