



Model Modell Modelo Modello 原型 النموذج Модель	UCFUHDV2-SGR	
Dimensions Dimensionen Dimensiones Dimensions Dimensioni 大きさ أحجام Размеры	91 x 40 x 13mm (L x W x H)	
Weight Gewicht Peso Poids Peso 重量 الوزن Вес	60g	
Output Output Salida Sortie Output 出力 مخرجات Выходы	 1 x HDMI4K@60Hz 2 x USB-A(USB 3.1) 1 x USB-A(USB 3.1) with BC1.2  1 x HDMI4K@60Hz 2 x USB-A(USB 3.1) 1 x USB-A(USB 3.1) mit BC1.2  1 x HDMI4K@60Hz 2 x USB-A(USB 3.1) 1 x USB-A(USB 3.1) con BC1.2  1 x HDMI4K@60Hz 2 x USB-A(USB 3.1) 1 x USB-A(USB 3.1) avec BC1.2  1 x HDMI4K@60Hz 2 x USB-A(USB 3.1) 1 x USB-A(USB 3.1) con BC1.2  1 x HDMI4K@60Hz 2 x USB-A(USB 3.1) 1 x USB-A(USB 3.1) BC1.2付き  ١ × HDMI4K@60Hz (HDMI) 4 زيترة 60 ذيق (4K) مخرجات ٢ × USB-A (USB 3.1) ١ × USB-A (USB 3.1) مع BC1.2 (ذيق 2)  1 x HDMI4K@60 Hz 2 x USB-A(USB 3.1) 1 x USB-A(USB 3.1) с функцией BC1.2	1 x USB-C (USB 3.1) - Power Delivery
		1 x USB-C (USB 3.1) - Stromlieferung
		1 x USB-C (USB 3.1) - Entrega de Alimentación
		1 x USB-C (USB 3.1) - Transmission de énergie
		1 x USB-C (USB 3.1) - alimentazione
		1 x USB-C (USB 3.1) - パワーデリバリー
		١ × USB-C (USB 3.1) - مخرجات الطاقة (BC1.2) (ذيق 2) (USB-A) 3.1 ١ × USB-C (USB 3.1) - مخرجات الطاقة (BC1.2) (ذيق 2) (USB-A) 3.1
		1 x USB-C (USB 3.1) - подача питания.
Input Input Entrada Entrée Input 入力 مداخل Входы	 1 x USB-C Male  1 x USB-C オス  ١ × USB-C مذكر (USB-C) ١  1 x USB-C кабельный разъем	
	 1 x USB-C Stecker  1 x USB-C Macho  1 x USB-C mâle  1 x USB tipo C Maschio	
Data Rate Datenrate Velocidad de datos Débit de données velocità di trasferimento dei dati データレート سرعة النقل Скорость передачи данных	5Gbps	
Power Leistung Poder Alimentation Potenza الطاقة питание	 Bus powered from host Supports USB PD 3.0 Power Delivery passthrough from an external power adapter (optional) up to 100W (20V 5A)  Vom Host gespeister Bus Unterstützt USB PD 3.0 Stromversorgung Passthrough von einem externen Netzteil (optional) bis zu 100W (20V 5A)	



	[E5] Bus alimentado de host Soporta Entrega de Alimentación USB PD 3.0 passthrough desde un adaptador de alimentación externo (opcional) hasta 100W (20V 5A)
	[F8] Bus alimenté par l'ôte Prise en charge de la fonction de transfert d'énergie USB PD 3.0 à partir d'un convertisseur externe (facultatif) jusqu'à 100 W (20 V 5 A).
	[IT] Bus alimentato dall'host Supporta il passaggio di alimentazione USB PD 3.0 tramite un adattatore esterno (opzionale) fino a 100W (20V 5A)
Power Leistung Poder Alimentation Potenza 電源 طاقة Питание	[J] ホストからのバスパワー 最大100W（20V 5A）の外部電源アダプタ（オプション）からのUSB PD 3.0 Power Deliveryバススルーに対応
	[K6] المضخم لم يمد بطاقتها بقدرة كافية لتزويد أجهزة الطرف الآخر من رايبل بالتيار المطلوب (USB PD) 3.0، حيث يجب توفير مصدر خارجي قادر على تزويد الأجهزة الطرفية بـ 100 واط للحد الأقصى لجهد التشغيل (5 أمبيرات @ 20 فولت)
	[N0] Шина питается от ведущего устройства Поддержка ускоренной зарядки USB PD 3.0 от внешнего блока питания (опция) мощностью до 100 Вт (20 В 5 А)
	[EN] 3840x2160 60Hz [IT] 3840x2160@60Hz massimo [DE] 3840x2160 bei 60 Hz [FR] 3840x2160@60Hz [ES] 3840x2160@60Hz [AR] 3840×2160 بكسل عند تردد تحديث يبلغ 60 هرتز [FA] 3840x2160@60Hz [RU] 3840х2160@60Гц
Video Resolution Videoauflösung Video Resolution Résolution Image Risoluzione Video ビデオ解像度 قوة ديسالفة فةدة Разрешение видео	[EN] Compatible with all computers with a USB-C or Thunderbolt 3/4 port which supports video output. [DE] Kompatibel mit allen Computern mit USB-C oder Thunderbolt 3/4 Anschluss, die Videoausgabe unterstützen. [ES] Compatible con todas las computadoras con un puerto USB-C o Thunderbolt 3/4 que soporten salida de vídeo. [FR] Compatible avec tous les ordinateurs dotés d'un port USB-C ou Thunderbolt 3/4 prenant en charge la sortie vidéo. [IT] Compatibile con tutti i computer con una porta USB tipo C o Thunderbolt 3/4 che supportano l'uscita video. [JP] ビデオ出力をサポートするUSB-CまたはThunderbolt 3/4ポートを備えたすべてのコンピュータに対応。 [AR] (USB-C) - يس-ب.ب.س، وفانم تاد ب.ب.س او سول عر م قواوفا وع (3/4) لكون برندنك وا ب.ب.ب.س، افاف عراف معد ب.ب.ل (3/4) لكون برندنك وا [RU] Совместима со всеми компьютерами с поддерживающими видео портами USB-C или Thunderbolt 3/4.
Device Compatibility Gerätekompatibilität Compatibilidad de dispositivos Appareils Compatibles Compatibilità apparecchi デバイスの互換性 Compatibility Совместимость устройств	
Compliance Beachtung Acuerdo Conformité Conformità コンプライアンス Соответствие нормам	CE, FCC, UKCA
Warranty Garantie Garantía Garantie Garanzia 保証 ضمان Гарантия Support	[EN] 2 Years [ES] 2 Años [IT] 2 Anni [AR] ٢ سنوات (2) [DE] 2 Jahre [FR] 2 Ans [JA] 2年間 [RU] 2 года

- This device is designed for indoors use only.
- Do not deliberately damage the device or expose it to damp, direct sunlight, or high temperature conditions.
- Disassembling or failing to properly use and care for your device will void the warranty on the product.
- ALOGIC bears no responsibility for damage to the device or incidental damages arising from improper use or care and is not liable for repair/replacement of the device or other damages in these circumstances.

- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Inneren vorgesehen.
- Beschädigen Sie das Gerät nicht absichtlich und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn Sie Ihr Gerät zerlegen oder nicht ordnungsgemäß verwenden und pflegen, erlischt die Garantie für das Produkt.
- ALOGIC übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Gerät oder dessen Zubehör, die durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde Pflege entstehen, und haftet unter diesen Umständen nicht für die Reparatur / den Austausch des Geräts oder anderer Zubehörteile.
- Это устройство предназначено для использования только в помещении.
- Не допускайте повреждения устройства, не подвергайте воздействию на него влаги, прямых солнечных лучей или высоких температур.
- В случае признаков разборки либо ненадлежащего использования и обращения гарантийные обязательства будут отменены.
- Компания ALOGIC не несет никакой ответственности за повреждение устройства или косвенный ущерб, возникшие в результате неправильной эксплуатации или ненадлежащего ухода и не обязана производить

- Este dispositivo está diseñado para uso en interiores únicamente.
- No dañe deliberadamente el dispositivo ni lo exponga a la humedad, la luz solar directa o condiciones de alta temperatura.
- Desarmar o no usar y cuidar adecuadamente su dispositivo anulará la garantía del producto.
- ALOGIC no asume ninguna responsabilidad por daños al dispositivo o daños incidentales que surjan de un uso inadecuado o falta de cuidado y no es responsable de la reparación / reemplazo del dispositivo u otros daños en estas circunstancias.

- Ce produit est destiné à un usage en intérieur exclusivement.
- Ne pas endommager l'appareil délibérément ou bien l'exposer à l'humidité, la lumière directe du soleil, ou des températures élevées.
- Tout désassemblage ou utilisation malpropre de votre appareil entraînera l'annulation de votre garantie.
- ALOGIC ne sera pas tenus responsable des dommages causés à l'appareil, ou des dommages liés à une mauvaise utilisation ou un manque de soin et ne sera pas tenu d'assurer la réparation/le remplacement de l'appareil dans ces circonstances.

- Apparecchio da non usare all'aperto.
- Non danneggiare deliberatamente l'apparecchio, non esporlo a umidità, ai raggi diretti del sole o a temperature eccessivamente alte.
- Smontare, trattare o usare l'apparecchio in modo improprio annullerà la garanzia del prodotto.
- ALOGIC non si assume alcuna responsabilità per danni all'apparecchio o danni accidentali dovuti all'uso improprio o alla mancata attenzione, non ritenendosi responsabile per riparazione/sostituzione dell'apparecchio o per altri danni in queste circostanze.

- ・本装置は屋内での使用のみを目的としています。
- ・装置を放置しに損傷させたり、湿気のある場所、直射日光の当たる場所、高温になる場所に放置しないでください。
- ・装置を分解したり、適切な使用方法やお手入れを怠った場合には、製品の保証が無効となります。
- ・ALOGICは、お客様の不適切な使用や不注意から生じた装置の破損や付随的な損害については、一切の責任を負いませんのでご了承ください。



