

ClickShare CX-20

Eenvoudig draadloos vergaderen voor kleine vergaderruimten en huddle-ruimten



- **Draadloos vergadermodel op instapniveau**
- **Organiseer videovergaderingen vanaf uw laptop**
- **Iconische ClickShare Button voor medewerkers en gasten**
- **100% secure, encrypted and cloud-managed**

ClickShare CX-20 maakt draadloos vergaderen in kleine vergaderruimtes mogelijk. When you walk into the meeting room, ClickShare automatically connects you to room devices like cameras, mics, speakers, sound bars and displays.

Start a meeting from your laptop within seconds, using your preferred video conferencing platform. Make hybrid meetings easy, with just one click on the ClickShare Button or the ClickShare App, both for employees and guests.

Product specificaties**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Afmetingen (H x B x D)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker of USB-C
Energieverbruik	Operationeel: 5-10W, 24W Max
Gewicht	900 gr
General specifications	
Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v11 en hoger (ClickShare-app)* iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een vlotte ervaring met Microsoft Teams of Zoom. Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mojave nieuwste versie Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mac OS nieuwste versie
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b of USB-C DisplayPort 1.2
Audio-uitgang	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare buttons	1
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 2.0 (voorkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Draadloos vergaderen	Via de app of de knop
Lokale weergave	Plaatselijk beeld van enkel het beeldscherm in de vergaderruimte
Netwerkverbinding	LAN & wifi *
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

Laatst bijgewerkt: 08 Aug 2023

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg www.barco.com voor de meest recente specificaties.