




www.lg.com

LED LCD Monitor (LED Monitor) / Moniteur ACL À DEL (Moniteur à DEL) / Monitor LCD LED (Monitor LED)

24MS500	27MS500	24MS530B
24MS550	27MS550	27MS530B
25MS500	24BA400	24MS570B
25MS550	27BA400	27MS570B



or/ou/o





24MS530B 24MS570B
27MS530B 27MS570B




or/ou/o

24MS500 24BA400 24MS530B
25MS500 27BA400 27MS530B
27MS500




24MS550 24MS570B
25MS550 27MS570B
27MS550



a

or/ou/o

b



English Depending on country / **Français** Selon les pays / **Español** En función del país



English

- For EPEAT (EPEAT applied model)
Spare parts are available for 5 years after the end of production.
Spare parts include base assembly, adapter and cables.
It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website:
<https://lgparts.com/>

Français

- Pour EPEAT (modèles pour lesquels s'applique EPEAT)
Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production.
Elles comprennent les pièces pour l'assemblage de la base, l'adaptateur et les câbles.
Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web <https://lgparts.com/>



* M F L 7 2 0 9 7 1 0 2 *

(2407-REV02)



Printed in China / Imprimé en Chine



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.

Français






Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.








24MS500 24BA400
25MS500 27BA400
27MS500 24MS530B
27MS530B






24MS550 24MS570B
25MS550 27MS570B
27MS550








24MS500 24BA400 24MS570B
24MS550 27BA400 27MS570B
27MS500 24MS530B
27MS550 27MS530B



25MS500
25MS550



		24MS500 24MS550 25MS500 25MS550 27MS500 27MS550	24BA400 27BA400	24MS530B 27MS530B
		24MS570B 27MS570B		
			●	●
			●	●
			●	●
				
			●	



English

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français


- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español


- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB del producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.




24MS500
27MS500
24BA400
27BA400
24MS530B
27MS530B





or
ou
o



25MS500





or
ou
o








24MS550
27MS550
24MS570B
27MS570B



25MS550





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	25MS500	557.5 x 421.2 x 190.0 (mm) 21.9 x 16.5 x 7.4 (inches)	557.5 x 328.3 x 58.8 (mm) 21.9 x 12.9 x 2.3 (inches)	2.6 kg 5.7 (lbs)	2.3 kg 5.0 (lbs)		
	27MS500	612.0 x 454.9 x 190.0 (mm) 24.0 x 17.9 x 7.4 (inches)	612.0 x 362.5 x 56.2 (mm) 24.0 x 14.2 x 2.2 (inches)	3.5 kg 7.7 (lbs)	3.1 kg 6.8 (lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	25MS500	557,5 x 421,2 x 190,0 (mm) 21,9 x 16,5 x 7,4 (po)	557,5 x 328,3 x 58,8 (mm) 21,9 x 12,9 x 2,3 (po)	2,6 kg 5,7 (lb)	2,3 kg 5,0 (lb)		
	27MS500	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm) 24,0 x 17,9 x 7,4 (po)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm) 24,0 x 14,2 x 2,2 (po)	3,5 kg 7,7 (lb)	3,1 kg 6,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	25MS500	557,5 x 421,2 x 190,0 (mm)	557,5 x 328,3 x 58,8 (mm)	2,6 kg	2,3 kg		
	27MS500	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)	3,5 kg	3,1 kg		
	Clasiy cación de potencia		25MS500: 19 V --- 0,84 A 27MS500: 19 V --- 1,3 A				
	Especiy caciones de Adaptador de ca/cc		Salida	25MS500: 19 V --- 0,84 A 27MS500: 19 V --- 1,3 A			
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A			



English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	25MS550	557.5 x 475.2 x 219.4 (mm) 21.9 x 18.7 x 8.6 (inches)	557.5 x 328.3 x 58.8 (mm) 21.9 x 12.9 x 2.3 (inches)	3.1 kg 6.8 (lbs)	2.3 kg 5.0 (lbs)		
	27MS550	612.0 x 492.1 x 219.4 (mm) 24.0 x 19.3 x 8.6 (inches)	612.0 x 362.5 x 56.2 (mm) 24.0 x 14.2 x 2.2 (inches)	3.9 kg 8.5 (lbs)	3.1 kg 6.8 (lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	25MS550	557,5 x 475,2 x 219,4 (mm) 21,9 x 18,7 x 8,6 (po)	557,5 x 328,3 x 58,8 (mm) 21,9 x 12,9 x 2,3 (po)	3,1 kg 6,8 (lb)	2,3 kg 5,0 (lb)		
	27MS550	612,0 x 492,1 x 219,4 (mm) 24,0 x 19,3 x 8,6 (po)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm) 24,0 x 14,2 x 2,2 (po)	3,9 kg 8,5 (lb)	3,1 kg 6,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	25MS550	557,5 x 475,2 x 219,4 (mm)	557,5 x 328,3 x 58,8 (mm)	3,1 kg	2,3 kg	1 920 x 1 080	100 Hz
	27MS550	612,0 x 492,1 x 219,4 (mm)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)	3,9 kg	3,1 kg		
	Clasiy cación de potencia			19 V --- 1,3 A			
	Especiy caciones de Adaptador de ca/cc			Salida		19 V --- 1,3 A	
				Entrada		100-240 V ~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A	



English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	24MS500	539.9 x 414.4 x190.0 (mm) 21.2 x 16.3 x 7.4 (inches)	539.9 x 321.4 x56.2 (mm) 21.2 x 12.6 x 2.2 (inches)	2.6 kg 5.7 (lbs)	2.3 kg 5.0 (lbs)		
	24MS550	539.9 x 447.6 x219.4 (mm) 21.2 x 17.6 x 8.6 (inches)	539.9 x 321.4 x56.2 (mm) 21.2 x 12.6 x 2.2 (inches)	3.2 kg 7.0 (lbs)	2.4 kg 5.2 (lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	24MS500	539,9 x 414,4 x190,0 (mm) 21,2 x 16,3 x 7,4 (po)	539,9 x 321,4 x56,2 (mm) 21,2 x 12,6 x 2,2 (po)	2,6 kg 5,7 (lb)	2,3 kg 5,0 (lb)		
	24MS550	539,9 x 447,6 x219,4 (mm) 21,2 x 17,6 x 8,6 (po)	539,9 x 321,4 x56,2 (mm) 21,2 x 12,6 x 2,2 (po)	3,2 kg 7,0 (lb)	2,4 kg 5,2 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	24MS500	539,9 x 414,4 x190,0 (mm)	539,9 x 321,4 x56,2 (mm)	2,6 kg	2,3 kg		
	24MS550	539,9 x 447,6 x219,4 (mm)	539,9 x 321,4 x56,2 (mm)	3,2 kg	2,4 kg		
	Clasificación de potencia		24MS500: 19 V --- 0,84 A 24MS550: 19 V --- 1,3 A				
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	24MS500: 19 V --- 0,84 A 24MS550: 19 V --- 1,3 A			
Entrada			100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A				



English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	24BA400	539.9 x 414.4 x 190 (mm) 21.2 x 16.3 x 7.4 (inches)	539.9 x 321.4 x 56.2 (mm) 21.2 x 12.6 x 2.2 (inches)	2.7 kg 5.9 (lbs)	2.4 kg 5.2 (lbs)		
	27BA400	612.0 x 454.9 x 190.0 (mm) 24.0 x 17.9 x 7.4 (inches)	612.0 x 362.5 x 56.2 (mm) 24.0 x 14.2 x 2.2 (inches)	3.5 kg 7.7 (lbs)	3.1 kg 6.8 (lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	24BA400	539,9 x 414,4 x 190 (mm) 21,2 x 16,3 x 7,4 (po)	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm) 21,2 x 12,6 x 2,2 (po)	2,7 kg 5,9 (lb)	2,4 kg 5,2 (lb)		
	27BA400	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm) 24,0 x 17,9 x 7,4 (po)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm) 24,0 x 14,2 x 2,2 (po)	3,5 kg 7,7 (lb)	3,1 kg 6,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	24BA400	539,9 x 414,4 x 190 (mm)	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm)	2,7 kg	2,4 kg	1 920 x 1 080	100 Hz
	27BA400	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)	3,5 kg	3,1 kg		
	Clasiy cación de potencia			19 V --- 1,3 A			
	Especiy caciones de Adaptador de ca/cc			Salida	19 V --- 1,3 A		
Entrada				100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A			



English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	24MS570B	539.9 x 447.6 x 219.4 (mm) 21.2 x 17.6 x 8.6 (inches)	539.9 x 321.4 x 56.2 (mm) 21.2 x 12.6 x 2.2 (inches)	3.2 kg 7.0 (lbs)	2.4 kg 5.2 (lbs)		
	27MS570B	612.0 x 492.1 x 219.4 (mm) 24.0 x 19.3 x 8.6 (inches)	612.0 x 362.5 x 56.2 (mm) 24.0 x 14.2 x 2.2 (inches)	4.0 kg 8.8 (lbs)	3.2 kg 7.0 (lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	24MS570B	539,9 x 447,6 x 219,4 (mm) 21,2 x 17,6 x 8,6 (po)	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm) 21,2 x 12,6 x 2,2 (po)	3,2 kg 7,0 (lb)	2,4 kg 5,2 (lb)		
	27MS570B	612,0 x 492,1 x 219,4 (mm) 24,0 x 19,3 x 8,6 (po)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm) 24,0 x 14,2 x 2,2 (po)	4,0 kg 8,8 (lb)	3,2 kg 7,0 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	24MS570B	539,9 x 447,6 x 219,4 (mm)	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm)	3,2 kg	2,4 kg		
	27MS570B	612,0 x 492,1 x 219,4 (mm)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)	4,0 kg	3,2 kg		
	Clasificación de potencia		19 V --- 5,4 A				
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	19 V --- 5,79 A			
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A o 1,6 A			



English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	24MS530B	539.9 x 414.4 x190.0 (mm) 21.2 x 16.3 x 7.4 (inches)	539.9 x 321.4 x56.2 (mm) 21.2 x 12.6 x 2.2 (inches)	2.6 kg 5.7 (lbs)	2.3 kg 5.0 (lbs)		
	27MS530B	612.0 x 454.9 x 190.0 (mm) 24.0 x 17.9 x 7.4 (inches)	612.0 x 362.5 x 56.2 (mm) 24.0 x 14.2 x 2.2 (inches)	3.5 kg 7.7 (lbs)	3.2 kg 7.0 (lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	24MS530B	539,9 x 414,4 x190,0 (mm) 21,2 x 16,3 x 7,4 (po)	539,9 x 321,4 x56,2 (mm) 21,2 x 12,6 x 2,2 (po)	2,6 kg 5,7 (lb)	2,3 kg 5,0 (lb)		
	27MS530B	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm) 24,0 x 17,9 x 7,4 (po)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm) 24,0 x 14,2 x 2,2 (po)	3,5 kg 7,7 (lb)	3,2 kg 7,0 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	24MS530B	539,9 x 414,4 x190,0 (mm)	539,9 x 321,4 x56,2 (mm)	2,6 kg	2,3 kg		
	27MS530B	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm)	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)	3,5 kg	3,2 kg		
	Clasiy cación de potencia			19 V --- 5,4 A			
	Especiy caciones de Adaptador de ca/cc			Salida	19 V --- 5,79 A		
				Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A o 1,6 A		

