











www.lg.com

UltraGear™

(OLED Monitor/ Moniteur OLED/ Monitor OLED)

27GS93QE

⊕ Depending on country / Selon le pays / Según del país



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



* M B M 6 7 5 3 4 4 2 2 *

(2407-REV00)



Printed in China/
Imprimé en Chine



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English





You can download manuals from the LGE website.

Français


Vous pouvez télécharger les manuels sur le site Web de LGE.

Español


Puede descargar los manuals del sitio web oficial de LGE.




1



2




3








4





5



6





**English**

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB del producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.



English

• **OLED Monitor's [Image Cleaning] Function and How to Use It**

- Upon initial use after opening, we recommend performing screen calibration using the [Image Cleaning] function.
- If the monitor screen is not clear, run [Image Cleaning].
- For more information, see the owner's manual.

Français

• **Fonction [Nettoyage de l'image] du moniteur OLED et comment l'utiliser**

- Lors de la première utilisation suivant l'ouverture, nous recommandons d'effectuer un étalonnage de l'écran en utilisant la fonction [Nettoyage de l'image].
- Si l'écran du moniteur n'est pas clair, utilisez la fonction [Nettoyage de l'image].
- Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le manuel d'utilisation.


Español

• **Instrucciones para usar la función [Limpieza de imagen] del monitor OLED**



- En el primer uso tras la apertura, recomendamos ejecutar la calibración de la pantalla mediante la función [Limpieza de imagen].
- Si la pantalla del monitor no se ve nítidamente, ejecute [Limpieza de imagen].
- Para obtener más información, consulte el manual de usuario.



a




b





English	Dimensions (Width x Height x Depth)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 605.2 x 575.1 x 253.7 (mm) 23.8 x 22.6 x 9.9 (inches)	Without Stand 605.2 x 351.0 x 45.3 (mm) 23.8 x 13.8 x 1.7 (inches)	With Stand 6.7 (kg) 14.7 (lbs)	Without Stand 4.8 (kg) 10.5 (lbs)	2560 x 1440	240 Hz
Français	Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 605,2 x 575,1 x 253,7 (mm) 23,8 x 22,6 x 9,9 (po)	Sans socle 605,2 x 351,0 x 45,3 (mm) 23,8 x 13,8 x 1,7 (po)	Avec socle 6,7 (kg) 14,7 (lb)	Sans socle 4,8 (kg) 10,5 (lb)	2 560 x 1 440	240 Hz
Español	Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 605,2 x 575,1 x 253,7 (mm)	Soporte no incluido 605,2 x 351,0 x 45,3 (mm)	Soporte incluido 6,7 (kg)	Soporte no incluido 4,8 (kg)	2 560 x 1 440 píxeles	240 Hz
	Clasificación de potencia				19 V --- 7,0 A	
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida		19 V --- 7,37 A	
			Entrada		100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A	



 CR2025 / 3V

