



Verbatim Essentials

USB-C®
Multiport Hub 4 Port

1 x USB-A 3.2 Gen1 / USB-A 2.0
USB-C® PD / HDMI


Quick Start Guide

32155



How it works

1. USB-C® PD
2. HDMI®
3. USB-A 3.2 Gen 1
4. USB-A 2.0



Specifications

Connections

- USB-C PD: PD 3.0, up to 100W input. Charging of devices like laptops or MacBooks is limited to 87-96W for safety.
- HDMI: up to 4K 30Hz (3840 x 2160).
- USB-A 3.2 Gen 1: up to 5 Gb/s data speed & maximum power output of 5V/0.9A, backwards compatible with USB 2.0.
- USB-A 2.0: 480 Mbps data transmission, also compatible with USB 1.1/1.0 max output: 5V/0.5 A.

Supported Systems: Windows 10/11, MacOS 10.2 above

Environmental Working Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Storage Temperature: -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Environmental Working Humidity: 20%-90%RH

Product Dimensions: (WxHxD): 96.7 mm (W) x 29.7 mm (H) x 11 mm (D)

Product Weight: 51 g

Frame Material: Aluminum

Important Notes

- For HDMI output, the host USB-C port from your device must support video output.
- USB-A ports will not support Apple SuperDrive/ Nintendo Switch or charge iPads and other tablets.
- Some 2.4 GHz wireless devices such as wireless keyboard/mouse adapter may not work in close proximity to USB 3.0 devices or hubs. Connect the devices to the USB ports farther away to avoid interference.
- For safety, please use your original or a third-party certified charger and cable to charge your Laptop/MacBook.
- For stable work it is recommended to attach a power supply.

FAQ

Why is there no video output?

- Please make sure your USB-C® source devices support video output.
- Please check the connection is good.
- Please use standard HDMI® cable.

Why is there no audio output from HDMI port?

- Please make sure that there is audio output function on the monitor.
- Please set the external monitor as default audio output device.

Why can't some mobiles use USB 3.2 Gen1 or card reader?

- Make sure your mobile USB-C® supports OTG.

Sometimes WiFi stops working while HDD is connected to the Hub, what can be done?

- 2.4G networks are easily disturbed, switch to 5G or adjust the placement of your HDD to reduce impact of disturbing frequencies.

What if display stops working after connecting high power devices like HDD?

- Please connect power supply to provide enough power and reconnect devices.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Rights

Copyright© 2024 Verbatim. No part of this document may be reproduced in any form or by any means, for any purpose, without the express written permission of Verbatim. All rights reserved. All other brands and product names referenced herein are property of their respective owners.

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase. This warranty excludes batteries. If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you. You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim. Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used. VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

WEEE Notice



The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life. The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

Assurance of Compliance

Brand: Verbatim

Product Category: Hubs and Docking

Products: 32155 Essentials USB-C® Multiport Hub 4 Port

CE Declaration of Conformity

The objects of the declaration are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States.

Directives:

- Electromagnetic Compatibility: 2014/30/EC
- Low Voltage Protection: 2014/35/EC
- RoHS Directive: 2011/65/EC
- Annex II: 2015/863/EC

Test standards:

- 2014/30EU
- EN55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- 2014/35/EU
- EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

RoHS Compliance

The products are in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC) including 241 substances contained in Candidate List of June 27th, 2024, are not present in this product range above permitted levels.

Substance restriction:

- Cadmium and its compounds (Cd) 0,01%
- Mercury and its compounds (Hg) 0,1%
- Lead and its compounds (Pb) 0,1%
- Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+) 0,1%
- Polybrominated Biphenyls (PBB) 0,1%
- Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 0,1%
- Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 0,1%
- Benzyl butyl phthalate (BBP) 0,1%
- Dibutyl phthalate (DBP) 0,1%
- Diisobutyl phthalate (DIBP) 0,1%

This declaration is the responsibility of the manufacturer.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, September 1st, 2024

Technical Support and Documentation

- To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- Om de gebruikershandleiding te downloaden, veegestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.
- Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.

- Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.
- Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.
- Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.
- 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support.
- 需下載产品使用手册、发生常见问题解答或联系 Verbatim 的支援团队，请登入 – www.verbatim.com/support.
- D 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.
- ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、- www.verbatim.com/support をご覧ください。

Verbatim Address

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan





Verbatim Essentials

USB-C® Multiport Hub 4 Port

1 x USB-A 3.2 Gen1 / USB-A 2.0
USB-C® PD / HDMI


Guide de
Démarrage Rapide

32155



Comment ça marche

1. USB-C® PD
2. HDMI®
3. USB-A 3.2 Gen 1
4. USB-A 2.0



Fonctionnement

Connexions

- USB-C® PD : PD 3.0, jusqu'à 100W d'entrée. Le chargement d'appareils comme les ordinateurs portables ou les MacBooks est limité à 87-96W pour des raisons de sécurité.
- HDMI® : jusqu'à 4K 30 Hz (3840 x 2160).
- USB-A 3.2 Gen 1 : jusqu'à 5 Gb/s de vitesse de données et une puissance de sortie maximale de 5 V/0.9 A, rétrocompatible avec USB 2.0.
- USB-A 2.0 : 480 Mbps de transmission de données, également compatible avec USB 1.1/1.0 sortie max : 5 V/0.5 A.

Systèmes pris en charge : Windows 10/11, MacOS 10.2 supérieur.

Température de travail environnementale : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).

Température de stockage : -20 °C à 85 °C (-4 °F à 185 °F).

Humidité ambiante de travail : 20%-90% RH

Dimensions du produit : (WxHxD) : 96.7 mm (W) x 29.7 mm (H) x 11 mm (D)

Poids du produit : 51 g

Matériau du cadre : Aluminium

Remarques importantes

- F1. Pour la sortie HDMI®, le port USB-C® hôte de votre appareil doit prendre en charge la sortie vidéo.
- Les ports USB-A ne prennent pas en charge l'Apple SuperDrive/Nintendo Switch et ne permettent pas de recharger les iPads et autres tablettes.
- Certains périphériques sans fil de 2,4 GHz, tels que les claviers/souris sans fil, peuvent ne pas fonctionner à proximité de périphériques ou de concentrateurs USB 3.0. peuvent ne pas fonctionner à proximité d'appareils ou de concentrateurs USB 3.0. Connecte les appareils aux ports USB plus loin pour éviter les interférences.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser votre chargeur et votre câble d'origine ou un chargeur et un câble certifiés par un tiers pour charger votre ordinateur portable/MacBook.
- Pour un travail stable, il est recommandé de brancher un bloc d'alimentation.

FAQ

Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie vidéo ?

- Assurez-vous que vos périphériques sources USB-C® prennent en charge la sortie vidéo.
- Vérifiez que la connexion est bonne.
- Utilisez un câble HDMI® standard.

Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie audio sur le port HDMI® ?

- Assurez-vous que le moniteur dispose d'une fonction de sortie audio.
- Définissez le moniteur externe comme périphérique de sortie audio par défaut.

Pourquoi certains téléphones portables ne peuvent-ils pas utiliser l'USB 3.2 Gen1 ou le lecteur de cartes ?

- Assurez-vous que votre téléphone portable USB-C® prend en charge OTG.

Il arrive que le WiFi cesse de fonctionner alors que le disque dur est connecté au concentrateur.

- Les réseaux 2.4G sont facilement perturbés, passez à la 5G ou ajustez l'emplacement de votre disque dur pour réduire l'impact des fréquences perturbatrices.

Que se passe-t-il si l'écran ne fonctionne plus après la connexion d'appareils à forte puissance comme un disque dur ?

- Branchez le bloc d'alimentation pour fournir suffisamment de courant et reconnectez les appareils.

Remarque

Verbatim peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits

Copyright © 2024 Verbatim. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis DEEE



Verbatim garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie exclut les piles. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement. Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim. Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni à une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé. **VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE.** Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

WEEE Notice

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie. Le logo DEEE (illustré à gauche) sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec vos autres déchets ménagers. Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, contactez votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Triman (uniquement pour la France)

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

Assurance de Conformité

Marque : Verbatim

Catégorie de produit : Hubs et Docking

Produits : 32155 Essentials USB-C® Multiport Hub 4 Ports

Déclaration de conformité CE

Les objets de la déclaration sont conformes aux exigences énoncées dans la Directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres.

Directives :

- Compatibilité électromagnétique : 2014/30/CE
- Protection contre les basses tensions : 2014/35/CE
- Directive RoHS : 2011/65/EC
- Annexe II : 2015/863/EC

Normes de test :

- 2014/30EU
- EN55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- 2014/35/EU
- EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Conformité RoHS

Les produits sont conformes à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS), et ses amendements. Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dont 241 substances contenues dans les listes candidates. List du 27 juin 2024, ne sont pas présentes dans cette gamme de produits au-delà des niveaux autorisés.

Restriction concernant les substances :

- Cadmium et ses composés (Cd) 0,01%.
- Mercure et ses composés (Hg) 0,1%
- Plomb et ses composés (Pb) 0,1%.
- Chrome hexavalent et ses composés (Cr6+) 0,1%.
- Biphényles polybromés (PBB) 0,1
- Ethers diphényles polybromés (PBDE) 0,1%
- Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) 0,1%
- Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 0,1%
- Phtalate de dibutyle (DBP) 0,1
- Phtalate de diisobutyle (DIBP) 0,1%

Cette déclaration relève de la responsabilité du fabricant.



Hussin Diraki Vice-président des opérations et de l'assurance qualité ;
Eschborn, le 1er septembre 2024.

Support technique et documentation

- To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- Om de gebruikershandleiding te downloaden, veegestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.
- Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.

- Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.
- Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.
- Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.
- 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support.
- 需下載产品使用手册、发生常见问题解答或联系 Verbatim 的支援团队，请登入 – www.verbatim.com/support.
- D 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.
- ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、- www.verbatim.com/support をご覧ください。

Adresses Verbatim

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan





Verbatim Essentials

USB-C®
Multiport Hub 4 Port

1 x USB-A 3.2 Gen1 / USB-A 2.0
USB-C® PD / HDMI


Schnellanleitung

32155



Funktionsweise

1. USB-C® PD
2. HDMI®
3. USB-A 3.2 Gen 1
4. USB-A 2.0



Spezifikation

Verbindungen

- USB-C® PD: PD 3.0, bis zu 100W Eingang. Das Laden von Geräten wie Laptops oder MacBooks ist aus Sicherheitsgründen auf 87–96 W begrenzt.
- HDMI®: bis zu 4K 30Hz (3840 x 2160).
- USB-A 3.2 Gen 1: bis zu 5 GB/s Datengeschwindigkeit und maximale Ausgangsleistung von 5V/0,9A, abwärtskompatibel mit USB 2.0.
- USB-A 2.0: 480 Mbps Datenübertragung, auch kompatibel mit USB 1.1/1.0 max. Ausgangsleistung: 5V/0,5A

Unterstützte Systeme: Windows 10/11, MacOS 10.2 und höher.

Umgebungsbedingungen Arbeitstemperatur: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)

Lagertemperatur: -20°C bis 85°C (-4°F bis 185°F)

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20%-90% RH

Produktabmessungen: (BxHxT): 96,7 mm (B) x 29,7 mm (H) x 11 mm (T)

Produktgewicht: 51 g

Rahmenmaterial: Aluminium

Wichtige Hinweise

- Für die HDMI®-Ausgabe muss der Host-USB-C-Anschluss Ihres Geräts die Videoausgabe unterstützen.
- USB-A-Anschlüsse unterstützen nicht Apple SuperDrive/Nintendo Switch oder laden iPads und andere Tablets auf.
- Einige 2,4-GHz-Funkgeräte wie z. B. Funk-Tastatur/Maus-Adapter funktionieren möglicherweise nicht in unmittelbarer Nähe von USB-3.0-Geräten oder -Hubs. Schließen Sie die Geräte an weiter entfernte USB-Anschlüsse an, um Störungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Laptops/MacBooks aus Sicherheitsgründen Ihr Original-Ladegerät oder ein Drittanbieter zertifiziertes Ladegerät und Kabel.
- Für einen stabilen Betrieb wird der Anschluss eines Netzteils empfohlen.

FAQ

Warum gibt es keinen Videoausgang?

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre USB-C®-Quellgeräte die Videoausgabe unterstützen.
- Überprüfen Sie bitte, ob die Verbindung gut ist.
- Bitte verwenden Sie ein Standard-HDMI®-Kabel.

Warum gibt es keinen Audioausgang am HDMI-Anschluss?

- Vergewissern Sie sich, dass der Monitor über eine Audioausgabefunktion verfügt.
- Bitte stellen Sie den externen Monitor als Standard-Audioausgabegerät ein.

Warum können einige Mobiltelefone keinen USB 3.2 Gen1 oder Kartenleser verwenden?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy USB-C® OTG unterstützt.

Manchmal funktioniert das WiFi nicht mehr, während die Festplatte mit dem Hub verbunden ist, was kann man tun?

- 2.4 G-Netzwerke werden leicht gestört. Wechseln Sie zu 5G oder passen Sie die Position Ihrer Festplatte an, um die Auswirkungen störender Frequenzen zu reduzieren.

Was passiert, wenn das Display nach dem Anschluss von Geräten mit hoher Leistung wie Festplatten nicht mehr funktioniert?

- Bitte schließen Sie das Netzteil an, um genügend Strom zu erhalten, und schließen Sie die Geräte erneut an.

Hinweis

Verbatim kann den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne weitere Ankündigung ändern.

Rechte

Urheberrecht © 2024 Verbatim. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Verbatim in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln zu irgendeinem Zweck vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Eingeschränkte Garantie – Bedingungen

Verbatim garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie schließt Batterien aus. Sollte sich dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit als defekt erweisen, wird es Ihnen kostenlos ersetzt. Sie können es zusammen mit dem Original-Kassenbeleg an die Verkaufsstelle zurückschicken oder sich an Verbatim wenden. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung oder für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung oder Unfälle entstanden sind, oder für Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder Hardware. VERBATIM HAFTET NICHT FÜR DATENVERLUSTE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WURDEN, AUFGRUND VON GARANTIEVERLETZUNGEN ODER ANDERWEITIG. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren.

WEEE Hinweis



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die am 13. Februar 2003 als europäisches Gesetz in Kraft getreten ist, führte zu einer grundlegenden Änderung der Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihrer Lebensdauer. Das WEEE-Logo (siehe links) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die Wiederverwertung und die Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen kommunalen Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Marke: Verbatim

Produktkategorie: Hubs und Docking

Produkte: 32155 Essentials USB-C® Multiport Hub 4 Port

CE-Konformitätserklärung

Die Gegenstände der Erklärung entsprechen den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten.

Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EC
- Niederspannungsschutz: 2014/35/EC
- RoHS-Richtlinie: 2011/65/EG
- Anhang II: 2015/863/EG

Prüfnormen:

- 2014/30EU
- EN55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- 2014/35/EU
- EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

RoHS-Konformität

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen. Besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of Very High Concern, SVHC), darunter 241 Stoffe, die in der Kandidatenliste Liste vom 27. Juni 2024, sind in dieser Produktreihe nicht über den zulässigen Werten enthalten.

Stoffbeschränkung:

- Cadmium und seine Verbindungen (Cd) 0,01%
- Quecksilber und seine Verbindungen (Hg) 0,1%
- Blei und seine Verbindungen (Pb) 0,1%
- Hexavalentes Chrom und seine Verbindungen (Cr6+) 0,1%
- Polybromierte Biphenyle (PBB) 0,1%
- Polybromierte Diphenylether (PBDE) 0,1%
- Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,1%
- Benzylbutylphthalat (BBP) 0,1%
- Dibutylphthalat (DBP) 0,1%
- Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1%

Diese Erklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 1. September 2024

Technischer Support und Dokumentation

- To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- Om de gebruikershandleiding te downloaden, veegestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.
- Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.

- Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.
- Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.
- Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.
- 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support.
- 需下载产品使用手册、发生常见问题解答或联系 Verbatim 的支援团队，请登入 – www.verbatim.com/support.
- D 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.
- ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、- www.verbatim.com/support をご覧ください。

Verbatim Adressen

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan





Verbatim Essentials

USB-C®
Multiport Hub 4 Port

1 x USB-A 3.2 Gen1 / USB-A 2.0
USB-C® PD / HDMI


快速入門指南

32155



怎麼運作

1. USB-C® PD
2. HDMI®
3. USB-A 3.2 Gen 1
4. USB-A 2.0



規格

連接

- USB-C® PD: PD 3.0, 高達 100W 輸入。為筆記型電腦或 MacBook 等裝置充電, 功率限制在 87-96W。
- HDMI®: 高達 4K 30Hz (3840x2160)。
- USB-A 3.2 Gen 1: 高達 5Gb/s 的資料速度和 5V/0.9A 的最大功率輸出, 相容 USB 2.0。
- USB-A 2.0: 480Mbps 資料傳輸, 也相容於 USB 1.1/1.0 max 輸出: 5V/0.5A。

支援的系統: Windows 10/11、Mac OS 10.2以上

環境工作溫度: 0°C至40°C (32°F至104°F)

儲存溫度: -20°C至85°C (-4°F至185°F)

環境工作濕度: 20%-90%RH

產品尺寸: (寬x高x深): 96.7毫米(寬) x 29.7毫米(高) x 11毫米(深)

產品重量: 51公克

框架材質: 鋁

重要提示

- 用於 HDMI 輸出, 安裝在主機 USB-C® 端口必須支援視訊輸出。
- USB-A 端口不支持 Apple SuperDrive/Nintendo Switch 或 iPad 充電 或其他平板電腦。
- 某些 2.4 GHz 無線設備 (例如無線鍵盤/滑鼠轉接器), 如果跟其他 USB 3.0 裝置的連接非常接近時, 可能會不能正常工作。建議將裝置連接至距離較遠的 USB 端口, 以避免干擾。
- 由於某些筆記型電腦的功率輸出限制, 建議只連接 或使用一個 HDD/SSD。
- 為了安全起見, 請使用原廠或第三方認證的充電器和充電線 為您的筆記型電腦/MacBook 充電。
- 為了穩定工作, 建議連接電源。

常見問題

為什麼沒有視訊輸出？

- 請確保您的USB-C® 端口, 來源設備支援視訊輸出。
- 請檢查連接是否良好。
- 請使用標準 HDMI® 電纜。

為什麼 HDMI 端口沒有音訊輸出？

- 請確保顯示器有音訊輸出功能。
- 請將外接顯示器設定為預設音訊輸出裝置。

為什麼有些手機無法使用 USB 3.2 Gen1 或讀卡機？

- 確保您的行動USB-C端口 支援OTG。

有時當 HDD 連接到集線器時 WiFi 會停止運作, 該怎麼辦? 完成了嗎?

- 2.4G網路容易受到干擾, 請切換至5G或調整您的放置位置 HDD 可減少干擾頻率的影響。

如果連接硬碟等高功率設備後顯示器停止運作怎麼辦？

- 請連接電源以提供足夠的電力並重新連接設備。

注釋

威宝公司 可隨時修改本使用者指南的內容, 恕不另行通知。

權益

版權所有© 2024 Verbatim. 未經 Verbatim 明確書面許可, 不論任何原因, 不得以任何形式或方式複製本文檔的任何部分。版權所有。本文所引用的所有其他品牌和產品名稱均為其各自所有者的財產。

威宝公司有限保固條款

威宝公司確保本產品自購買日起 2 年內不存在材料和工藝缺陷。此保固不包括電池。若在保固期內發現本產品有缺陷，將予以更換。您可以將其與收銀收據一起退回到購買地點或聯繫威宝公司。產品更換是您在保固期內的唯一補救措施，本保固不適用於正常磨損或因非正常使用、誤用、濫用、疏忽或事故，或因所使用的特定電腦軟體或硬體而導致的任何不相容或效能不佳。威宝公司對於因違反保證或其他原因而造成的資料遺失或任何意外、後果性或特殊損害（無論何種原因造成），我們概不負責。本保固賦予您特定的法律權利，您可能擁有因州或國家而異的其他權利。

廢棄電子電氣設備通知



廢棄電氣和電子設備指令 (WEEE) 於 2003 年 2 月 13 日，為歐洲生效法律，報廢電氣設備的處理將有所不同。產品或其包裝盒上的 WEEE 標誌（如左圖所示）表示該產品不得與其他生活垃圾一起處置或傾倒。有關電子電氣廢棄物設備處置、回收和收集點的更多信息，請聯繫您當地的城市生活廢棄物處理服務機構或您購買設備的商店。

Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Marke: Verbatim

Produktkategorie: Hubs und Docking

Produkte: 32155 Essentials USB-C® Multiport Hub 4 Port

CE-Konformitätserklärung

Die Gegenstände der Erklärung entsprechen den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten.

Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EC
- Niederspannungsschutz: 2014/35/EC
- RoHS-Richtlinie: 2011/65/EG
- Anhang II: 2015/863/EG

Prüfnormen:

- 2014/30EU
- EN55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- 2014/35/EU
- EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

RoHS-Konformität

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen. Besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of Very High Concern, SVHC), darunter 241 Stoffe, die in der Kandidatenliste Liste vom 27. Juni 2024, sind in dieser Produktreihe nicht über den zulässigen Werten enthalten.

Stoffbeschränkung:

- Cadmium und seine Verbindungen (Cd) 0,01%
- Quecksilber und seine Verbindungen (Hg) 0,1%
- Blei und seine Verbindungen (Pb) 0,1%
- Hexavalentes Chrom und seine Verbindungen (Cr6+) 0,1%
- Polybromierte Biphenyle (PBB) 0,1%
- Polybromierte Diphenylether (PBDE) 0,1%
- Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,1%
- Benzylbutylphthalat (BBP) 0,1%
- Dibutylphthalat (DBP) 0,1%
- Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1%

Diese Erklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 1. September 2024

技術支援與文件

- To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- Om de gebruikershandleiding te downloaden, veegestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.
- Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.

- Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.
- Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.
- Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.
- 需下載產品使用手冊、發生常見問題解答或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support.
- 需下载产品使用手册、发生常见问题解答或联系 Verbatim 的支援团队，请登入 – www.verbatim.com/support.
- D 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.
- ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、- www.verbatim.com/support をご覧ください。

逐字記錄地址

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
- ASIA: Verbatim (HK) Ltd. Unit 701 7/F Tower 2 South Seas Centre 75 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

