



GWN7700 & GWN7701

5&8-port Unmanaged Gigabit Switch

Quick Installation Guide

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor
 Boston, MA 02215. USA
 Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com



For Certification, Warranty and RMA information, please visit: www.grandstream.com

EN **Operating Temperature:**
0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Storage Temperature:
-40 to 70 °C (-40 to 158 °F)
Operating Humidity: 10% to 90% Non-condensing
Storage Humidity: 5% to 90% Non-condensing
Power Adapter: Output: +5VDC, 0.6A, 3W, UL certified
Ethernet Port:
10/100/1000Mbps RJ-45 port

操作温度:
0至40°C(32至104°F)
存储温度:
-40至70°C(-40至158°F)
工作湿度: 10% ~ 90%不凝結
存储湿度: 5% ~ 90%不凝結
电源适配器: 输出: +5VDC, 0.6A, 3W, UL认证
以太网端口: 10/100/1000Mbps RJ-45

ZH **IT** **Temperatura di esercizio:** da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Umidità di esercizio: da 10% a 90% senza condensa
Umidità di stoccaggio: da 5% a 90% senza condensa
Alimentatore: Uscita: +5VDC, 0.6A, 3W, certificato UL
Porta Ethernet: RJ-45 10/100/1000Mbps

DE **Betriebstemperatur:** 0°C bis 40°C
Lagertemperatur: -40°C bis 70°C
Luftfeuchte Betrieb: 10% bis 90% nicht-kondensierend
Luftfeuchte Lagerung: 5% bis 90% nicht-kondensierend
Steckernetzteil: Ausgabe 5V/0,6A; 3W; UL zertifiziert
Ethernet-Port: 10/100/1000Mbps RJ-45 port

FR **Température (Fonctionnement):** 0 à 40 °C (32 à 104 °F).
Température (Stockage): -40 à 70 °C (-40 à 158 °F).
Humidité (Fonctionnement): 10 % à 90 % sans condensation.
Humidité (Stockage): 5 % à 90 % sans condensation.
Adaptateur: Sortie : +5VDC, 0,6A, 3W, certifié UL.
Port Ethernet: port RJ45 10/100/1000 Mbps.

Temperatura (funcionamiento): 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura (almacenamiento): -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
Humedad de almacenamiento sin condensación: 5% a 90% sin condensación
Adaptador: Salida: +5V DC, 0,6A, 3W, certificado UL
Puerto Ethernet: puerto RJ-45 de 10/100/1000Mbps

ES **VI** **Nhiệt độ hoạt động:** 0 đến 40 °C (32 đến 104 °F)
Nhiệt độ bảo quản: -40 đến 70 °C (-40 đến 158 °F)
Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90% Không ngưng tụ
Độ ẩm bảo quản: 5% đến 90% Không ngưng tụ
Nguồn cấp (adapter) đầu ra: +5VDC, 0.6A, 3W, được chứng nhận bởi UL
Cổng mạng RJ-45: 10/100/1000Mbps

EL **Επίπεδα θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία:** 0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)
Επίπεδα θερμοκρασίας κατά τη αποθήκευση: -40 έως 70 °C (-40 έως 158 °F)
Επίπεδα υγρασίας κατά τη λειτουργία: 10% έως 90% Μη συμπυκνωμένη
Επίπεδα υγρασίας κατά τη αποθήκευση: 5% έως 90% Μη συμπυκνωμένη
Μετασχηματιστής: Έξοδος: +5VDC, 0.6A, 3W, πιστοποίηση UL
Θύρα Ethernet: Θύρα RJ-45 10/100/1000Mbps

RU **Рабочая температура:** от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Температура хранения: от -40 до 70 °C (от -40 до 158 °F)
Рабочая влажность: от 10% до 90% без конденсации
Влажность хранения: от 5% до 90% без конденсации
Адаптер: Выход: +5 В постоянного тока, 0,6 А, 3 Вт, сертифицирован UL
Порт Ethernet: RJ-45 10/100/1000 Мбит/с

Temperatura (operação): 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura (armazenamento): -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Umidade operacional: 10% a 90% Sem condensação
Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação
Adaptador: Saída: +5V DC, 0,6A, 3W, certificado UL
Porta Ethernet: porta RJ-45 de 10/100/1000Mbps

PT

EU Agent
Picus Advisors Ltd
Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND
<https://www.picus.fi>

Note: For European Union only