




| ISSUE | ZONE | DESCRIPTION | DATE | CHK. | APP'D. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |










截面 B-B

Notes:
1、材质：ADC12
2、壁厚2.7mm
3、表面处理：阳极氧化
4、未注标注公差按照GB/T 6414-2017铸件尺寸
公差、几何公差与机械加工余量 CT5等级


| | | | |
|---|---|---|---|
| DWG | | TOLERANCE TABLE (MM) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | TITLE: INTELLINET NETWORK SOLUTIONS |
| Date | | DIMENSION / TOLERANCE | |
| CHK | | L ≤ 6 / ± 0.10 | MATERIAL: |
| Date | | 6< L ≤ 30 / ± 0.15 | |
| APP | | 30 < L ≤ 120 / ± 0.20 | FINISH: / Supplier |
| Date | | | SCALE: |
| | | SH 1 OF 1 | |


| ISSUE | ZONE | DESCRIPTION | DATE | CHK. | APPD. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |








截面 B-B






截面 A-A




A(2,000)

Notes:

1、材质：ADC12

2、壁厚3.0mm

3、表面处理：阳极氧化

4、未注标注公差按照GB/T 6414-2017铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量 CT5等级

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWG | | TOLERANCE TABLE (MM) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | TITLE: INTELLINET NETWORK SOLUTIONS | |
| Date | | DIMENSION | TOLERANCE | | |
| CHK | | L ≤ 10 | ± 0.10 | MATERIAL: | PART NO : |
| Date | | 10< L ≤ 50 | ± 0.15 | | |
| | | 50 < L ≤ 100 | ± 0.20 | | |
| | | 100 < L ≤ 250 | ± 0.25 | | |
| APP | | 250 < L ≤ 400 | ± 0.30 | FINISH: | Supplier : |
| Date | | 400 < L ≤ 600 | ± 0.35 | | |
| | | ANGLES | ± 0.5° | | SCALE: 1:1 |
| | | SH 1 OF 1 | | A1 | |