



# Assembly Instruction

Instructions d'assemblage  
Instrucciones de Ensamble

**Caster Kit**  
**Ensemble de roulettes/Kit de Ruedas**  
**LLR84861**

## PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES

(A) x 4


Bumper

Butoir /Tope

(B) x 4


Casters (2 with brake; 2 without brake)

Roulettes (2 avec frein; 2 sans frein) / Ruedas (2 con freno; 2 sin freno)




**Step 1: Slide a plastic bumper up the bottom of post about 4in-6in, smooth side facing up.**

(A) x 4 Bumper



**Step 2: Install caster by screwing it into the threaded hole in the bottom of the post, then slide the plastic bumper down to the bottom of the post.**

(B) x 4 Caster



**Step 3: Repeat 2 and 3 for the remaining casters.**

**Step 4: Once casters are installed make sure they are locked securely at all times except during moving.**


**Step 5: Immediately replace casters that are worn.**

**Step 6: The casters can be locked in place by turing the steel brake mechanism counter-clockwise on the side of two of the casters.**

**Caster Kit**  
**Ensemble de roulettes/Kit de Ruedas**  
**LLR84861**


Étape 1 : Glisser le butoir en plastique par le bas du montant et le monter d'environ 4 à 6 pouces, surface lisse vers le haut.

(A) x 4 Butoir



Étape 2 : Installer la roulette en la vissant sur le trou fileté au pied du montant, puis faire glisser le butoir en plastique vers le bas jusqu'au bas du montant.

(B) x 4 Roulette



Étape 3 : Répéter 2 et 3 pour les roulettes restantes.


Étape 4 : Une fois les roulettes installées, s'assurer qu'elles sont bloquées en toute sécurité à tout moment sauf lors des déplacements.

Étape 5 : Remplacer les roulettes immédiatement quand elles deviennent usées.

Étape 6 : Les roulettes peuvent être bloquées en place en tournant le mécanisme en acier du frein dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le côté de deux des roulettes.


Paso 1: Deslice un tope de plástico hacia arriba del poste a una distancia de 4 a 6 pulgadas, con el lado liso hacia arriba.

(A) x 4 Tope



Paso 2: Instale una rueda atornillándola en el orificio roscado en la parte inferior del poste. Luego deslice el tope de plástico hacia abajo hasta la parte inferior del poste.

(B) x 4 Rueda



Paso 3: Repita los Pasos 2 y 3 para las demás ruedas.

Paso 4: Una vez instaladas las ruedas, asegúrese de que estén bloqueadas en todo momento, excepto durante el movimiento.

Paso 5: Reemplace de inmediato las ruedas desgastadas.

Paso 6: Las ruedas se pueden bloquear girando el mecanismo de freno de acero en el sentido contrario a las manecillas del reloj del lado de dos de las ruedas.

## Warnings

1. Total 800 lbs in static condition on casters evenly distributed.
2. Total 450 lbs in dynamic condition on casters evenly distributed.
3. Please do not overload it and place the weights on the product evenly.
4. Do not roll product on an uneven surface. Only move shelving rack on a smooth surface. Rolling over rough or uneven surface may cause casters to break or items on the product to fall, resulting in injury and/or damage.
5. If the product is usually used as a cart, distribute weights evenly within the allowable weight capacity. Always check if the caster stems are screwed tightly before movement as well. Tighten all casters completely by using the provided wrench.
6. The product is not recommended for outdoor use.
7. To be used with industrial wire shelving items only. Not suggested to use on light-duty wire shelving products.

## Mises en garde

1. Charge maximale au repos de 360 kg (800 lb) sur des roulettes réparties de façon uniforme.
2. Charge maximale en mouvement de 200 kg (450 lb) sur des roulettes réparties de façon uniforme.
3. Répartissez uniformément les charges sur cet article, tout en respectant sa charge maximale.
4. Ne déplacez pas l'unité sur une surface inégale. Déplacez l'étagère seulement sur une surface plane. Ne déplacez pas l'unité sur une surface inégale, car les roulettes pourraient se briser ou les objets sur l'unité pourraient tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
5. Lorsque vous utilisez l'article pour transporter des objets, assurez-vous de répartir uniformément les charges sur celui-ci, tout en respectant sa charge maximale. Avant de déplacer l'article, vérifiez si les tiges des roulettes sont bien vissées. Bien serrer toutes les roulettes à l'aide de la clé fournie.
6. Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article à l'extérieur.
7. Cet article doit seulement être utilisé avec des étagères grillagées de calibre industriel; évitez les étagères de moindre calibre.

## Advertencias

1. Total 800 lb en condición estática en ruedas distribuidas uniformemente.
2. Total 450 lb en condición dinámica en ruedas distribuidas uniformemente.
3. Por favor no lo sobrecargue y coloque los pesos sobre el producto uniformemente.
4. No deslice el producto en una superficie desigual. Desplace las estanterías únicamente en superficies limpias y lisas. Rodar el producto sobre superficies ásperas o desiguales puede hacer que las ruedas se rompan o que se caigan los artículos colocados sobre el producto, ocasionando lesiones y/o daños.
5. Si el producto suele usarse como carrito, distribuya los pesos uniformemente dentro de la capacidad de peso permitida. Asimismo, antes de desplazar el producto, verifique siempre que los vástagos de las ruedas estén firmemente atornillados. Apriete completamente todas las ruedas usando la llave inglesa provista.
6. No se recomienda usar el producto al aire libre.
7. Para ser usado únicamente en productos de estantería de alambre. No se recomienda usar en productos de estantería de alambre de servicio liviano.

## Instructions

### **CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.**

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST  
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

## Instructions

### **APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.**

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :  
**1-888-598-7316** Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.  
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

## Instrucciones

### **¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**  
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.  
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.