



Imprimante multifonction jet d'encre couleur Wifi avec fax.

Allez toujours plus loin dans l'impression de vos documents, avec ce multifonction compact pour imprimer, numériser, copier et faxer à volonté. Equipé d'une connexion sans fil, le MFC-255CW offre la possibilité à plusieurs utilisateurs, d'imprimer et de numériser en toute sécurité, pour une liberté totale.



IMPRESSION



FAX



COPIE



SCANNER



LECTEUR DE CARTE MEDIA

- **Précision** : résolution d'impression jusqu'à 6000 dpi avec une taille de gouttelettes de 1,5 picolitres.

- **Rapidité** : vitesse d'impression allant jusqu'à 33 ppm en N&B et 27 ppm en couleur.

- **Partage** : interface réseau et sans fil « Wifi » pour être partagée entre plusieurs utilisateurs.

- **Simplicité** : imprime & numérise directement depuis (ou vers) une clé USB et/ou une carte mémoire.

- **Economie & Ecologie** : 4 cartouches séparées ; seule la cartouche vide doit être changée pour réduire vos coûts d'impression et l'impact des déchets sur l'environnement.




Do More

MFC-255CW Imprimante multifonction jet d'encre couleur Wifi avec fax.

Compact et simple d'utilisation, le MFC-255CW s'intègre parfaitement dans votre espace de travail à domicile et vous offre un gain d'espace optimisé. Que vous imprimez des documents, des photos ou du texte, le MFC-255CW vous garantit une très haute qualité d'impression grâce à sa résolution de 6000 dpi et une taille de gouttelettes d'encre de 1,5 picolitres. Le MFC-255CW vous offre également une connexion réseau et sans fil «Wifi», pour partager votre imprimante avec plusieurs utilisateurs, en tout liberté, en vous affranchissant totalement de tous vos câbles de raccordement.

L'ergonomie conviviale a été étudiée pour vous apporter le meilleur des fonctionnalités 4 en 1 et pour vous offrir le meilleur de la technologie jet d'encre Brother. L'écran LCD couleur vous permet de choisir très simplement l'ensemble des fonctions de l'imprimante, en appuyant sur la touche fonction prévue à cet effet.

Afin de gagner du temps, le MFC-255CW est équipé d'un lecteur de carte média, pour vous permettre d'imprimer directement vos photos, en insérant votre carte média, dans le port prévu à cet effet, sans passer par votre ordinateur.



Numérissez et copiez aisément n'importe quel type de document grâce au scanner à plat du MFC-255CW.

Le logiciel PaperPort, inclus dès l'achat de votre imprimante vous permet d'archiver et de gérer vos documents en format électronique réduisant ainsi le volume de papier imprimé présent sur un coin de votre bureau, mais aussi le risque de perdre des documents sensibles, puisque tout est sauvegardé sur votre ordinateur.

Le MFC-255CW répond aux exigences de deux grands labels environnementaux : ENERGY STAR & BLUE ANGEL, garantissant la réduction de la consommation d'énergie, la réduction des nuisances sonores ou encore l'optimisation des espaces de travail. Toutes les imprimantes multifonction de Brother sont accompagnées de cartouches d'encre séparées. Vous remplacez uniquement la cartouche usagée et vous maîtrisez ainsi vos coûts d'impression et collaborez à la réduction des déchets et à la protection de l'environnement. Afin de conserver vos documents ou photos jusqu'à 100 ans dans un album photo, nous vous conseillons d'utiliser les cartouches d'origine Brother LC980 avec le papier photo Premium Plus Brother BP71.

MFC-255CW Spécifications Techniques

Général	
Technologie	jet d'encre couleur
Capacité mémoire	32 Mo
Temps de préchauffage	0 seconde
Interface	USB 2.0 Full Speed / Carte Média
Réseau Sans Fil	WIFI 802.11b/g (Mode Infrastructure & Adhoc)
Protocoles	TCP/IP (IPv4)
Technologie sans fil	Secure Easy Setup™, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Cryptage	WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Ecran	Ecran LCD couleur 1 ligne x 16 caractères
Imprimante Couleur	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 30 ppm en noir & blanc et 25 ppm en couleur
Résolution	Jusqu'à 6000 x 1200 (Vertical x Horizontal)
Impression sans marge	Valable en A4, LTR, A6, 10 x15 cm", carte index, carte postale
Optimisation des couleurs	Le système d'amélioration des couleurs Brother vous permet de paramétriser vos sorties couleurs
Taille de gouttelettes d'encre	1,5 picolitres ((uniquement avec papier Brother BP71))
Impression directe de photo	Impression directe de photo à partir d'une carte média (voir rubrique Impression directe de photo)
Fax Couleur	
Vitesse du modem	14.4kpbs
Couleur	Utilise le protocole fax couleur ITU-T-30
Compression des données	MH, MR, MMR (N&B), JPEG (Couleur)
Recomposition automatique	Recompose automatiquement le numéro si la ligne est occupée
Accès par touche au répertoire	40 numéros pré-enregistrés
Groupe de diffusion	Jusqu'à 6 groupes
Basculement fax/téléphone	Reconnaissance automatique de réception d'un fax ou d'un appel téléphonique
Super fin	Permet la transmission ou la réception de dessins très fins et très petits
Echelle de gris	256 niveaux de gris
Mémoire transmission	Jusqu'à 170 pages (test ITU-T tableau n° 1)
Mémoire réception	Jusqu'à 170 pages (test ITU-T tableau n° 1)
Multidiffusion	Envoye le même message jusqu'à 90 destinataires
Réduction automatique	Ajustement automatique des fax réceptionnés au format A4
Mode de correction d'erreur	Lorsque les appareils partagent la même fonction ECM, les erreurs de (ECM) transmission sont corrigées automatiquement, et les documents reçus sont ainsi exempts d'erreurs
Double accès	Scan un fax pour un envoi pendant la réception d'un autre. (N&B uniquement)
PC-Fax*	Envoi de fax à partir de l'ordinateur (ligne téléphonique nécessaire)
Copieur Couleur	
Vitesse de copie	Jusqu'à 20 ppm en noir & blanc et 18 ppm en couleur
Résolution	Jusqu'à 600 x 1200 dpi (en couleur), 1200 x 1200 dpi (en noir et blanc)
Multipicopie	Jusqu'à 99 copies de chaque original
Agrandissement/réduction	De 25 % à 400 % par tranche de 1 %
N en 1	Réduction de 2 ou 4 pages en une seule page
Mode poster	Agrandissement d1 page A4 en 3x3 pages A4 (disponible uniquement en A4)
Scanner Couleur	
Résolution optique	Jusqu'à 1200 x 2400 dpi
Résolution Interpolée	Jusqu'à 19,200 x 19,200 dpi
Vitesse de numérisation	3,44 secondes en N&B et 4,83 secondes en couleur (en A4, 100 x 100 dpi)
Echelle de gris	256 niveaux de gris
Profondeur de couleur	36 bits
Touche "numérisation vers"	Email, OCR, Image, fichier, carte média Supporte les formats : JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Gestion du papier	
Alimentation papier	bac de 100 feuilles
Réception papier	50 feuilles
Format papier	A4, Lettre, Legal, EXE, A5, A6, Photo 10 x 15 cm, Carte Index, Carte postale, Enveloppes et autres formats
Type de papier	Papier ordinaire, Jet d'encre, Papier brillant, Transparents
Grammage papier	64 – 220 g/m ² (jusqu'à 260 g/m ² avec du papier Brother BP71)
Impression directe de photo	
Cartes média acceptées	Memory Stick: 16Mo-128Mo (Duo avec adaptateur) Memory Stick Pro: 256Mo-16Go (MagicGate: Oui hors fonction MG) Secure Digital: 16Mo-2Go (MiniSD avec adaptateur) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16Go xD Picture Card: 16-512Mo xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256Mo-2Go
Lecteurs de cartes média	Sauvegardez et retrouvez vos fichiers sur l'ensemble des cartes média listées ci-dessus
Format image	Impression photo : JPEG Numérisation vers carte : JPEG, PDF (couleur), TIFF, PDF (N&B)
Logiciel	
Logiciel de gestion	Brother MFL-Pro Suite
Pour Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft®, Paperport® 11 SE avec OCR
Pour Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Logiciel RealIusion®	Un logiciel photo simple et facile à utiliser qui vous permet de parfaire vos photos pour une impression parfaite, avec un rendu professionnel avec ou sans marge
Face Filter Studio	
Systèmes d'exploitation supportés	Windows® 7 / Windows Vista® Windows® XP Professional (32 & 64bits editions) XP Home Edition Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.3.9 ou supérieur
	
Consommables	
Cartouches standard	Encre noire LC980BK - environ 300 A4 pages** Encre couleur LC980 Cyan/Magenta/Jaune - environ 260** A4 pages
Papiers Brother	BP71GLA : Papier photo brillant A4, 20 feuilles BP71GLP : Papier photo brillant 10x15 cm, 20 / 50 feuilles BP60MA : Papier mat jet d'encre A4, 25 feuilles BP60PA : Papier jet d'encre A4, 250 feuilles
	
Poids & Dimensions	
Avec carton	465(L) x 225(H) x 460(P) mm / 10.2kg
Sans carton	390(L) x 365(H) x 150(P) mm / 7.3kg
Autres	
Consommation électrique	En fonctionnement 22W En veille 4.5W En attente 0.75W
Niveau sonore Maximum	50 dB(A)
	

*réception sous Windows® uniquement

**Capacité déclarée selon la norme ISO/IEC 24711

brother
at your side*

BROTHER FRANCE S.A.S.

Parc des Reflets - Paris Nord 2

165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061

95913 Roissy CDG Cedex

Toutes les déclarations sont valables au moment de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre.