



LECTEUR FILAIRE LINEAR IMAGER

Les lecteurs Linear Imaging au contact Touch 65/95 représentent le choix idéal lorsque l'on recherche une solution à prix abordable pour la bureautique et le point de vente.

La Touch 65/90 Pro est une solution multi-interface "tout-en-un" avec interface RS-232, USB, émulation Wedge & Pen alors que la Touch 65/90 Light est disponible uniquement en interface USB ou PS2 Wedge et RS-232. Ces scanners garantissent une excellente performance de lecture de tous les codes barres, même abîmés ou déchirés, dès le premier passage, grâce à la reconstitution des codes endommagés ou mal imprimés, pour plus de productivité. De plus, le formatage et l'édition de données permettent de formater les données collectées afin de les rendre compatibles avec le logiciel d'exploitation utilisé.

Les lecteurs Touch sont disponibles avec des fenêtres de lecture de 65 mm / 2,6 in et 90 mm / 3,5 in, pour la lecture de codes de taille standard et large. Les lecteurs Touch sont disponibles avec gâchette. Ils peuvent également être utilisés sans, simplement en la désactivant par une simple commande de configuration.

Les Touch sont disponibles en gris foncé. Des options supplémentaires de couleurs personnalisées sont disponibles pour une quantité minimum de commande.

POINTS CLÉS

- Fenêtre de Lecture Large: 65 mm / 2,6 in et 90 mm / 3,5 in
- Taux élevé de lecture dès le premier passage, grâce à un logiciel de reconstitution des codes endommagés ou mal imprimés
- Formatage et édition de données (65/90 Pro)
- Multi-interface : USB, RS-232, Keyboard Wedge et Wand (65/90 Pro)
- Lecture des codes linéaires GS1 DataBar™



CAPACITÉS DE DÉCODAGE

CODES LINÉAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
STACKED CODES	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel

ALIMENTATION

COURANT ELECTRIQUE	En Fonctionnement (Typique): 100 mA à 5 VCC Standby/Veille (Typique): < 500 µA à 5 VCC
TENSION EN ENTRÉE	5 VCC +/- 5%

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)	90%
LUMINOSITÉ AMBIANTE	0 - 2.000 lux
PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)	16 kV
RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE	IP30
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Nombreuses chutes sur du béton à 1,2 m / 3,9 ft
TEMPÉRATURE	En Fonctionnement: 0 à 55 °C / 32 à 131 °F En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	Keyboard Wedge: 65/90 Light RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface: 65/90 Pro USB: 65/90 Light Wand: 65/90 Light
------------	---

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES	Gris Foncé ; D'autres couleurs et personnalisations sont disponibles selon la quantité minimum commandée.
DIMENSIONS	Touch 65: 16,4 x 7,8 x 6,3 cm / 6,5 x 3,0 x 2,5 in Touch 90: 17,5 x 10,0 x 8,0 cm / 6,9 x 3,9 x 3,1 in
POIDS	Touch 65: 160,0 g / 5,6 oz Touch 90: 195,0 g / 6,9 oz

PERFORMANCE DE LECTURE

CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	Modèle Light: 25% Modèle Pro: 15%
IMAGER SENSOR	CCD Solid-state 2048 pixels
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper (Tonalité Réglable); LED de Bonne Lecture
RÉSOLUTION (MAXIMUM)	Touch 65: 0,100 mm / 4 mils Touch 90: 0,130 mm / 5 mils
TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)	256 scans/sec.

DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. 5 mils: 0 à 2,5 cm / 0 à 1,0 in 7,5 mils: 0 à 4,3 cm / 0 à 1,7 in 10 mils: 0 à 5,0 cm / 0 à 2,0 in 13 mils: 0 à 6,8 cm / 0 à 2,7 in 20 mils: 0 à 8,0 cm / 0 à 3,2 in
-----------------------------	---

SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITÉS	Ce produit remplit les critères de sécurité et de régulations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.
RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
OPOS / JAVAPOS	Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement. Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement.

GARANTIE

GARANTIE	5-Ans
----------	-------

ACCESSOIRES



Fixations/Stands

- 90ACC1878 Support de table/mural, Touch 65 (SPC-TOUCH65)
- 90ACC1879 Support de table/mural, Touch 65/90 (SPC-TOUCH65/90)