

# Epson WorkForce AL-M200DN



La impresora LED WorkForce AL-M200DN de Epson ofrece funciones de impresión a doble cara, alta velocidad y alto rendimiento. Este modelo, cuyo coste total de la propiedad (TCO) es uno de los mejores de su categoría, constituye una solución asequible para oficinas pequeñas y despachos domésticos.

La WorkForce AL-M200DN se puede conectar en red para que la compartan pequeños grupos de trabajo, aunque gracias a su tamaño compacto también se puede instalar en un escritorio para un solo usuario. Además, la bandeja de papel retráctil se puede plegar cuando no está en uso.

El cartucho de tóner de la WorkForce AL-M200DN de Epson se cambia fácilmente. El usuario sólo tiene que introducirlo en la ranura de tóner y girarlo para que se conecte. Sin ningún tipo de complicación o problema.

Asimismo, los usuarios pueden imprimir y compartir la impresión desde cualquier lugar de la oficina gracias a Epson iPrint, la aplicación de impresión para móviles de Epson, que resulta muy fácil de utilizar y permite imprimir desde smartphones y tablets\*1.

El alto rendimiento y las funciones intuitivas de la WorkForce AL-M200DN favorecen un ambiente sereno y productivo, para que los profesionales puedan concentrarse en sus tareas sin sufrir interrupciones.

## KEY FEATURES

- Uno de los mejores TCO de su categoría
- 30 ppm\*2 y carga de trabajo de 30.000 páginas
- Impresión a doble cara de serie
- Cartucho de tóner fácil de sustituir
- Impresión desde smartphones y tablets

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

## TÉCNICA

Resolución de impresión	1.200 ppp
Sistema de tóner	AcuBrite
Potencia	Grupo de trabajo pequeño

## IMPRESIÓN

Tiempo hasta la primera página	Monocromo 7 segundos
Tiempo de calentamiento	26 s
Ciclo de trabajo	30.000 Páginas mensuales

## CONECTIVIDAD

Conexiones	USB 2.0 tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Protocolos de impresión	Puerto 9100, WSD, Servidor de impresión NDS
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, mDNS, WSD, SMTP, POP3

## ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES

Formatos papel	A4, A5, B5, C5 (sobre), DL (sobre), LT, LGL, MON, Ejecutivo
Dúplex	Sí
Peso del papel adecuado	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Capacidad bandeja MP	10 Hojas Estándar
Capacidad de la bandeja de salida	125 Hojas
Capacidad bandeja papel	250 Hojas Estándar
Número bandejas papel	1 Bandejas

## GENERAL

consumo de energía	1.000 W máx., 450 W Imprimir, 50 W Preparado, 8 W Hibernar
Voltaje de suministro	CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones	385 x 355,6 x 225 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	6,8 kg
Temperatura	Operación 10°C - 32°C
Humedad del aire	Operación 10% - 85%, almacenamiento 15% - 80%
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.5.8 o posterior, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Drivers	Driver de la impresora (PCL6, PS3)
Sistema de seguridad	IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1
Normativas eléctricas	Compatible con Energy Star
Estándar EMI	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Software incluido	Epson Status Monitor
Potencia acústica	Operación: 7,4 B (A) - en Standby: 4,3 B (A)
Presión acústica	Operación: 54,4 dB (A)-en Standby: 24,8 dB (A)

## OTRAS FUNCIONES

Velocidad procesador	295 MHz
Memoria	128 MB incluido, 128 MB máximo
Emulaciones	PCL6, PostScript 3

## OTROS

Garantía	12 meses Reparación en taller
Pantalla LCD	Tipo: Monocromo, Texto de 2 líneas x 2 líneas

## INCLUDES

- Impresora
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Documentos de garantía

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

- Código  
C11CC70011
- Código de barras  
8715946521466
- Dimensiones embalaje individual  
444 x 484 x 330 mm
- Peso de la caja  
8,4 kg



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
[www.epson.es](http://www.epson.es)

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación: Madrid  
Complejo Empresarial Avalon  
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E - 1<sup>a</sup> planta Módulo C  
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

1. Las impresoras equipadas con la función Epson iPrint deben estar conectadas a la misma red que el smartphone o el tablet. Para consultar más información, idiomas disponibles y dispositivos, visita [www.epsonconnect.eu](http://www.epsonconnect.eu). {  
2. Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT/FSOT) para la prueba de categoría de oficina para dúplex y simplex predeterminados. Para obtener más información, visita [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).