



# AG322QCX

## 80.01cm (31.5") LCD MONITOR

Der AG322QCX ist ein 80 cm (31,5") großer 16:9-QHD-Curved-Gaming-Monitor mit 1800-mm-Krümmungsradius und einem an drei Seiten „rahmenlosen“ Design. 144 Hz und Adaptive-Sync sorgen für ein flüssiges Spielerlebnis.



ADJUSTABLE



AUDIO



USB 3.0



HDMI



SWIVEL



USB CHARGER



DISPLAYPORT



TILT

### ALLGEMEINE MERKMALE

Reihe	AOC Gaming
Paneltyp	MVA
Panelgröße	31.5" / 80.01 cm
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis, dynamisch	50M:1
Contrast Ratio Static	2000:1
Pixelabstand	0.2724
Anzeigebereich (H x V)	697.344 x 392.256 mm
Betrachtungswinkel (CR >= 10)	178/178
Reaktionszeit	4ms GTG
Farbe	Schwarz/Silber

### ABTASTFREQUENZ

Abtastfrequenz	HDMI2.0/DP : 30 -230KHz (H), 48-146Hz (V)
----------------	--

### Pixelfrequenz

### AUFLÖSUNG

Maximale Auflösung	2560x1440@144Hz
Empfohlene Auflösung	2560x1440@144Hz
Farben	16.7 Million
HDCP compatible	-

### ANSCHLÜSSE

D-Sub	Ja
DVI	-
HDMI	2x
USB	2x USB 3.0
MHL	-
DisplayPort	2x IN

### STROM

Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch	Ein: 47W, Standby: 0.5W, Aus: 0.5W
Ein- und Ausschalter	-

### WEITERE MERKMALE

MVA Panel	Ja
Quad HD (1440p)	Ja
Low-blue light	Ja
144 Hz	Ja
Adaptive-Sync	Ja
Plug and play	Ja
Kensington Lock	Ja
Zertifizierungen	Energystar No TCO no TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC PVC/BRF Free ISO Certified Production RoHS compliant EUP compliant Reach compliant dicom_part_14

### ZUBEHÖR

HDMI Kabel
Displayport Kabel
USB 3.0 Kabel
Power Schuko C5 Kabel

### ERGONOMIC DATA

Schwenken	Nein
Drehen	-30°~ 30°
Tilt	-5.5°~ 28°
Höheneinstellung	110mm

### ABMESSUNGEN

Produkt mit Fuß (BxHxT)	712.7x634.66x275.85 mm
Verpackung (BxHxT)	818x272x570 mm
Gewicht	6.64 kg ohne Verpackung 9.17 kg mit Verpackung
Garantie	3 Jahre
EAN	4038986116015