



SAFETY AND PRODUCTIVITY SOLUTIONS

DARSTELLUNG

Orbit 7120 Freihand-Scanner

Orbit 7120 Freihand-Scanner

Überblick



Feedback

Orbit™: ist aus gutem Grund der meistverkaufte freihändige omnidirektionale Scanner. Es gibt tatsächlich mehrere Gründe. Lassen Sie uns hier starten: Die Scanner Orbit 7120 sind innovativ, elegant und erschwinglich mit einem preisgekrönten Design, das genau das Richtige für Convenience-Anwendungen im Einzelhandel ist, bei denen es auf wenig Platz ankommt.

- Der Orbit-Scanner verfügt über einen konstruierten "Sweet Spot": zur Optimierung der Scanleistung und der First-Pass-Leserate.
- Einzelhandelsbetriebe können ihre POS-Investitionen mit kostenlosen Firmware-Updates über die MetroSet 2-Software und einen Standard-PC schützen.
- Eine integrierte RF-EAS-Antenne (nur Orbit 7180 Scanner) erhöht die Effizienz durch gleichzeitiges Deaktivieren von RF-EAS-Tags und Dekodieren von Barcodes.
- Ein omnidirektionales Abtastmuster mit 20 Zeilen bietet einen aggressiven Abtastvorteil für Hand-Präsentationsanwendungen.
- Der verstellbare Scankopf lässt sich um bis zu 30° neigen und erleichtert damit das Scannen von größeren Artikeln.

Wenn Sie ein Einzelhändler sind, der eine erschwingliche, aber dennoch aggressive omnidirektionale Scanlösung benötigt, die ästhetisch ansprechend ist, ist die Orbit-Serie von Honeywell schwer zu schlagen. Orbit-Scanner maximieren die Zufriedenheit Ihrer Kunden und die Effizienz Ihrer Mitarbeiter mit einem patentierten 20-Zeilen-Scanmuster, einem leicht zu findenden Sweet Spot und einer Scangeschwindigkeit von 1.120 Scanvorgängen pro Sekunde. Die Orbit-Serie zeichnet sich durch ein preisgekröntes Design aus, das kompakt, leicht und robust ist. Seine Form ermöglicht das manuelle Scannen von großen, sperrigen Gegenständen. Zusätzliche Flexibilität bietet der verstellbare Scankopf, der sich um bis zu 30° neigen lässt, um das Scannen von Objekten verschiedener Größen und Formen zu erleichtern. Die erweiterte Fähigkeit des Scanners, seine Firmware über die kostenlose, patentierte MetroSet 2-Konfigurationssoftware von Honeywell zu aktualisieren, sichert langfristige Infrastrukturverpflichtungen im Falle einer Änderung des Kassensystems oder der Software.

Produktdetails

DIMENSIONEN

Gesamtabmessungen

- 10,5 x 10,2 x 15 cm
- 4,1 x 4 x 5,9 Zoll

SCANNING SPECIFICATIONS

Maximale Helligkeit

- 4,842

Neigungswinkel

- 60

Druckkontrast

- 35

Scanbereich

- Darstellung (0 ft bis 10 ft (0 mm bis 255 mm))

Dekodierung

- 1D
- GS1 DataBar

Scanmuster

- Omnidirektional

Abstand

- 60

HARDWARE

Systemschnittstellen

- KBW
- RS-232
- RS485
- USB

Motor-Typ

- 1D-Laser

Feedback

ENVIRONMENTAL

Betriebsfeuchtigkeit

- 5–95 %

ANDERE

Formfaktor

- Thekenaufsatz

Stromaufnahme im Standby

- 170 mA

Eingangsspannung

- 5 V DC

Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C
- 32–104 °F

Garantiedauer

- 3 Jahre

Marke

- Honeywell

Product Number

SKU	DESCRIPTION
7120-38-3	
7120-41	

7120-41-3

MK7120-31B47

MK7120-41-GIL7

MK7120-71B41

MK7120-71B47-6

MK7120-71C47

MS7120-106

MS7120-106-3

Feedback