



Lexmark CX944adxse

Large-format versatility and performance to enhance your fleet



Lexmark CX944adxse

The Lexmark CX944adxse large-format colour multifunction is designed for security, versatility and performance for large workgroups at speeds up to 65 pages per minute*. Loaded with standard features, this model includes a 25 cm touchscreen, single-pass two-sided scanning with ultrasonic multi-feed detection, and Optical Character Recognition (OCR).



Productivity is in the box

- ▶ Maximise productivity with workflow solutions like Scan Centre for simple document routing and single-pass two-sided scanning with ultrasonic multi-feed detection for fast and reliable scanning.
- ▶ The Intelligent Storage Drive (ISD) provides solid state storage with activation-ready preloaded add-on solutions.
- ▶ A large, button-free touchscreen helps users intuitively complete every task, from the basic to the complex.

Flexible input and output

- ▶ Print and scan large-format paper sizes slightly larger than SRA3+ (up to 329 x 483 mm).
- ▶ Standard input capacity is 3,140 pages; optional trays expand paper input capacity up to 5,140 pages.
- ▶ Several finishing options are available: staple hole punch finisher, booklet finisher or Lexmark's first trifold/Z-fold finisher.

Professional colour for large-format printing

- ▶ Enjoy vibrant colour with standard advanced features like PANTONE® calibration and Lexmark Named Colour

Replacement for consistent branding and professional appearance.

- ▶ Replacement cartridges yield up to 45,000/22,000 black/colour pages**.

Secure by design

- ▶ Lexmark security features help keep your information safe - in the document, on the device, over the network and at all points in between.
- ▶ Always improving security, we now include a standard Trusted Platform Module***, which delivers authentication, system integrity checks, and cryptographic capabilities to create a unique digital system fingerprint.
- ▶ A proximity sensor wakes up the device when someone is nearby and automatically logs off when no one is nearby.

Sustainability matters

- ▶ CX944adxse is designed for the circular economy.
- ▶ Automatic two-sided printing is standard, along with built-in energy-saving modes that help support ratings of EPEAT® Silver and ENERGY STAR® certified.
- ▶ The award-winning Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) and Lexmark Equipment Collection Programme (LECP) minimise waste and support recycling (availability varies by country).

Power up with IoT

- ▶ Our sophisticated, IoT-enabled printers are loaded with sensors that continuously monitor hundreds of data points.
- ▶ When you connect your device to Lexmark Cloud Services, you can optimise performance and uptime with additional features like predictive service and automatic supplies replenishment.


Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

* Print speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Average continuous black or continuous composite colour (CMY) declared yield in one-sided (simplex) mode up to this number of pages in accordance with ISO/IEC 19798. Actual yield will vary considerably based upon many factors. See www.lexmark.com/yields for more information.

*** The Trusted Platform Module (TPM) is not available in some countries.

Lexmark CX944adxse



- 1 **Multifunction product with 25 cm touch screen**
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **100-Sheet multipurpose feeder**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 3 **2 x 520-Sheet tray**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 4 **2,000-Sheet tandem tray with casters**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 5 **400-Sheet output bin**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 6 **2 x 520-arks skuff med hjul**
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Hjulavstandsstykke**
305 x 669 x 720 mm

- 8 **Konvoluttskuff**
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **2 000-arks skuff (sidevogn)**
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Dobbel innmatingskuff**
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Enhet som bretter hefte to ganger**
991 x 232 x 726 mm
- 12 **Enhet for stifting og hulling (2/3) av hefte**
1056 x 790 x 589 mm
- 13 **Enhet for stifting og hulling (2/3)**
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Arbeidsbord**
82 x 303 x 528 mm



P/N 32D0521 **Maskinvare**
Lexmark CX944adxse

P/N 73D0P00 **Rekvisita**
Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 sort 165k fotoleder
73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-pakning 165k fotoledersett
73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35k oppsamlingsbeholder
83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944 cyan 22k tonerkassett
83D0HK0 Lexmark CX942, 943, 944 sort 45k tonerkassett
83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944 magenta 22k tonerkassett
83D0HY0 Lexmark CX942, 943, 944 gul 22k tonerkassett

P/N 32D0810 **Papirhåndtering**
32D0811 Hjulavstandsstykke
32D0812 2 x 520-arks skuff med hjul
32D0813 2 000-arks tandemskuff med hjul
32D0816 Konvoluttskuff
32D0819 2 000-arks skuff (sidevogn)
32D0819 Dobbel innmatingskuff
32D0823 Enhet for stifting og hulling (2/3)
32D0824 Enhet for stifting og hulling (2/4)
32D0825 Enhet for stifting og hulling (2/3) av hefte
32D0826 Enhet for stifting og hulling (2/4) av hefte
32D0844 Enhet som bretter hefte to ganger

P/N 27X0400 **Memory Options**
500+ GB harddisk

P/N 57X0300 **Application Solutions**
57X0301 Enhet for kontaktgodkjenning
Enhet for kontaktløs godkjenning
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N 14F0100 **Tilkobling**
27X0142 RS-232C serielt grensenittkort
Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver
57X7040 English Keyboard Kit
SPD0002 Overspenningsvern, 220–240 V

P/N 32D0809 **Furniture**
CX94x-arbeidsbord

You can install one of the following: the Dual Catch Bin or the Staple Hole Punch Finisher or the Booklet Staple Hole Punch Finisher.

To install the Tri-Fold/Z-Fold Finisher, you must also install the Booklet Staple Hole Punch Finisher.

To install the Staple Hole Punch Finisher or Booklet Staple Hole Punch Finisher, you must also install the 2x520-Sheet Tray with Casters, the 2,000-Sheet Tandem Tray with Casters, or the Caster Spacer.

To install the 2,000-Sheet Tray (sidecar), you must also install the 2x520-Sheet Tray with Casters or the 2,000-Sheet Tandem Tray with Casters. It will not work with the Caster Spacer.

To install the Envelope Tray, you must remove Tray 1 and replace it with the Envelope Tray.

Produktspesifikasjoner
Lexmark CX944adxse

Utskrift	
Brukerpanel	Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringsskjerm
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 65 sider per minutt ¹ / farger: 65 sider per minutt ¹ (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 4.7 sekunder / farger: 5.2 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Minne	standard: 4096 MB / maksimum: 4096 MB
Harddisk	Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available
Anbefalt månedlig sidevolum	7,000 - 50,000 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 340 000 sider pr. måned ³
Kopiering	
Kopihastighet (A4 / Kopihastighet)	Opptil: sort/hvitt: 65 kopisider i minuttet ¹ / farger: 65 kopisider i minuttet ¹ (A4)
Tid til første kopiside (sort/hvitt) / Tid til første kopiside	6.6 sekunder / 6.3 sekunder
Skanne	
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet	Opptil: Opptil: 146/144 enkelt-sider i minuttet / farger: 146/144 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 73.5/72 enkelt-sider i minuttet / farger: 73.5/72 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir inncapasitet: 130 ark på 75 g/m2 (ADF)
Faksing	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Rekvisita⁴	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 22 000 ⁵ -siders fargetonerkassetter (CMY) / opp til: 45,000 ⁵ -page Black Cartridge
Toner(e) levert med produkt	18,500 ⁵ -siders sort tonerkassett, 11,500 ⁵ -page Color (CMY) Toner Cartridges
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Multipurpose Feeder, 2 x 520-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 400-Sheet Output Bin
Valgfri papirhåndtering	Booklet staple hole punch finisher, Innebygd stifter, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Stiftspunch Finisher, Work table, 2000-Sheet Tray
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 3140 ark på 75 g/m2 / maksimum: 5140 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 400 ark på 75 g/m2 / maksimum: 3600 ark på 75 g/m2
Støttede mediastørrelser	Etiketter, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 konvolutt, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt	
Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Høyhastighets USB-port front, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger	ekstrautstyr: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / ekstrautstyr: Internal RS-232C serial
Støynivå ved drift	52 dBA (Utskrift) / 57 dBA (Kopimaskin) / 56 dBA (Skannerens)
Spesifisert operasjonsmiljø	Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet / Høyde over havet: 0 - 2500 Meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Garanti	1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag
Størrelse / Vekt	H x B x D: 1141 x 620 x 754 mm / 145.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 1 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

© 2022 Lexmark. All rights reserved.

Lexmark and the Lexmark logo are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Apple and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. MOPRIA®, the Mopria® Logo, and the Mopria Alliance™ word mark and logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorised use is strictly prohibited. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT is a trademark of the Green Electronics Council in the United States and other countries. PANTONE® is the property of Pantone LLC. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).