Cuffie stereo USB-A Poly Blackwire 3320

Stile, comfort e qualità dell'audio

Progettate con stile, con la qualità dell'audio, il comfort e l'affidabilità che contraddistinguono Poly. Il prezzo giusto per distribuzioni aziendali. La serie Blackwire 3300 offre il miglior rapporto costo-benefici della sua categoria. Il nostro obiettivo era creare qualcosa che tutti avrebbero voluto indossare. Il design è moderno ed elegante. L'utilizzo è semplice e intuitivo.



*Product image may differ from actual product

Audio di alta qualità Il miglior rapporto costo-benefici della sua categoria, con la qualità dell'audio e l'affidabilità tipiche di Poly.	**Design moderno ed elegante** Audio eccellente in un design moderno: tutti vorranno indossarle.	**Cuffie completamente regolabili e braccio del microfono flessibile** Con una qualità della voce ottimale e una vestibilità personalizzabile, le cuffie completamente regolabili sono dotate di padiglioni ruotabili di 180 gradi e di un braccio del microfono flessibile.

Archetto imbottito confortevole
Con l'archetto imbottito e i cuscinetti auricolari soffici, sono confortevoli da indossare anche a lungo.

Ampie possibilità di scelta per vestibilità e connettività
Massima flessibilità d'uso con l'offerta di scelte: stereo, USB-A con soluzione mobile tramite jack da 3,5 mm.

DATASHEET

Cuffie stereo USB-A Poly Blackwire 3320

Specifiche







Compatibile con

Connettività

Tipo di connessione
USB Type-A cablato; jack audio da 3,5 mm (smartphone e tablet)
Imbottiture auricolari
Schiuma (materiale di superficie)
Tipo di cuffie
Over-ear

Batteria

Impedenza
32 ohm

Funzionalità dell'interfaccia utente

Controlli utente con pulsanti
Risposta/fine chiamata; disattivazione audio; volume +/-

Audio

Funzioni audio
Ottimizzazione per Dynamic EQ
cancellazione flessibile del rumore
Tipo di microfono
Stereo
Larghezza di banda del microfono
Da 100 Hz a 10 kHz
Larghezza di banda dell'altoparlante
200 Hz to 6.8 kHZ (speech mode); 20 Hz to 20 kHZ (media mode)
Dimensioni dell'altoparlante
32 mm
Livello nominale pressione sonora
SPL 118 dB
Risposta in frequenza (microfono)
Da 100 Hz a 10 kHz
Sensibilità (microfono)
-38 dBV/Pa

Certificazioni

Funzioni speciali
Regolazione dell'archetto di 70 mm; avvisi sonori per disattivazione/riattivazione audio e volume massimo/minimo

Ambientale

Tecnologia di protezione acustica
SoundGuard[1]

Applicazioni supportate

Software di gestione
Plantronics Hub (desktop); suite Plantronics Manager Pro (Asset Management and Adoption, Call Quality and Analytics, Health and Safety)

Peso e dimensioni

Colore primario prodotto
Nero
Peso (sistema metrico)
130 g (con cavo); 96 g (senza cavo)
Lunghezza cavo (sistema metrico)
66,5 cm (da modulo in linea a cuffie); 145 cm (da USB a modulo in linea); 218 cm (da USB a cuffie in totale)
Numero prodotto
76J16AA

Altre informazioni

Requisiti di sistema, minimi

Porta USB Type-A

Garanzia

2 anni di garanzia limitata standard Poly

What is in the box

Poly Blackwire 3220
Guida per l'utente

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

[1] Protezione da shock acustico limitando i suoni a meno di 118 dBA.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Ottobre 2022