

Casque laire USB Yealink

UH34: Coussinets d'oreille en cuir UH34 Lite: Coussinets d'oreille en mousse

Le Yealink UH34/UH34 Lite, disponible en versions monaural (UH34/UH34 Lite Mono) et binaural (UH34/UH34 Lite Dual), est un casque filaire USB professionnel avec une qualité audio limpide. L'UH34/UH34 Lite offre un format compact confortable à porter, même pour une journée de travail entière. Il convient aux travailleurs qui passent beaucoup de temps avec un casque pour les communications vocales. Fourni avec le logiciel Yealink USB Connect et le service cloud/la plate-forme de gestion des dispositifs Yealink, vous pouvez facilement vérifier les informations de l'appareil et mettre à niveau le micrologiciel d'un ou plusieurs casques UH34/UH34 Lite à la fois.

Connectivité simple et exible

Il est livré prêt à l'emploi : une configuration Plug-and-Play USB se charge de la connectivité PC. Vous pouvez profiter d'une expérience d'appel fiable avec vos clients. Parfaitement adapté aux téléphones IP Yealink, procure une qualité audio optimisée.

Ultra léger, confortable tout au long de la journée

Fabriqu  avec des coussinets d'oreille doux et des mat riaux ultra l gers, l'UH34/UH34 Lite est 10   30 %* plus l ger que les autres casques de sa cat gorie. La conception ergonomique de ce casque le rend suffisamment confortable pour de longs appels de conf rence et une utilisation tout au long de la journ e. (* Donn es de test fournies par le laboratoire Yealink)

Une exp rience audio in gal e

Con u pour les appels et la musique, l'UH34/UH34 Lite offre un haut-parleur   rapport signal sur bruit  lev  et une cavit  ind pendante. La suppression passive du bruit produit des conversations plus riches et claires avec un bruit de fond r duit.

Contr leur intuitif

La t l commande   voyant DEL facilite l'acc s aux fonctions de contr le des appels, dont r pondre   l'appel, terminer l'appel, rejeter l'appel et coupure/r tablissement du son.




UH34 Mono
UH34 Dual



UH34 Lite Mono
UH34 Lite Dual

Connexion



* Lorsque vous utilisez le mod le UH34 sur certaines plate-formes de communication non certifi es, seul l'audio sera disponible.

Caractéristiques principales		Gestion facile des appels
- Plug-and-play - Connectivité USB aux téléphones IP Yealink, dont les modèles T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (les modèles T41S/T42S/T46S/T48S doivent être mis à niveau vers la version 82 ou une version ultérieure) - HD Voice/Haut-parleur large bande - Microphone antibruit et suppression passive du bruit - La technologie ActiveProtection protège les utilisateurs contre les traumatismes acoustiques - Voyant LED intégré et tonalité d'alarme - Bras pliant à 320° pour faciliter l'ajustement sans risque de cassure - Connexions facultatives pour l'UH34 : USB-C, prise jack 3,5 mm - Compatible avec Linux	- Température de stockage : -30 °C to +70 °C - Température de fonctionnement : -10 °C to +50 °C Microphone - Type de microphone : ECM unidirectionnel - Plage de réponse en fréquence du microphone : 100 Hz-10 kHz - Bande passant du microphone : Large bande - Sensibilité du microphone : -40 dB re. 1 V/Pa Haut-parleur - Taille de haut-parleur : 28mm - Sensibilité du haut-parleur : 92,5 ± 3 dB SPL à 1 kHz - Plage de réponse en fréquence du haut-parleur : 20 Hz-20 kHz - Impédance du haut-parleur : 32 Ω, à 1,0 kHz - Puissance d'entrée du haut-parleur : max. 30 mW - Bande passant du haut-parleur : Large bande Performances audio - Audio large bande : jusqu'à 15 kHz (stéréo) Protection auditive - Protection contre les pics sonores (EN50332) - Protection australienne G616 (AU G616) - Protection contre l'exposition quotidienne au bruit	- Répondre/Raccrocher/Rejeter/Mettre en attente un appel - Volume haut/bas - Couper le son du microphone - Recomposer le dernier numéro sortant Caractéristiques de l'emballage - Contenu de l'emballage : - Casque UH34 Mono ou UH34 Dual ou casque UH34 Lite Mono ou UH34 Lite Dual (UH34 avec coussinets d'oreille en cuir/UH34 Lite avec coussinets d'oreille en mousse) - Guide de démarrage rapide - Quantité/Carton : 20 pièces - Poids net/Carton : UH34 Mono: 2,870 kg / UH34 Dual: 3,486 kg / UH34 Lite Mono: 2,790 kg / UH34 Lite Dual: 3,326 kg - Poids brut/Carton : UH34 Mono: 3,576 kg / UH34 Dual: 4,202 kg / UH34 Lite Mono: 3,496 kg / UH34 Lite Dual: 4,042 kg - Dimensions du coffret : 170 mm x 195 mm x 63 mm - Dimensions du carton : 345 mm x 325 mm x 400 mm Conformité CE  FC IC
Général		
- Longueur de câble du casque : 1,2 m (du casque à l'unité de contrôle des appels) - Longueur du câble USB : 0,9 m (de l'unité de contrôle des appels à la prise USB) - Systèmes d'exploitation pris en charge : Microsoft Windows® 8/8.1/10, Apple macOS - Couleur : Noir - Poids : UH34 Mono: 88 g / UH34 Dual: 118 g / UH34 Lite Mono: 84 g / UH34 Lite Dual: 110 g		

Type de produit	SKU	Nom du modèle
Produit	1308046	UH34 Lite Mono Teams
	1308048	UH34 Lite Dual Teams
	1308047	UH34 Lite Mono UC
	1308049	UH34 Lite Dual UC
	1308014	UH34 Mono Teams
	1308043	UH34 Dual Teams
	1308042	UH34 Mono UC
	1308044	UH34 Dual UC
	1308031	UH34 SE Mono Teams
	1308033	UH34 SE Dual Teams
	1308032	UH34 SE Mono UC
	1308034	UH34 SE Dual UC
	1308036	UH34 SE Mono UC USB-C
	1308038	UH34 SE Dual UC USB-C
	1308035	UH34 SE Mono Teams USB-C
	1308037	UH34 SE Dual Teams USB-C

Type de produit	SKU	Nom du modèle
Accessoires	1308065	UHM341
	1308064	UHD342
	1300082	YHC20T USB-C
	1300083	YHC20UC USB-C
	1300078	YHC20T SE
	1300079	YHC20UC SE
	1300080	YHC20T SE USB-C
	1300081	YHC20UC SE USB-C
	330100010021	Foamy Ear Cushion for UH34/YHS34 (1 PCS)
	330100010022	Leather Ear Cushion for UH34/YHS34 (1 PCS)
	330100010023	Foamy Ear Cushion for UH34/YHS34 (12 PCS)
	330100010024	Leather Ear Cushion for UH34/YHS34 (12 PCS)

À propos de Yealink

Yealink (Code mnémorique : 300628) est un fournisseur global de solutions de conférence vidéo, de communication et de collaboration, avec la meilleure qualité du secteur, des technologies innovantes et une expérience conviviale. Étant l'un des principaux fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, Yealink est le n° 1 en parts de marché à l'échelle mondiale pour les livraisons de téléphones SIP (d'après le rapport Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award, Frost & Sullivan, 2019).

Propriété intellectuelle

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre façon, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d'utiliser le système de tickets d'assistance de Yealink (<http://ticket.yealink.com>) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Site web : www.yealink.com

Adresse : No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, République populaire de Chine

Copyright © 2021 Yealink Inc. Tous droits réservés.