

KILH540/542/543-EUK  
KILH546/547/548-EUK  
KILH549/550/555-EUK




Charge Maximal  
34kg

- Support cintré et moderne avec un cadre d'écran amovible à angles arrondis
- L'écran s'aligne parfaitement sur la fenêtre de la borne pour un aspect net
- Vous disposez d'un large choix d'options esthétiques avec notamment plusieurs couleurs, des habillages en vinyle, etc., afin d'assurer une cohérence optimale avec l'environnement ou de promouvoir la stratégie d'une marque
- Pré-assemblage pour simplifier l'installation de l'ensemble solution
- Finition hautes performances en peinture en poudre haute qualité protégeant l'unité et assurant une durée de vie largement supérieure

# Borne en mode Paysage

Convient à la plupart des écrans de 40", 42", 43", 46", 47", 48", 49", 50" et 55" et d'une profondeur inférieure à 3,50" (89 mm)

Faites l'expérience de la nouvelle borne indoor en mode Paysage de Peerless-AV, conçue pour installer en toute élégance les tout nouveaux écrans d'affichage dynamique. Sa base plate permet de la poser au sol, voire de la boulonner. Sa conception garantit un accès rapide aux câbles de données et électriques, ce qui facilite son installation et son entretien. Cette borne comporte également un plateau interne pour les lecteurs multimédia et les câbles, avec un accès direct aux pièces nécessitant un entretien. Elle dispose en outre de verrous à vis hexagonale. Qu'il s'agisse de divertissements ou de tables d'orientation, cette nouvelle borne est une solution idéale pour toutes les applications indoor, des secteurs Corporate à Retail ou Hospitality, et bien plus encore.



Noir



KILH540(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 40" de moins de 89 mm de profondeur  
 KILH542(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 42" de moins de 89 mm de profondeur  
 KILH543(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 43" de moins de 89 mm de profondeur  
 KILH546(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 46" de moins de 89 mm de profondeur  
 KILH547(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 47" de moins de 89 mm de profondeur

KILH548(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 48" de moins de 89 mm de profondeur  
 KILH549(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 49" de moins de 89 mm de profondeur  
 KILH550(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 50" de moins de 89 mm de profondeur  
 KILH555(-S)-EUK Borne paysage pour écrans de 55" de moins de 89 mm de profondeur

## Spécifications

	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE	FINITION	COULEURS
KILH540/542/543(-S)-EUK	41.86" x 53.61" x 18.50" (1063 x 1362 x 470mm)	KILH540-EUK: 125lb (56kg) KILH542-EUK: 124b (56kg)			
KILH546/547/548(-S)-EUK	46.22" x 54.72" x 18.50" (1174 x 1390 x 470mm)	KILH546-EUK: 130lb (58kg) KILH547-EUK: 129lb (58kg)	34kg	Peinture en poudre	Peinture brillante noire et argentée
KILH549/550(-S)-EUK	48.09" x 55.04" x 18.50" (1221 x 1398 x 470mm)	KILH548-EUK: 128lb (58kg) KILH549-EUK: 131(59kg)			
KILH555(-S)-EUK	48.09" x 56.15" x 18.50" (1332 x 1426 x 470mm)	KILH550-EUK: 131(59kg) KILH555-EUK: 137lb (62kg)			

## Spécifications de l'emballage


	TAILLE DE L'EMBALLAGE (L X H X P)	POIDS D'EXPÉDITION AVEC EMBALLAGE	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
KILH540/542/543(-S)-EUK		KILH540-EUK: 182lb (83kg) KILH542-EUK: 185b (84kg)	KILH540-EUK: 735029320944 KILH542-EUK: 735029320968	KILH540-S-EUK: 735029320951 KILH542-S-EUK: 735029320975	
KILH546/547/548(-S)-EUK	48.00" x 60.00" x 40.00" (1219 x 1524 x 1016mm)	KILH543-EUK: 186lb (84kg) KILH546-EUK: 193lb (88kg) KILH547-EUK: 193lb (88kg) KILH548-EUK: 193lb (88kg) KILH549-EUK: 197(89kg) KILH550-EUK: 198(90kg) KILH555-EUK: 205lb (93kg)	KILH543-EUK: 735029320982 KILH546-EUK: 735029321002 KILH547-EUK: 735029321026 KILH548-EUK: 735029321040 KILH549-EUK: 735029321064 KILH550-EUK: 735029321088 KILH555-EUK: 735029321101	KILH543-S-EUK: 735029320999 KILH546-S-EUK: 735029321019 KILH547-S-EUK: 735029321033 KILH548-S-EUK: 735029321057 KILH549-S-EUK: 735029321071 KILH550-S-EUK: 735029321095 KILH555-S-EUK: 735029321118	Totem, matériel de montage d'écran instructions d'installation
KILH549/550(-S)-EUK					
KILH555(-S)-EUK					1

## Accessoires

CL-SCG200 : Gel de nettoyage d'écran

DEB-HD10 : 32' (10 m) Câbles HDMI® haute-vitesse avec Ethernet

Toutes les dimensions = pouces (mm)



MODEL NO.	DIMENSION "A"	DIMENSION "B"	DIMENSION "C"	DIMENSION "D"	DIMENSION "E"	DIMENSION "F"	DIMENSION "G"
KILH540	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	53.60" (1362mm)	19.69" (500mm)	34.97" (888mm)	41.86" (1063mm)	25.83" (656mm)
KILH542	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	53.60" (1362mm)	20.68" (525mm)	36.72" (933mm)	41.86" (1063mm)	25.83" (656mm)
KILH543	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	53.60" (1362mm)	21.21" (538mm)	37.58" (954mm)	41.86" (1063mm)	25.83" (656mm)
KILH546	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	54.71" (1389mm)	22.52" (572mm)	40.20" (1021mm)	46.22" (1174mm)	28.25" (718mm)
KILH547	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	54.71" (1389mm)	23.06" (586mm)	41.07" (1043mm)	46.22" (1174mm)	28.25" (718mm)
KILH548	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	54.71" (1389mm)	23.60" (600mm)	41.97" (1066mm)	46.22" (1174mm)	28.25" (718mm)
KILH549	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	55.04" (1398mm)	24.05" (611mm)	42.82" (1088mm)	48.09" (1221mm)	29.16" (741mm)
KILH550	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	55.04" (1398mm)	25.07" (637mm)	43.69" (1110mm)	48.09" (1221mm)	28.96" (736mm)
KILH555	25.00" (635mm)	18.50" (470mm)	56.15" (1426mm)	26.91" (684mm)	48.05" (1220mm)	52.45" (1332mm)	31.44" (799mm)

## Spécifications architecturales

La borne en mode Paysage doit être un modèle Peerless-AV® KILH540-EUK/KILH542-EUK/KILH543-EUK/KILH546-EUK/KILH547-EUK/KILH548-EUK/KILH549-EUK/KILH550-EUK/KILH555(-S)-EUK et doit être installée à l'endroit indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez le site [peerless-av.com](http://peerless-av.com) pour voir la gamme complète de solutions audiovisuelles de Peerless-AV, notamment les écrans outdoor, les systèmes sans fil, les bornes, les systèmes audio numériques, les supports d'écran, les supports de projecteurs, les chariots/supports sur pied, ainsi qu'un assortiment complet d'accessoires.

**Peerless-AV**  
2300 White Oak Circle  
Aurora, IL 60502  
États-Unis  
**(630) 375-5100**  
**Fax: (800) 359-6500**

**Peerless-AV EMEA**  
Unit 3 Watford Interchange  
Colonial Way, Watford  
Herts, WD24 4WP  
Royaume-Uni  
**+44 (0) 1923 200100**  
**Fax: +44 (0) 1923 200101**

**Peerless-AV Latin America**  
Ave de las Industrias 413  
Parque Industrial Escobedo  
Escobedo, N.L.,  
Mexique 66062  
**+52 (81) 8384-8300**  
**Fax: +52 (81) 8384-8360**

**peerless-AV®**  
Driving Technology Through Innovation