

PR565ML3-EUK



Montagemuster
Bis zu 900 x 600 mm
(35,40" x 23,60")



Maximale Belastung
90kg
(200lb)

PARAMOUNT™

Motorisierter, höhenverstellbarer Trolley

FÜR INTERAKTIVE DISPLAYS IN DEN GRÖSSEN VON 50" BIS 95"

Der motorisierte, höhenverstellbare Trolley der Marke Paramount™ von Peerless-AV® wurde zur sicheren Montage, Transport und Lagerung eines interaktiven Displays entwickelt. Mit Hilfe der integrierten Antriebselemente kann ein Display um bis zu 250 mm (9,8") einfach per Knopfdruck höher oder tiefer gestellt werden. Die große Montageplatte und die feststellbaren Rollen des Wagens bieten eine stabile Grundlage für Touch-Anwendungen und ermöglichen es, den Wagen leicht von einem Raum zum anderen zu bewegen. Die langlebige graue Pulverbeschichtung sorgt für eine ansprechende Ästhetik und ergänzt diese hochfunktionale Lösung, die sich ideal für jede Touchscreen-Anwendung eignet.

- Dank des robusten Rahmens aus kaltgewalztem Stahl, des Hochleistungsmotors sowie der Antriebselemente kann der Wagen selbst schwerste Displays mit einem Gewicht von bis zu 90 kg aufnehmen
- Mit Hilfe der integrierten digitalen Steuerung an der Rückseite des Wagens lässt sich das Display höher oder tiefer stellen bzw. arretieren, ohne dass Fernbedienungen verloren gehen oder Batterien ausgetauscht werden müssen
- Vormontierte Rollen beschleunigen die Installation
- Durch die strukturierte graue Pulverbeschichtung werden Fingerabdrücke und Staub weniger sichtbar
- Inklusive 3 m (118") Netzkabel
- Nennleistung: 125 V, 60 Hz, 75 W
Max. Komfort-Steckdose: 5 A Max.
Ersatz-Sicherung: T10AL250V



Integrierte digitale Steuerung
an der Rückseite des Wagens



RoHS
2002/95/EC



PR565ML3-EUK Motorisierter, höhenverstellbarer Paramount™-Trolley für interaktive Displays von 50" bis 95"

Angaben zum Produkt

	ABMESSUNGEN (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	TRAGLAST	OBERFLÄCHE	VERFÜGBARE FARBEN
PR565ML3-EUK	1067 x 2080 x 845 mm (42,00" x 81,90" x 33,30")	24,7 kg (54,4 lb)	90,7 kg (200 lb) Display	Strukturierte Pulverbeschichtung	Grau


Details zur Verpackung

	VERPACKUNGSGRÖSSE (B X H X T)	VERSANDGEWICHT VERPACKUNG	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGSHALT	EINHEITEN IN VERPACKUNG
PR565ML3-EUK	1165 x 185 x 375 mm (45,90" x 7,30" x 14,80")	26,7 kg (58,8 lb)	735029274971	(1) Linker Grundrahmen, (1) Rechter Grundrahmen, (4) Bauteile für Standbeine, (1) Horizontale Struktur mit integriertem Motor, (1) Querstützplatte, (1) Feste Ablage, (2) Adapterhalterungen, (1) NEMA 5-15p Netzteil, Hardware & Montageanleitung	1


Zubehör

- ACC-SB2: Universalhalterung für UC/VC Soundbar
 ACC-UCM: Universalhalterung für AV-Komponenten
 ACSBR1: Montage-Kit Universal Soundbar


Alle Abmessungen = inch (mm)




Vorderansicht



Seitenansicht



Ansicht des Adapters



Ansicht von oben

Architektenvorgaben

Der motorisierte, höhenverstellbare Paramount™-Trolley mit der Modellnummer PR565ML3-EUK von Peerless-AV ist an der in den Plänen verzeichneten Stelle einzusetzen. Die Montage und Installation erfolgt gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Auf peerless-av.com finden Sie das gesamte Angebot der AV-Lösungen von Peerless-AV, darunter Outdoor-Displays, Kioske, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Trolleys/Ständer und ein komplettes Zubehörsortiment.

Peerless-AV
 2300 White Oak Circle
 Aurora, IL 60502
 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
 Unit 2 Curo Park
 Frogmore, St. Albans
 Hertfordshire, AL2 2DD
 United Kingdom
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
 Papendorpseweg 75
 3528 BJ Utrecht
 The Netherlands
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
 Av. de las Industrias 413
 Parque Industrial Escobedo
 General Escobedo, N.L.,
 México, 66062
+52 (81) 8384-8300

peerless-AV®
 Driving Technology Through Innovation