

## PR565ML3-EUK



**Dimensions VESA**  
Jusqu'à 900 x 600 mm  
(35,40» x 23,60»)

**Charge Maximale**  
90kg (200lb)

- Cadre robuste en acier roulé à froid avec moteur robuste et mécanisme intégré, permettant d'installer les écrans les plus lourds, jusqu'à 90 kg
- Contrôles numériques intégrés à l'arrière du chariot permettant aux utilisateurs d'étendre, de réduire ou de verrouiller le mouvement de l'écran sans télécommande à perdre ou piles à remplacer
- Roulettes pré-assemblées pour une installation rapide
- Finition en peinture poudrée grise texturée atténuant les marques de doigts et dépôts de poussières
- Cordon d'alimentation de 3 m inclus
- Alimentation : 125 V, 60 Hz, 75 W max. Bloc prises : 5 A max. Fusible de rechange : T10AL250V

# PARAMOUNT™

# Chariot TV motorisé et réglable en hauteur

## POUR ÉCRANS INTERACTIFS DE 50" À 95"

Le chariot TV motorisé et réglable en hauteur Peerless-AV® Paramount™ a été conçu pour monter, déplacer et stocker en toute sécurité un écran interactif. Son mécanisme intégré vous permet de faire monter ou descendre l'écran sur 250 mm par une simple pression. La grande plaque murale et les roulettes verrouillables garantissent une base stable pour les applications tactiles et permettent de déplacer facilement le chariot d'une pièce à l'autre. La finition en peinture poudrée durable offre une finition parfaite qui complète cette solution hautement fonctionnelle qui est idéale pour toutes les applications tactiles.



**RoHS**  
2002/95/EC



PR565ML3-EUK Chariot TV motorisé et réglable en hauteur Paramount™ pour les écrans interactifs de 50" à 95"

## Spécifications de l'emballage

	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE	FINITION	COULEUR DISPONIBLE
PR565ML3-EUK	1067 x 2080 x 845mm (42.00" x 81.90" x 33.30")	24,7kg (54.4lb)	Écran de 90,7 kg	Peinture en poudre texturée	Gris


## Spécifications du produit

	DIMENSIONS EMBALLÉ (L X H X P)	POIDS EMBALLÉ	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
PR565ML3-EUK	1165 x 185 x 375mm (45.90" x 7.30" x 14.80")	26.7kg (58.8lb)	735029274971	(1) Structure de base gauche, (1) Structure de base droite, (4) Pieds, (1) Structure horizontale avec moteur intégré, (1) Plaque de liaison, (1) Étagère fixe, (2) Supports de l'adaptateur, (1) Cordon à prise NEMA 5-15p, accessoires et instructions	1


## Accessoires

- ACC-SB2: Support universel pour barre de son UC/VC  
 ACC-UCM: Supports de composant AV universels  
 ACSBR1: Kit universel de montage pour barre de son


Toutes dimensions = pouces (mm)




VUE AVANT



VUE LATÉRALE



DÉTAIL DE L'ADAPTATEUR



VUE DE DESSUS

## Spécifications architecturales

Le chariot TV motorisé et réglable en hauteur Paramount™ doit être un modèle Peerless-AV PR565ML3-EUK et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez [peerless-av.com](http://peerless-av.com) pour obtenir la liste complète de solutions Peerless-AV, incluant les écrans outdoor, les bornes, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports TV sur pied et notre large gamme d'accessoires.

**Peerless-AV**  
2300 White Oak Circle  
Aurora, IL 60502  
USA  
(800) 865-2112  
(630) 375-5100

**Peerless-AV EMEA**  
Unit 2 Curo Park  
Frogmore, St. Albans  
Hertfordshire, AL2 2DD  
United Kingdom  
+44 (0) 1923 200 100

**Peerless-AV B.V.**  
Papendorpseweg 75  
3528 BJ Utrecht  
The Netherlands  
+31 (0) 70 770 8037

**Peerless-AV Latin America**  
Av. de las Industrias 413  
Parque Industrial Escobedo  
General Escobedo, N.L.,  
México, 66062  
+52 (81) 8384-8300

**peerless-AV®**  
Driving Technology Through Innovation