




IMAM, IMAL

IMAM: 3.5" - 12" Wide I-Beam

IMAL: 12" - 24.5" Wide I-Beam



ENG	Compatible model/series*	SF630, SF632, SF640, SF650,
ESP	Modelo/serie compatible*	SF660, ST630, ST632, ST640,
FRN	Modèle/gamme compatible*	ST650, ST660, SP730P, SP740P,
DEU	Kompatible Modelle/Serien*	SP746PU, SA730P, SA740P,
NEL	Compatibel model/serie*	SA746PU, EPT640, EPT650,
ITL	Modello/serie* compatibile	EWMU, ESF655P, PF630, PF632,
ČES	Kompatibilní Model/série*	PF640, PF650, PF660, PT630,
SLK	Kompatibilný Model/séria*	PT632, PT640, PT650, PT660,
POR	Modelos/séries compatíveis	PP730P, PP740P, EST655P,
TÜR	Uyumlu modeller/ seriler*	PA730P, PA740P, PA746P



▲ WARNING

ENG - Before installing make sure the supporting surface will support the combined load of the equipment and hardware. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. Be careful not to pinch fingers when operating the mount. For support please call customer care at 1-800-865-2112.

▲ ADVERTENCIA

ESP - Antes de instalarlo, asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá la carga combinada del equipo y los fijadores. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Tenga cuidado de no pincharse los dedos cuando opere el soporte. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la surface de support peut soutenir la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces de fixation. Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit et de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale. Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique. Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit ou des blessures corporelles. Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous manipulez le support. Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-865-2112.

▲ ACHTUNG

DEU - Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass die tragende Fläche das Gesamtgewicht der Geräte und der Befestigungsteile tragen kann. Die Schrauben müssen sicher angezogen werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit es nicht zu Beschädigungen und Versagen des Produkts kommt. Die maximale Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden. Ziehen Sie immer eine zusätzliche Person heran oder verwenden Sie mechanische Hebegeräte, um Geräte sicher zu heben und zu positionieren. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Eine Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produkt- und Personenschäden führen. Achten Sie beim Umgang mit dem Halter darauf, dass die Finger nicht eingeklemmt werden. Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-865-2112 (innerhalb der USA).

▲ WAARSCHUWING

NEL - Vóór de installatie dient u zich ervan te overtuigen dat het dragende oppervlak het totaalgewicht van de apparatuur en de hardware aankan. Alle schroeven moeten stevig vastzitten. Draai de schroeven niet te strak aan, want dit zou kunnen resulteren in schade en/of falen van het product. Het maximale draagvermogen mag nooit worden overschreden. Belangrijke veiligheidstip: zorg er tijdens het optillen en plaatsen van de apparatuur altijd voor dat u een helper of een mechanische hefinrichting ter beschikking hebt. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als dit product buitenshuis wordt gebruikt, zijn falen van het product en letsel bij personen mogelijk. Let er tijdens het gebruiken van de bevestiging op dat uw vingers niet beklemd raken. Voor ondersteuning kunt u terecht bij de afdeling Klantenzorg op +1-800-865-2112 (in de VS).

▲ AVVERTENZA

ITL - Prima di iniziare l'installazione, accertarsi che la superficie di supporto sia in grado di sorreggere il carico combinato unità/dispositivi di fissaggio. Le viti devono essere strette in maniera ben salda. Non serrare le viti oltre il necessario, altrimenti si rischiano danni o guasti al prodotto. Non superare mai la capacità massima di carico. Per sollevare e posizionare senza rischi il prodotto, farsi aiutare da un'altra persona o usare un'unità meccanica di sollevamento. Questo prodotto è indicato esclusivamente per uso all'interno. L'uso di questo prodotto all'esterno potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto o danni fisici alla persona. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita durante l'uso del sostegno. Per assistenza, chiamare il servizio clienti al numero 1-800-865-2112.

▲ VÝSTRAHA

ČEŠ - Před instalací se ujistěte, že nosná plocha unese kombinované zatížení zařízení a technického vybavení. Šrouby musí být pevně zajištěny. Šrouby přilíš neutahujte, nebo může dojít k poškození a produkt se může poškodit. Nikdy nepřekročte maximální nosnost. Na bezpečné zvedání a umístování zařízení vždy používejte asistenta nebo mechanické zvedací zařízení. Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Použití tohoto produktu v exteriéru by mohlo způsobit selhání produktu nebo zranění osob. Při práci s držákem dávejte pozor, abyste si nesevřeli prsty. Pro podporu volejte oddělení péče o zákazníky na čísle 1-800-865-2112.

▲ VÝSTRAHA

SLK - Skrutky je potrebné pevne utiahnuť. Skrutky nedotahuje príliš silno, inak môže dôjsť k poškodeniu a poruche zariadenia. Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť. Na bezpečné zdvíhanie a umiestňovanie zariadení vždy použite pomocníka alebo mechanické zdvíhacie zariadenie. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri. Pri použití tohto produktu v exteriéri by mohlo dôjsť k jeho poruche alebo osobnému poraneniu. Pri práci s držiakom dávajte pozor, aby ste si nezovreli prsty. Podporu získate v centre na podporu zákazníkov na čísle 1-800-865-2112.

▲ AVISO

POR - Antes de instalar, certifique-se de que a superfície de apoio suporta a carga combinado do equipamento e das ferragens. Os parafusos devem ser bem apertados. Não aperte demasiado os parafusos, pois podem ocorrer danos ou falhas do produto. Nunca exceder a Capacidade de carga máxima. Utilize sempre um assistente ou equipamento de elevação mecânica para elevar e posicionar o equipamento em segurança. Este produto destina-se a utilização exclusivamente em zonas interiores. A utilização deste produto em espaços exteriores poderá conduzir à falha do produto ou ferimentos pessoais. Atenção para não prender os dedos ao utilizar o suporte. Para obter assistência, contacte a equipa de apoio ao cliente através do número 1-800-865-2112.


▲ UYARI

TUR - Montaja başlamadan önce taşıyıcı yüzeyin hem takacağınız donanımı hem de aksamı birlikte taşıyacağından emin olunuz. Vidalar sağlam bir şekilde sıkıştırılmalıdır. Vidaları aşırı sıkmanız durumunda vidalara hasar verebilirsiniz ve ürün arızalanabilir. Azami Yük Kapasitesini asla aşmayınız. Ekipmanı güvenli bir şekilde kaldırmak ve yerleştirmek için her zaman başka birinden yardım alınız veya mekanik bir kaldırma donanımı kullanınız. Bu ürün yalnızca iç mekânlarda kullanılmak üzere imal edilmiştir. Bu ürünün dış mekânda kullanılması ürün arızalarına veya yaralanmalara sebep olabilir. Montaj sırasında parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat ediniz. Destek almak için lütfen 1-800-865-2112 numaralı telefondan müşteri hizmetlerini arayınız.


ENG	Symbols
ESP	Símbolos
FRN	Symboles
DEU	Symbole
NEL	Symbolen
ITL	Simboli
ČES	Symboly
SLK	Symboly
POR	Símbolos
TÜR	Semboller



ENG	WARNING
ESP	ADVERTENCIA
FRN	ADVERTISSEMENT
DEU	ACHTUNG
NEL	WAARSCHUWING
ITL	AVVERTENZA
ČES	VÝSTRAHA
SLK	VÝSTRAHA
POR	AVISO
TÜR	UYARI



ENG	Do not overtighten screws.
ESP	No apriete de más los tornillos.
FRN	Ne pas trop serrer les vis.
DEU	Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
NEL	Draai de schroeven niet te strak aan.
ITL	Non stringere troppo le viti.
ČES	Šrouby neutahujte příliš silně.
SLK	Skrutky neutahujte príliš silno.
POR	Não apertar demasiado os parafusos.
TÜR	Vidaları gereğinden fazla sıkmayın.











ENG	Skip to step.
ESP	Continúe con el paso.
FRN	Passez à l'étape.
DEU	Weiter mit Schritt.
NEL	Ga door naar stap.
ITL	Vai al passo.
ČES	Přeskočte na krok.
SLK	Preskočte na krok.
POR	Saltar para o passo.
TÜR	Su adima geç.







ENG	Screws must get at least three full turns and fit snug.
ESP	Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.
FRN	Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.
DEU	Schrauben sind mindestens drei volle Umdrehungen einzudrehen und müssen fest anliegen.
NEL	De schroeven moeten ten minste drie hele slagen worden aangedraaid en stevig vastzitten.
ITL	Girare tre volte le viti che devono risultare aderenti.
ČES	Šrouby se musí otočit minimálně tři plné otáčky a plně dosednout.
SLK	Skrutky sa musia otočiť aspoň tri celé otáčky a tesne dosadnúť.
POR	Os parafusos devem completar, no mínimo, três voltas completas e ajustar-se no local.
TÜR	Vidalar en az üç tam dönüş yapmalı ve sıkı oturmalıdır.

ENG	Tools Needed for Assembly.
ESP	Herramientas necesarias para el ensamblaje.
FRN	Outils nécessaires au montage.
DEU	Für den Zusammenbau erforderliche Werkzeuge.
NEL	Voor montage benodigd gereedschap.
ITL	Attrezzi necessari per l'assemblaggio.
ČES	Nástroje potřebné k montáži.
SLK	Nástroje potrebné na montáž.
POR	Ferramentas necessárias para a montagem.
TÜR	Montaj İçin Gereklİ Aletler.





- ENG** To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.
- ESP** Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.
- FRN** Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.
- DEU** Korrektes Festziehen der Schrauben: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Schraubenkopf Kontakt hat, und dann um eine weitere 1/2 Umdrehung. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- NEL** Ga als volgt te werk om de schroeven naar behoren aan te draaien: Draai de schroef aan totdat de kop het oppervlak raakt; maak daarna nog een halve slag. Draai de schroeven niet te strak aan.
- ITL** Per stringere correttamente le viti: stringere fino a quando la testa della vite fa contatto, quindi stringere di un altro 1/2 giro. Non stringere eccessivamente.
- ČES** Správné utážení šroubů: Utahujte, dokud se šroub nedostane do kontaktu, poté utáhněte ještě půl otočky. Šrouby neutahujte příliš silně.
- SLK** Správne utiahnutie skrutiek: Utahujte, kým sa skrutka nedostane do kontaktu, potom utiahnite ešte pol otočky. Skrutky neutahujte príliš silno.
- POR** Para apertar correctamente os parafusos: aperte até que a cabeça do parafuso estabeleça contacto e, em seguida, aperte mais 1/2 volta. Não aperte demasiado os parafusos.
- TÜR** Vidaları doğru bir şekilde sıkılmak için: Vida başı temas edene kadar döndürün, sonra yarım tur daha döndürün. Vidaları gereğinden fazla sıkılmayın.



ENG	Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).
ESP	Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).
FRN	Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).
DEU	Teile (Achten Sie vor Beginn der Arbeiten darauf, dass alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind).
NEL	Onderdelen (hoort u zich ervan te overtuigen dat u alle onderdelen hebt, die hieronder te zien zijn).
ITL	Parti (prima di iniziare, accertarsi di disporre tutte le parti sotto indicate).
ČES	Díly (předtím, než začnete, připravte si všechny díly zobrazené níže).
SLK	Diely (predtým, ako začnete, pripravte si všetky diely zobrazené nižšie).
POR	Peças (antes de iniciar, certifique-se de que tem todas as peças apresentadas em baixo).
TÜR	Parçalar (Başlamadan önce, aşağıda gösterilen bütün parçaların elinizde olduğundan emin olun).


Parts List			IMAM	IMAL
	Description	Qty	Part #	Part #
A	vertical bracket	2	10004716-TXTBLK	10004938-TXTBLK
B	c-channel bracket	2	10005189-TXTBLK	10005184-TXTBLK
C	3/8"-16 threaded rod	4	10005188	10005183
D	3/8" split washer	8	10005683	10005683
E	3/8" washer	8	10005684	10005684
F	3/8" hex nut	8	10005682	10005682
G	1/4"-20 x 1" screw	2	10004181	10004181
H	1/4-20 x 3/4" screw	4	521-1027	521-1027
I	1/4"-20 nut	4	10004186	10004186
J	1/4" washer	8	10004188	10004188
K	1/4" lock washer	4	10004189	10004189




C (4)
3/8"-16
threaded rod




D (8)
3/8" split washer



E (8)
3/8" washer




F (8)
3/8" hex nut




G (2)

1/4"-20 x 1" screw



H (4)

1/4"-20 x 3/4" screw




I (4)

1/4"-20 nut




J (8)

1/4" washer



K (4)

1/4" lock washer



1

ENG Level and install using hardware specified.

ESP Nivele e instale utilizando los accesorios proporcionados.

FRN Mettre à niveau et installer à l'aide du matériel fourni.

DEU Richten Sie das Teil waagrecht aus und bringen Sie es mithilfe der mitgelieferten Schrauben an.

NEL Waterpas stellen en monteren met de meegeleverde bevestigingen.




ITL Livellare e installare usando i dispositivi di fissaggio forniti.


ČEŠ Vyvážení a instalace pomocí dodaného příslušenství.

SLK Vyrovnávajte a inštalujte pomocou priloženého technického vybavenia.



POR Nivele e instale usando as ferramentas fornecidas.


TÜR Hizalayın ve temin edilen aksesuarı kullanarak monte edin.









ENG	Hand tighten.
ESP	Apriete a mano.
FRN	Serrer à la main.
DEU	Handfest anziehen.
NEL	Draai met de hand aan.
ITL	Serrare a mano.
ČES	Dotáhněte rukou.
SLK	Utiahnite rukou.
POR	Aperte à mão.
TÜR	Elle sıkıştırılabilir.







4







ENG	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
ESP	Máxima 360 in. • lb (41 N.M.).
FRN	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
DEU	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
NEL	Maximaal 360 in. • lb (41 N.M.).
ITL	Massima 360 in. • lb (41 N.M.).
ČES	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
SLK	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
POR	Máxima 360 in. • lb (41 N.M.).
TÜR	Maksimum 360 in. • lb (41 N.M.).







Model	X
SF630	5.00"
SF640	8.15"
SF632	5.00"
SF650	8.15"
SF660	8.15"
ST630	4.50"
ST632	4.50"
ST640	8.15"
ST650	8.15"
ST660	8.15"
SP730P	6.50"
SP740P	6.50"
SP746PU	6.50"
SA730P	6.50"
SA740P	6.50"
SA746PU	6.50"
EPT640	8.15"
EPT650	8.15"
EWMU	8.00"
ESF655P	8.15"
PF640	8.15"
PF650	8.15"
PF660	8.15"
PT640	8.15"
PT650	8.15"
PT660	8.15"
PP730	4.50"
PP740	4.50"
EST655P	8.15"
PA730	4.50"
PA740	8.23"
PA746	8.23"




ENG	Note orientation.
ESP	Fijese en la orientaci3n.
FRN	Observez l'orientation.
DEU	Beachten Sie die Ausrichtung.
NEL	Let op de ori3ntatie.
ITL	Notare l'orientamento.
ČES	Povšimn3te si orientaci.
SLK	Dávajte pozor na orientáciu.
POR	Note a orientaę3o.
TÜR	Y3n3ne dikkat edin.







Model	X
PF630	3.53"
PF632	3.53"
PT630	2.50"
PT632	2.50"




ENG	Note orientation.
ESP	Fijese en la orientación.
FRN	Observez l'orientation.
DEU	Beachten Sie die Ausrichtung.
NEL	Let op de oriëntatie.
ITL	Notare l'orientamento.
ČES	Povšimněte si orientace
SLK	Dávajte pozor na orientáciu.
POR	Note a orientação.
TÜR	Yönüne dikkat edin.






6




PF630, PF632,
PT630, PT632 only






ENG	Hand tighten.
ESP	Apriete a mano.
FRN	Serrer à la main.
DEU	Handfest anziehen.
NEL	Draai met de hand aan.
ITL	Serrare a mano.
ČES	Dotáhněte rukou.
SLK	Utiahnite rukou.
POR	Aperte à mão.
TÜR	Elle sıkıştırılabilir.





PF630, PF632,
PT630, PT632 only













ENG	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
ESP	Máxima 360 in. • lb (41 N.M.).
FRN	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
DEU	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
NEL	Maximaal 360 in. • lb (41 N.M.).
ITL	Massima 360 in. • lb (41 N.M.).
ČES	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
SLK	Maximum 360 in. • lb (41 N.M.).
POR	Máxima 360 in. • lb (41 N.M.).
TÜR	Maksimum 360 in. • lb (41 N.M.).







SF640, SF650, SF660, ST640, ST650, ST660,
EPT640, EPT650, EWMU, ESF655P, PF640,
PF650, PF660, PT640, PT650, PT660, EST655P



SP730P, SP740P, SP746PU, SA730P,
SA740P, SA746PU, PP730P, PP730,
PP740, PA730, PA740, PA746






SF632,
ST630, ST632



PF630, PF632,
PT630, PT632





10a





EWMU only





10b



10c





10d



11

ENG	Remove
ESP	Quite
FRN	Retirez
DEU	Entfernen
NEL	Verwijderen
ITL	Rimuovere
ČES	Odstranit
SLK	Odstrániť
POR	Remova
TÜR	Çıkartın



ENG Warranty
ITL Garanzia

ESP Garantía
ČES Záruka

FRN Garantie
SLK Záruka

DEU Garantie
POR Garantia

NEL Garantie
TÜR Garanti

www.peerless-av.com/warranty

peerless-AV[®]

Peerless-AV

2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
Email: tech@peerlessmounts.com
Ph: (800) 865-2112
Fax: (800) 359-6500
www.peerless-av.com

© 2021, Peerless Industries, Inc.

Peerless-AV Europe

Unit 3 Watford Interchange,
Colonial Way, Watford, Herts,
WD24 4WP, United Kingdom
Customer Care
44 (0) 1923 200 100
www.peerless-av.com

© 2021, Peerless Industries, Inc.

Peerless-AV América Latina

Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo N.L., México 66062
Servicio al Cliente
01-800-849-65-77
www.peerless-av.com

© 2021, Peerless Industries, Inc.