


Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.



AGENCY COMPLIANCE:
- UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
- FCC certification
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

ENVIRONMENTAL RATING:
OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH
STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)
MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

NOTES:
1. UNIT DIMENSIONS: 1826.5 mm (71.9") H x 50 mm (2.0") D x 56 mm (2.2") W
2. UNIT WEIGHT: 4 kg / 8.8 lbs
3. SHIPPING DIMENSIONS: 2017 mm (79.4") H x 297 mm (11.7") D x 176 mm (7.0") W
4. SHIPPING WEIGHT: 6.8 kg / 15 lbs
5. (2) MOUNTING BUTTONS AND (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. EITHER OPTION CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

 Dimensions in mm				Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: —			
				-		-		-					
				Drawn	Date	Name	Bezeichnung / Description MPH2-NBV L21-30P 30N-60 Input and Branch Metered						
				Checked	07/01/16	Blass							
				Approved	07/01/16	Votýpka							
				-			-						
				 EMERSON™ Network Power						Zeichnungs-Nr. / Drawing no.		Maßstab Scale	
										MPHB1223		1:5	
B	17850	25/08/16	Racek							Verwendet in / Used in		Blatt/Sheet	
Rev.	Change	Date	Name							-		1/1	



RoHS COMPLIANT