


Serie LightStream Pro: Brillo y Versatilidad para Instalaciones Pro
Resolución de 1920x1200, 5500 lúmenes, relación de alcance de 1,25 - 2,13:1



La serie de proyectores WUXGA Pro9800WUL de ViewSonic®, brillo y versatilidad para cualquier instalación profesional, ofrece todo lo necesario para grandes pantallas en grandes espacios. Este proyector, que cuenta con 5500 lúmenes de alta brillantez avanzada, es ideal para auditorios, grandes salas de juntas, casas de culto y mucho más. Gracias a la tecnología SuperColor™, el contenido cobra vida con un color cautivador, gráficos nítidos y videos impresionantes, independientemente del entorno. Diseñado para instaladores, este producto de primera categoría también es fácil de implementar y administrar, con su ajuste de zoom óptico de 1.7x, un diseño de lente centrado, y una función de desplazamiento de lente horizontal/vertical que proporciona una flexibilidad extrema, incluso en las instalaciones más exigentes. Gracias al diseño apilable de estos proyectores, la salida de luz se puede duplicar con solo colocar un proyector encima del otro, ideal para grandes espacios con mucha luz ambiente.

Características importantes:

- Brillantez de 5500 lúmenes
- Desplazamiento vertical-horizontal de la lente con lente centrado
- Diseño apilable
- Instalación de 360 grados
- SuperColor: excelente precisión de color



1. Controles de menú
2. Anillo de zoom
3. Desplazamiento horizontal de la lente
4. Acceso a la lámpara
5. Pie de elevación
6. Anillo de enfoque
7. Desplazamiento vertical de la lente
8. Sensor remoto IR
9. Lentes de proyección
10. VGA (x2)
11. Salida del monitor
12. DVI-D
13. Entrada de HDMI
14. Entrada HDMI/MHL
15. RS232
16. Bloqueo del cable de alimentación
17. Entrada de CA
18. Entrada de video/S-Video
19. Entrada/salida remota con cable
20. Puerto de servicio USB
21. Entrada de micrófono

22. LAN
23. USB 2.0 Tipo A
24. 3D VESA
25. Entrada BNC
26. Entrada de audio de PC
27. Entrada/salida IR
28. Disparo de 12V de CC
29. Ranura de bloqueo Kensington
30. Barra de seguridad
31. Salida de audio
32. Salida de audio RCA
33. Entrada de audio RCA

Especificaciones completas

Pantalla

Distancia de alcance: 4 - 55,8 ft / 1,2 - 17 m

Voltaje: 100~240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)

Relación de alcance: 1,25 - 2,13:1

Consumo (máx.): 480 W

Lente:

Zoom óptico manual/enfoque óptico manual de 1.7x Controles Controles físicos:

Desplazamiento de la lente:

Vertical (-12,1 %/+20,8 %) / Horizontal (+/- 15°)

Visualización en pantalla: Condiciones de funcionamiento

Pantalla, Imagen, Video, Audio, Básico, Avanzado

Corrección trapezoidal: Fuente

10,3 %) Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)

de luz (watt):

370

Temperatura: 41-104°F (5-40°C)

Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):

1500

Peso (imperial)
Neto (lb): 18,26
27,31

Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):

3500

Bruto: Peso (métrica)
Neto (kg): 8,29

Brillantez (lúmenes ANSI):

5500

Bruto (kg): 12,4

Profundidad de color:

30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10)

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)

Resolución:

1920 x 1200

Empaque (mm): 576 x 436 x 291 445 x

325,5 x 147,8

Relación de aspecto:

16:10

Físicas (mm):

Tipo de resolución:

WUXGA

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)

Tamaño de pantalla (in):

26,2 - 371,4 in / 0,67 - 9,43

Empaque (in): 22,68 x 17,17 x 11,46 17,51

Señal de video

Frecuencia Horizontal: m15-100kHz

Físicas (in): Aspectos generales x 12,81 x 5,82

Frecuencia Vertical:

24-120Hz

Normativa: UL, cUL, FCC, CE, EMC, CB, ROHS, REACH, SVCH, WEEE, ErP, Mexico NOM/ENERGY, PSB, RCM, CCC
CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector Pro9800WUL, cable de alimentación, cable VGA, control remoto láser con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)

Compatibilidad

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange ® ** para el primer año.

Resolución de Mac (máx.):

Hasta 1920 x 1200

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

Resolución de PC (máx.):

UPC: 766907848212 Accesorios RLC-016

Copyright© ViewSonic Corporation 2000-2016. Todos los derechos reservados. (01/11/2016 01:57 PM PST)