

DAS LENOVO® THINKPAD® X1 CARBON

DAS SCHLANKSTE UND LEICHTSTE 35,6 CM (14") ULTRABOOK DER WELT



Lernen Sie das leichteste 35,6 cm (14") Ultrabook der Welt kennen das ThinkPad X1 Carbon steckt voller leistungsstarker, innovativer Business-Funktionen. Das Ultrabook bringt nur 1,36 kg auf die Waage und ist 18 mm schlank. Das elegante Notebook bietet kompromisslose Leistung mit dem neuesten Intel® Core™ Prozessor der dritten Generation. Für noch bessere Performance sorgen die Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 sowie die Lenovo RapidResume und RapidConnect Technologien. Das 35,6 cm (14") ThinkPad X1 Carbon besticht mit einem fantastischen HD+-Display mit großem Betrachtungswinkel, hoher Auflösung und hohem Helligkeitsgrad. So können Sie das Ultrabook überall und bei beliebigen Lichtverhältnissen komfortabel nutzen. Mit Lenovo Mobile Access kommen Sie überall ins Netz – mit 3G ohne Vertragsbindung und Mobile-Hotspot, über den Sie die Internetverbindung für andere Geräte zugänglich machen können. Die Lenovo RapidCharge Technologie sorgt dafür, dass Sie das X1 Carbon schnell laden können: Ihr Notebook erreicht in nur 35 Minuten 80 % der Ladekapazität – für noch mehr Mobilität.

*Nicht in allen Ländern verfügbar



LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3 FÜR WINDOWS® 7. SCHNELLER UND FÜR DEN GESCHÄFTSEINSATZ OPTIMIERT.

Schnell und für Multimedia optimiert: Lenovo Enhanced Experience 3 für Windows® 7 nutzt RapidBoot Technologie zum Starten des PCs. Damit geht das Hochfahren 40 % schneller als bei einem gewöhnlichen Windows® 7-Computer*. BootShield sorgt auch bei vielen installierten Anwendungen für schnelles Starten. Zudem profitierst du von besserem Sound und HD-Webkameras. Hier erfahren Sie mehr: www.lenovo.com/win7zee

* Bei zertifizierten Modellen mit Intel® Core™ i3, i5 oder i7 Prozessor verfügbar. Verglichen wurden gemittelte Daten von Lenovo EE 3 Notebooks und Desktops mit gemittelten Daten von 49 Produkten anderer Hersteller der gleichen Konfiguration (nur PCs mit Intel® Core™ i3, i5 oder i7 Prozessor). Die Tests wurden im Dezember 2011 von CNET Labs, Peking, mit dem unabhängigen VTS-Tool zur Messung der Leistung beim Hochfahren und anderen Vorgangen durchgeführt. Die Leistung variiert je nach Modell und Konfiguration.



Lenovo® empfiehlt Windows® 7 Professional.

OPTIMIERT FÜR LEISTUNG

- Mit den neuen Intel® Core™ ULV- Prozessoren der dritten Generation mit Turbo-Boost-Technik 2.0
- Original Windows® 7 Professional für bessere Leistung
- Hervorragende Bildqualität und bis zu 100 % höhere Grafikleistung mit Intel® HD 4000 Grafik
- Größerer Arbeitsspeicher mit bis zu 8 GB RAM, bis zu 256 GB SSD-Festplatte und Datentransfer mit SuperSpeed USB 3.0

MEHR KOMFORT

- Neues Glas-Touchpad für einfache und komfortable Navigation
- Der Sicherheitsrahmen mit Kohlefaser verstärkung mit optionalem Unfallschutz erhöht die Lebensdauer und sorgt für die legendäre ThinkPad Zuverlässigkeit
- Leichtes Design und kühler, leiser Betrieb – ein Ultrabook für echte Mobilität und einfache Verwaltung

LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3 FÜR WINDOWS® 7

Optimiert die Datensicherheit mit leistungsstarken Funktionen:

- Bis zu 40 % schnelleres Hochfahren mit Lenovo Enhanced Experience 3
- Integrierter Fingerabdruck-Scanner zum Einschalten des Notebooks und Anmelden mit einer Fingerbewegung
- BIOS-Anschlussperre deaktiviert alle internen und externen Anschlüsse per Fernzugriff und ohne zusätzliche Hardware
- USB Blocker (USB-Sperre) erkennt und blockiert verschiedene Arten von USB-Geräten, die mit dem System verbunden werden

Optimiert die Qualität von Webkonferenzen durch:

- Praktische VoIP-Funktionen, hochwertige Webkameras und erstklassige digitale Array-Mikrofone mit intelligenter Geräuschunterdrückung für Webkonferenzen bester Qualität

MULTIMEDIA UND KOMMUNIKATION DER SPITZENKLASSE

- 35,6 cm (14") HD+-Display mit großem Betrachtungswinkel, hoher Auflösung (1.600 x 900) und einer Helligkeit von 300 cd/m²
- Satter Surround-Sound für Audiokonferenzen, Musik und Medien mit Dolby® Home Theater® 4
- Verbesserte Tastaturgeräuschunterdrückung und neue HD-Kamera mit Face-Tracking für HD-Video-/Audiokonferenzen
- Mit Polycom-Zertifizierung – Lenovo Mobile Access stellt 3G ohne Vertragsbindung und einen Mobile Hotspot bereit, um die Wireless-Verbindung anderen Geräte zugänglich zu machen



SERVICE-ANGEBOTE

Lenovo hat erstklassige, preisgekrönte Services im Programm, die Ihrem ThinkPad optimalen Support und Schutz bieten. Mit dem Lenovo Service ist Ihr Gerät umfassend abgesichert.

• Technischer Priority Support⁶

Ihre Priorität ist unsere Priorität. Priorisierte Anrufweiterleitung an speziell geschulte Techniker (täglich rund um die Uhr), elektronische Nachverfolgung und Eskalationsmanagement.

• Garantieerweiterungen – Vor-Ort-Service und Service am nächsten Werktag

Für höhere Verfügbarkeit und Produktivität durch einen praktischen und schnellen Reparaturservice vor Ort in Ihrem Unternehmen.

• Garantieverlängerungen (von 1 auf 5 Jahre Gesamtlaufzeit)

Dieser Service mit fester Laufzeit und fixen Kosten lässt Sie Ihre PC-Ausgaben genau planen, schützt Ihre wertvolle Investition und kann Ihre Gesamtkosten über die Nutzungsdauer senken.

• Unfallschutz

Vermeiden Sie unerwartete Reparaturkosten. Dieser Service deckt Schäden ab, die unter normalen Betriebsbedingungen entstanden sind und nicht von der Standardgarantie abgedeckt sind. Dazu gehören z. B. das Eindringen kleinerer Flüssigkeitsmengen, ein Herunterfallen oder Schäden am integrierten Display.

• Einbehalten der Festplatte

Bei einem Defekt können Sie die Festplatte behalten und haben damit die Gewissheit, dass Ihre wertvollen Daten sicher sind.

• Gerätekennzeichnung

Systeme werden mit professionellen, flexiblen Bestandsetiketten ausgeliefert, die Ihren Spezifikationen entsprechen. PCs können ab der Lieferung sofort einfach identifiziert und nachverfolgt werden.

EMPFOHLENE SERVICES

Lenovo
Services

Garantieerweiterung auf 3 Jahre
Vor-Ort-Service am nächsten
Werktag mit Unfallschutz + 3 Jahre
Garantie für den versiegelten Akku

5. Der Fingerabdruck-Scanner ist ein optionales Ausstattungsmerkmal, das für die meisten Konfigurationen verfügbar ist.

6. Der Service ist in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich*, Großbritannien**, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien verfügbar.

* Außer DOM/TOM und allen anderen Überseeterritorien und -dependancen.

** Nur auf dem britischen Festland.



SOFTWARE-ANGEBOTE

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSYSTEME

- Original Windows® 7 Home Premium 64 Bit
- Original Windows® 7 Professional 32 Bit
- Original Windows® 7 Professional 64 Bit
- Original Windows® 7 Ultimate 32 Bit
- Original Windows® 7 Ultimate 64 Bit

VORINSTALLIERTE ANWENDUNGEN

- Microsoft® Office Starter 2012 (Testversion)
- Norton™ Internet Security
- Windows® Live Essentials

UNTERSTÜTZTE THINKVANTAGE TECHNOLOGIEN

- ThinkSlider
- Access Connections
- Rescue and Recovery®
- Password Manager
- System Update
- Power Manager
- Simple Tap 3.0



OPTIONEN UND ZUBEHÖR



- ThinkPad USB 3.0 Dock (0A3397x)**
- Praktische Kabelführung für mehrere Monitore, LAN und USB-Geräte
 - Anschließen von zwei Monitoren:
 - Ein digitaler DVI-Monitor
 - Ein analoger VGA- oder digitaler DVI-Monitor
 - Fünf USB 3.0-Anschlüsse
- www.lenovo.com/support/docks



- Lenovo USB-DVI/VGA-Monitoradapter (45K5296)**

Anschließen eines DVI- oder VGA-Monitors am USB-Anschluss

www.lenovo.com/support/monitoraccessories



- Lenovo Wireless-Lasermaus (0A36188)**
- Kein Kabelgewirr
 - Ideal auf Reisen

www.lenovo.com/support/mice



- ThinkPad Tragetaschen**

Für den sicheren Transport Ihres ThinkPad Notebooks

- ThinkPad Business Rucksack (43R2482)**



- Portabler Lenovo USB-DVD-Brenner (0A33988)**

Flacher, leichter DVD-Brenner
www.lenovo.com/support/notebook/opticals



- Lenovo Sicherheitskabelschloss (57Y4303)**

Ideal zum Schutz vor Diebstahl
www.lenovo.com/support/security



- ThinkPad In-Ohr-Kopfhörer mit Mikrofon (57Y4488)**

Exzellente Sprach- und Soundqualität bei Telefonaten über das Internet und Multimedia-Anwendungen

www.lenovo.com/support/audio



- ThinkPad Business Topload (43R2476)**

www.lenovo.com/support/cases

- Lenovo Mini-DisplayPort-DVI-Monitorkabel (0B47090)**

- Lenovo Mini-DisplayPort-VGA-Monitorkabel (0A36536)**

- Lenovo Mini-DisplayPort-DisplayPort-Monitorkabel (0B47091)**

Schließen Sie einen DVI- (digital), VGA- (analog) oder DisplayPort-Monitor an den Mini-DisplayPort-Monitoranschluss an

www.lenovo.com/support/monitoraccessories

TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSSYSTEM	PROZESSOR	GRAFIKKARTE
Original Windows® 7 Home Premium 64 Bit	INTEL® CORE™ PROZESSOR DER DRITTEN GENERATION i7-3667U (2,0 GHZ, 4 MB L3, 1.333 MHZ FSB)	Integrierte Intel® HD-Grafik
Original Windows® 7 Professional 32 Bit	INTEL® CORE™ PROZESSOR DER DRITTEN GENERATION i5-3427U (1,80 GHZ, 3 MB L3, 1.333 MHZ FSB)	
Original Windows® 7 Professional 64 Bit	INTEL® CORE™ PROZESSOR DER DRITTEN GENERATION i5-3317U (1,70 GHZ, 3 MB L3, 1.333 MHZ FSB)	
Original Windows® 7 Ultimate 32 Bit	INTEL® CORE™ PROZESSOR DER DRITTEN GENERATION i5-3317U (1,70 GHZ, 3 MB L3, 1.333 MHZ FSB)	
Original Windows® 7 Ultimate 64 Bit	INTEL® CORE™ PROZESSOR DER DRITTEN GENERATION i5-3317U (1,70 GHZ, 3 MB L3, 1.333 MHZ FSB)	
AKKU	DISPLAY	ARBEITSSPEICHER
INTEGRIERT, 45,8 WH, RAPIDCHARGE ERZIELT BIS ZU 80 % LADEKAPAZITÄT IN 35 MINUTEN	35,6 CM (14") HD+-DISPLAY (ANTIGLARE, 1.600 X 900, 300 CD/M²), GROSSER BETRACHTUNGSWINKEL 35,6 CM (14") HD ANTIGLARE (1.366 X 768) 200 CD/M²	Bis zu 8 GB DDR3L, 1.333 MHz (ausgewählte Modelle)
AKKULAUFZEIT	WEBKAMERA	GEWICHT
Bis zu 8,2 Stunden*	720p-HD-Webkamera	1,36 kg
ANSCHLÜSSE	FESTPLATTE	KOMMUNIKATION
(1) Mini DP (1) Combo-Audio (1) USB 2.0 (1) USB 3.0 (1) 4-in-1-SD-Kartenleser	SSD 128 GB SSD SATA3 180 GB SSD SATA3 256 GB SSD SATA3 120 GB Intel 240 GB Intel FDE	Ethernet über USB-Dongle Intel Centrino Advanced-N 62055 2x2AGN BT 4.0 Optional 3G WWAN
AUDIO	ABMESSUNGEN (B X T X H)	BEDIENUNG
Dolby® Home Theater® 4	331 x 226 x 18,8 mm	UltraNav TrackPoint und neues, größeres Glas-Trackpad
FINGERABDRUCK-SCANNER	TASTATUR	WWAN (OPTIONAL)
Ja	Präzisionstastatur mit sechs Tastenreihen, abgesetzten Tasten und Hintergrundbeleuchtung	Ericsson H5321gw Mobile Broadband Module
BLUETOOTH (OPTIONAL)		
Bluetooth 4.0		

* Mobile Mark 2007


WWW.LENOVO.COM/DE

Lenovo behält sich das Recht vor, die Produktangebote und Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die abgebildeten Modelle dienen nur zur Illustration. Lenovo ist für fehlerhafte Abbildungen oder Druckfehler nicht verantwortlich. Aus den hier angegebenen Informationen und technischen Daten ergibt sich keine vertragliche Verpflichtung. Ausführliche Produktspezifikationen finden Sie auf der Website www.lenovo.com/de. Ein Exemplar der Garantiebedingungen können Sie schriftlich unter folgender Adresse Warranty Support Dept., EMEA Services, Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slowakei, Lenova, das Lenovo Logo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage, ThinkVision, IdeaPad, OneKey, VeriFace, ThinkPad Classic, Edge, Lenovo Essential und New World, New Thinking sind Marken oder eingetragene Marken von Lenovo. Microsoft, Windows und Vista sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel, das Intel-Logo, Intel Core, Core Inside, Xeon und Xeon Inside sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Marken anderer Unternehmen werden anerkannt. ©2012 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten

MMG/WE/DS/Q1-13/28503

