

Lenovo




IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus (14", 7)
Lenovo Flex 5i Chromebook Plus 14



Get it started

Comenzar | Първи стъпки | Introdução | Wprowadzenie | Começar



i The illustrations are for your reference. | Las ilustraciones son para su referencia. | Илюстрациите са за справка. | As ilustrações servem de referência. | Ilustracje mają charakter poglądowy. | As ilustrações são para sua referência.

i Scan the *User Guide* QR code to learn more about the product features and the statement on USB transfer rates. | Escanee el código QR de la *Guía del usuario* para obtener más de información sobre las características del producto y las velocidades de transferencia de USB. | Сканирайте QR кода в *Ръководството за потребителя*, за да научите повече за функциите на продукта, както и декларацията относно скоростта за прехвърляне през USB. | Digitalize o código QR do *Guia do Usuário* para saber mais sobre os recursos do produto e a declaração sobre taxas de transferência USB. | Zeskanuj kod QR w *Podręczniku użytkownika*, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji produktu i oświadczenia o szybkości przysyłania danych za pomocą USB. | Efetue a leitura do código QR do *Manual do Utilizador* para saber mais sobre as funcionalidades do produto e ler a declaração relativa às velocidades de transferência por USB.



Overview

Visión general | Общ преглед | Visão geral | Informacje ogólne | Descrição geral



1 Microphones

Micrófonos | Микрофони |
Microfones | Mikrofony |
Microfones




2 Camera

Cámara | Камера | Câmera |
Kamera | Cámara



3 Camera cover

Cubierta de la cámara |
Капак на камерата |
Tampa da câmara |
Osłona kamery |
Tampa da câmara



Fingerprint reader*

Lector de huellas dactilares |
Четец на пръстови отпечатъци |
Leitor de impressões digitais |
Czytnik linii papilarnych |
Leitor de impressões digitais




Touchpad

Área táctil | Тъчпад | Touchpad |
Panel dotykowy | Painel tátil



Asterisks (**) are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. | Los asteriscos (**) se utilizan en esta publicación para marcar piezas y características que no están disponibles en todos los modelos de productos. | В тази публикация са използвани звездички (**) за обозначаване на части и функции, които не са налични във всички модели на продукта. | Asteriscos (**) são usados nesta publicação para marcar peças e recursos que não estão disponíveis em todos os modelos de produto. | Gwiazdki (**) są w tej publikacji używane do oznaczania części i funkcji, które nie są dostępne we wszystkich modelach produktów. | Os asteriscos (**) são utilizados nesta publicação para marcar componentes e funcionalidades que não estão disponíveis em todos os modelos de produto.



MicroSD card slot

Ranura de tarjeta microSD | Гнездо за MicroSD карта |
Slot para cartões MicroSD | Gniazdo karty microSD |
Ranhura para cartões micro SD



Combo audio jack

Conector de audio combinado | Комбиниран аудиожак |
Conector de áudio combinado | Gniazdko combo audio |
Tomada áudio combinada



USB (3.2 Gen 1) Type-A connector

Conector USB (3.2 Gen 1) Type-A |
USB съединител (3.2 Gen 1) Type-A |
Conector USB (3.2 Gen 1) Type-A |
Złącze USB (3.2 Gen 1) Type-A |
Conector USB (3.2 Gen 1) Type-A



Multi-purpose USB Type-C® connector

Conector USB Type-C multipropósito |
Многофункционален USB Type-C съединител |
Conector USB Type-C multifuncional |
Wielofunkcyjne złącze USB Type-C |
Conector USB Type-C polivalente



The USB Type-C connector with a plug icon  next to it also functions as the PC's power input connector. | El conector USB Type-C con un icono de enchufe  junto a él también funciona como conector de entrada de alimentación del PC. | USB Type-C съединителят с икона на щепсела  до него функционира и като съединител за входящо захранване на компютъра. | O conector USB Type-C com um ícone de plugue  ao lado dele também funciona como o conector de entrada de energia do PC. | Złącze USB Type-C z ikoną wtyczki  działa również jako złącze wejściowe zasilania komputera. | O conector USB Type-C com uma ícone de ficha  ao lado também funciona como o conector de entrada de alimentação do PC.



Power button

Botón de encendido | Бутон за захранване | Botão liga/desliga |
Przycisk zasilania | Botão para ligar/desligar



Volume buttons

Botones de volumen | Бутони за силата на звука |
Botões de volume | Przyciski głośności | Botões de volume




Multi-purpose USB Type-C connector

Conector USB Type-C multipropósito |
Многофункционален USB Type-C съединител |
Conector USB Type-C multifuncional |
Wielofunkcyjne złącze USB Type-C |
Conector USB Type-C polivalente



Nano security-lock slot

Ranura de bloqueo de seguridad nano |
Наногнездо за защитна ключалка |
Slot para trava de segurança nano |
Gniazdko nano mocowania linki zabezpieczającej |
Ranhura de bloqueio para segurança de cartões Nano



Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	1.498 W/kg	1.498 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

Tasa de absorción específica (SAR)

EL DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS PAUTAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Consulte lo siguiente para el límite de SAR de 10 g y los valores de SAR máximos notificados:

Elemento	SAR implantado en el cuerpo	SAR de extremidad
Límite SAR de 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máximo con una distancia de separación de 0 mm	1,498 W/kg	1,498 W/kg

Para obtener más información sobre SAR, consulte la *Guía de seguridad y garantía* que se incluye con el dispositivo.

Unión Europea (UE) / Reino Unido: radiofrecuencia y alimentación

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima.

Tecnología	Banda de frecuencia [MHz]	Potencia de transmisión máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Nota: No todas las bandas inalámbricas pueden estar habilitadas según la configuración del producto. La utilización de este dispositivo está limitada a ubicaciones en las bandas de 5150 a 5350 MHz y 5945 a 6425 MHz.

Специфично ниво на поглъщане (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ.

Вж. следното за ограничението за SAR за 10 g и максималните съобщени стойности на SAR:

Елемент	SAR при носене до тялото	SAR на крайниците
Ограничение за SAR за 10 g	2 W/kr	4 W/kr
Максимална стойност на SAR при разстояние 0 mm	1,498 W/kr	1,498 W/kr

За повече информация относно SAR (специфично ниво на поглъщане) вижте *Ръководство за безопасност и гаранция*, предоставено с вашето устройство.

Европейски съюз (ЕС)/Обединено кралство (UK) – радиочестота и мощност

Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност.

Технология	Честотна лента [MHz]	Максимална мощност на предаване
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Забележка: не всички безжични ленти може да са разрешени в зависимост от конфигурацията на продукта. Употребата на това устройство се ограничава само на закрито в честотните ленти 5150 – 5350 MHz и 5945 – 6425 MHz.

Taxa de absorção específica (SAR)

SEU DISPOSITIVO ATENDE ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Consulte o seguinte para obter o limite da SAR de 10 g e os valores SAR máximos reportados:

Item	SAR no corpo	SAR nos membros
Limite de SAR para 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máxima com distância de separação de 0 mm	1,498 W/kg	1,498 W/kg

Para obter mais informações sobre SAR, consulte o *Guia de Segurança e Garantia* fornecido com o dispositivo.

União Europeia (UE)/Reino Unido (UK) – Radiofrequência e alimentação

Este equipamento de rádio opera com as faixas de frequência e a energia de radiofrequência máxima a seguir.

Tecnologia	Faixa de frequência [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Nota: nem todas as bandas wireless podem ser habilitadas dependendo da configuração do produto. A utilização deste dispositivo é limitada a locais internos nas bandas 5.150 – 5.350 MHz e 5.945 – 6.425 MHz.

Współczynnik promieniowania SAR (Specific Absorption Rate)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTTCZNE DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA NA ODDZIAŁYWANIE FAŁ RADIOWYCH.

Poniżej wskazano limit SAR wynoszący 10 g i podano maksymalne zgłaszane wartości SAR:

Element	Wartość SAR przy noszeniu przy ciele	Wartość SAR dla kończyn
Limit SAR wynoszący 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksymalna wartość SAR przy noszeniu na ciele w odległości 0 mm	1,498 W/kg	1,498 W/kg

Więcej informacji na temat współczynnika promieniowania SAR (Specific Absorption Rate) zawiera *Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji* dostarczony z urządzeniem.

Zgodność z przepisami Unii Europejskiej / Wielkiej Brytanii dotyczącymi częstotliwości i mocy sprzętu radiowego

Urządzenie używa następujących pasm częstotliwości radiowych i maksymalnej mocy fal radiowych.

Tecnologia	Pasmo częstotliwości [MHz]	Maksymalna moc nadawania
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Uwaga: w zależności od konfiguracji produktu nie wszystkie pasma łączności bezprzewodowej mogą być włączone. Urządzenie jest przeznaczone do używania wewnątrz budynków, w pasmach częstotliwości 5150 – 5350 MHz i 5945 – 6425 MHz.

Taxa de Absorção Específica (SAR)

O SEU DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Consulte, no seguinte documento, o limite da SAR de 10 g e a SAR máxima registrada:

Item	SAR ao nível do corpo	SAR relativa a membros específicos
Limite SAR de 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máxima com distância de separação de 0 mm	1,498 W/kg	1,498 W/kg

Para mais informações sobre a SAR, consulte o *Manual de Segurança e Garantia* fornecido com o seu dispositivo.

União Europeia (UE) / Reino Unido (Reino Unido) — frequência de rádio e energia

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima.

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nota: nem todas as bandas sem fios podem ser ativadas, dependendo da configuração do produto. A utilização deste dispositivo está limitada a locais interiores nas bandas 5150 - 5350 MHz e 5945 - 6425 MHz.

Open source information

Your Chromebook may include software made publicly available by Google and other third parties, including software licensed under the General Public License and/or the Lesser General Public License (the "open source software").

You may obtain a copy of the corresponding source code for any such open source software licensed under the General Public License and/or the Lesser General Public License (or any other license requiring us to make a written offer to provide corresponding source code to you) from Lenovo for a period of three years without charge except for the cost of media, shipping, and handling, upon written request to Lenovo. This offer is valid to anyone in receipt of this device. You may send your request in writing to the address below accompanied by a check or money order for \$5 to:

Lenovo Legal Department

Attn: Open Source Team / Source Code Requests 8001 Development Dr.

Morrisville, NC 27560

As part of your request, please include a "UNAME" and a "CHROME VERSION" of this device available by typing: "Chrome://system" in a Chrome Browser's address bar. Be sure to provide a return address.

The open source software is distributed in hope it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See for example the GNU General Public License and/or the Lesser General Public License for more information.

To view additional information regarding licenses, acknowledgments and required copyright notices for the open source software used in your device, type: "Chrome://credits" in the Chrome Browser's address bar.

This device may include certain pre-installed application programs or pre-configured links for downloading application programs published by parties other than Lenovo. Such third-party application programs may include open source software made publicly available by the respective publishers of those application programs. You may obtain the corresponding source code for any such open source software directly from the publisher of the applicable application program, to the extent permitted under the relevant open source software license agreement. Additional information is provided by the publisher of each application program within the menu structure of its application program.

First Edition (June 2023)
© Copyright Lenovo 2023.

Lenovo, the Lenovo logo and IdeaPad are trademarks of Lenovo. Google and Chromebook are trademarks or registered trademarks of Google LLC. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

