



Quick Setup Guide / Guide de configuration rapide / Guía Rápida de Configuración



(LED Monitor/ Moniteur à DEL/ Monitor LED)

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

24GS50F 24GS50FX 27GS40W
27GS50F 27GS50FX

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Printed in China



Copyright © 2024 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine






* M F L 7 2 0 9 8 0 0 3 *

(2404-REV01)



x 2
(M4 x L10)



⊕ Depending on country / Selon le pays / Según del país

English It is recommended that use the supplied components.

Français Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.

Español Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English




You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les manuels sur le site Web de LGE.


Español

Puede descargar los manuales del sitio web oficial de LGE.






1




2






3






4





5





**English**




- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





24GS50F / 24GS50FX

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Max Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 539.5 x 195.6 x 414.2 (mm) 21.2 x 7.7 x 16.3 (inches)	Without Stand 539.5 x 39 x 322.2 (mm) 21.2 x 1.5 x 12.6 (inches)	With Stand 3.55 kg (7.82 lbs)	Without Stand 2.95 kg (6.5 lbs)	1920 x 1080	180 Hz
Français	Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)		Poids		Résolution max.	Fréquence verticale
	Avec socle 539,5 x 195,6 x 414,2 (mm) 21,2 x 7,7 x 16,3 (po)	Sans socle 539,5 x 39 x 322,2 (mm) 21,2 x 1,5 x 12,6 (po)	Avec socle 3,55 kg (7,82 lb)	Sans socle 2,95 kg (6,5 lb)	1 920 x 1 080	180 Hz
Español	Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)		Peso		Máxima resolución	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 539,5 x 195,6 x 414,2 (mm)	Soporte no incluido 539,5 x 39 x 322,2 (mm)	Soporte incluido 3,55 kg	Soporte no incluido 2,95 kg	1 920 x 1 080 píxeles	180 Hz
	Clasificación de potencia		19 V --- 1,3 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	19 V --- 1,3 A		
		Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,7 A			



27GS50F / 27GS50FX / 27GS40W

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Max Resolution	Vertical Frequency
		With Stand 613.6 x 201.6 x 456.0 (mm) 24.1 x 7.9 x 17.9 (inches)	Without Stand 613.6 x 39.3 x 364.0 (mm) 24.1 x 1.5 x 14.3 (inches)	With Stand 3.87 kg (8.53 lbs)	Without Stand 3.25 kg (7.16 lbs)	1920 x 1080
Français	Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)		Poids		Résolution max.	Fréquence verticale
	Avec socle 613,6 x 201,6 x 456,0 (mm) 24,1 x 7,9 x 17,9 (po)	Sans socle 613,6 x 39,3 x 364,0 (mm) 24,1 x 1,5 x 14,3 (po)	Avec socle 3,87 kg (8,53 lb)	Sans socle 3,25 kg (7,16 lb)	1 920 x 1 080	180 Hz
Español	Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)		Peso		Máxima resolución	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 613,6 x 201,6 x 456,0 (mm)	Soporte no incluido 613,6 x 39,3 x 364,0 (mm)	Soporte incluido 3,87 kg	Soporte no incluido 3,25 kg	1 920 x 1 080 píxeles	180 Hz
	Clasificación de potencia		19 V --- 1,7 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	19 V --- 1,7A		
		Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A			

