



IdeaCentre AIO



Scan the *User Guide* QR code to learn more information about the USB transfer rate.

Escanear el código QR de la *Guía del usuario* para obtener más información sobre la velocidad de transferencia USB.

Сканирайте QR кода за *Ръководството за потребителя*, за да научите повече информация за скоростта за прехвърляне на USB.

Verificar o código QR do *Guia do Usuário* para obter mais informações sobre a taxa de transferência USB.


Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić *Podręcznik użytkownika*, aby uzyskać więcej informacji o szybkości przesyłania danych za pomocą USB.

Digitalize o código QR do *Manual do Utilizador* para obter mais informações sobre a velocidade de transferência USB.



Wireless Charging*

Carga inalámbrica* | Безжично зареждане* | Carregamento sem fio* | Ładowanie bezprzewodowe* | Carregamento sem fios*



Note: Place the phone horizontally on the center of the wireless charging pad to activate wireless charging.

Nota: Coloque el teléfono de forma horizontal en el centro del panel de carga inalámbrica para que se active la carga inalámbrica.

Забелѝжка: Поставете телефона хоризонтално върху центъра на безжичната зареждаща подложка, за да активирате безжичното зареждане.

Nota: coloque o telefone horizontalmente no centro da almofada de carregamento sem fio para ativar o carregamento sem fio.

Uwaga: umieść telefon poziomo na środku podkładki do ładowania bezprzewodowego, aby aktywować ładowanie bezprzewodowe.

Nota: coloque o telemóvel horizontalmente no centro da almofada de carregamento sem fios para ativar o carregamento sem fios.

* For selected models | Para modelos seleccionados | За избрани модели | Em modelos seleccionados | W wybranych modelach | Em modelos seleccionados

[English]

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz.

[Español]

Unión Europea (UE) / Reino Unido: radiofrecuencia y alimentación

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima:

Tecnología	Banda de frecuencia [MHz]	Potencia de transmisión máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nota: No todas las bandas inalámbricas pueden estar habilitadas según la configuración del producto. La utilización de este dispositivo está limitada a ubicaciones en las bandas de 5150 a 5350 MHz.

[Български]

Съответствие с Директивата за честота и мощност на радиосъоръженията за Европейския съюз (ЕС) и с разпоредбите за радиосъоръжения в Обединеното кралство (UK)

Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност:

Технология	Честотна лента [MHz]	Максимална мощност на предаване
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Забелжка: В зависимост от конфигурацията на продукта ви е възможно не всички безжични честоти да бъдат активни. Употребата на това устройство се ограничава само на закрито в честотните ленти 5150 - 5350 MHz.

[Português]

União Europeia (UE) / Reino Unido (UK) – Radiofrequência e alimentação

Este equipamento de rádio opera com as seguintes faixas de frequência e a energia de frequência máxima:

Tecnologia	Faixa de frequência [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Nota: nem todas as bandas wireless podem ser habilitadas dependendo da configuração do produto. A utilização deste dispositivo é limitada a locais internos nas bandas 5.150 – 5.350 MHz.

[Polski]**Zgodność z przepisami Unii Europejskiej / Wielkiej Brytanii dotyczącymi częstotliwości i mocy sprzętu radiowego**

Urządzenie używa następujących pasm częstotliwości radiowych i maksymalnej mocy fal radiowych:

Technologia	Pasmo częstotliwości [MHz]	Maksymalna moc nadawania
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Uwaga: w zależności od konfiguracji produktu nie wszystkie pasma łączności bezprzewodowej mogą być włączone. Urządzenie jest przeznaczone do używania wewnątrz budynków, w paśmie częstotliwości 5150 – 5350 MHz.

[Português]**União Europeia (UE) / Reino Unido (RU) — radiofrequência e alimentação**

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Note: dependendo da configuração do produto, algumas bandas de frequência de comunicação sem fios não podem ser ativadas. A utilização deste dispositivo está limitada a locais interiores nas bandas 5150 - 5350 MHz.




User Guide Access

Acceder a la Guía del usuario | Достъп до Ръководството за потребителя | Acesso ao Guia do Usuário | Dostęp do Podręcznika użytkownika |
Acesso ao Manual do Utilizador



pcsupport.lenovo.com



Reduce

Reuse

Recycle



For FSC Mix logo only

First Edition
(January 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

Lenovo, Lenovo logo, IdeaCentre, and IdeaCentre logo are trademarks of Lenovo.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

For Lamode Position Only

Printed in China
PN: SP41M86070