




The background of the image features a series of concentric, light gray circular bands. Overlaid on these bands is a network diagram consisting of numerous small black dots connected by thin, light gray lines, creating a web-like pattern that radiates from the center. The word "ThinkBook" is prominently displayed in the center of the image.

ThinkBook

Lenovo



- i** The illustrations are for your reference. | Las ilustraciones son solo para referencia. | Иллюстрациите са само за ваша справка. | As ilustrações servem apenas de referência. | Ilustracje mają charakter poglądowy. | As ilustrações são apenas para referência.
- *** For selected models | Para modelos seleccionados | За избрани модели | Em modelos seleccionados | W wybranych modelach | Em modelos seleccionados



Connect the wireless charging mat to power with the included power cord and 100 W ac power adapter. Scan the *User Guide* QR code to see the indicator light information of the wireless charging mat. | Conecte la alfombrilla de carga inalámbrica a la alimentación con el cable de alimentación y el adaptador de alimentación de CA de 100 W que se incluyen. Escanee el código QR de la *Guía del usuario* para ver la información de la luz indicadora de la alfombrilla de carga inalámbrica. | Свържете подложката за безжично зареждане към захранване с помощта на предоставения захранващ кабел и 100 W захранващ адаптер за променлив ток. Сканирайте QR кода на *Ръководство за потребителя*, за да видите информацията за светлинния индикатор на подложката за безжично зареждане. | Conecte o tapete carregador sem fio à energia com o cabo de alimentação incluídos e o adaptador de energia de 100 W CA. Digitalize o código QR do *Guia do Usuário* para ver as informações da luz indicadora do tapete carregador sem fio. | Podłącz matę do ładowania bezprzewodowego do zasilania przy użyciu kabla zasilającego i 100 W zasilacza dołączonych w zestawie. Zeskanuj kod QR *Podręczniku użytkownika*, aby zobaczyć informacje o lampce kontrolnej maty do ładowania bezprzewodowego. | Ligar o tapete de carregamento sem fio à alimentação com o cabo e transformador de 100 W CA. Digitalize o código QR do *Manual do Utilizador* para ver as informações da luz indicadora do tapete de carregamento sem fio.




Power connector/Thunderbolt™ 4 connector

Conector de alimentación/Conector Thunderbolt™ 4 | Съединител за захранване/Съединител Thunderbolt™ 4 | Conector de energia/Conector Thunderbolt™ 4 | Złącze zasilania/Złącze Thunderbolt™ 4 | Conector de alimentação/Conector Thunderbolt™ 4



Combo audio jack

Conector de audio combinado | Комбиниран аудиожак | Conector de áudio combinado | Gniazdko combo audio | Tomada áudio combinada



Scan the *User Guide* QR code to see the USB transfer rate. | Escanee el código QR de la *Guía del usuario* para la tasa de transferencia USB. | Сканирайте QR кода на *Ръководство за потребителя*, за да видите скоростта на прехвърляне на USB. | Digitalize o código QR do *Guia do Usuário* para taxa de transferência USB. | Zeskanuj kod QR *Podręcznika użytkownika*, aby zobaczyć szybkość przesyłania danych za pomocą USB. | Digitalize o código QR do *Manual do Utilizador* para velocidade de transferência USB.

● Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0.383 W/kg	0.383 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU)/United Kingdom (UK)—radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400–2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150–5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725–5875	<13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945–6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400–2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150–5350 MHz and 5945–6425 MHz.

Product Name	Operating frequency range	Maximum RF Output power
ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat	110-205KHz	28.86 dBuA/m at 3m distance

● Tasa de absorción específica (SAR)

EL DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS PAUTAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Consulte lo siguiente para el límite de SAR de 10g y los valores de SAR máximos notificados:

Elemento	SAR implantado en el cuerpo	SAR de extremidad
Límite SAR de 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máximo con una distancia de separación de 0 mm	0,383 W/kg	0,383 W/kg

Para obtener más información sobre SAR, consulte la *Guía de seguridad y garantía* que se entregó con su dispositivo.

Unión Europea (UE) / Reino Unido: radiofrecuencia y potencia

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima.

Tecnología	Banda de frecuencia [MHz]	Energía de transmisión máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nota: En función de la configuración de su producto, es posible que no estén habilitadas todas las bandas inalámbricas. El uso de este dispositivo está limitado al uso en interiores con bandas de 5150-5350 MHz y 5945-6425 MHz.

Nombre del producto	Rango de frecuencia de funcionamiento	Potencia máxima de salida de RF
Alfombrilla de carga inalámbrica multidispositivo ThinkBook	110-205KHz	28,86 dBuA/m a 3m de distancia

● Специфично ниво на поглъщане (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ.

Вж. следното за ограничението за SAR за 10 г и максималните съобщени стойности на SAR:

Елемент	SAR при носене до тялото	SAR за крайник
Ограничение за SAR за 10 г	2 W/kg	4 W/kg
Максимална стойност на SAR при разстояние 0 мм	0,383 W/kg	0,383 W/kg

За повече информация относно SAR вижте *Наръчника за безопасност и гаранция*, която е доставена заедно с вашето устройство.

Европейски съюз (ЕС) / Обединеното кралство – радиочестота и мощност

Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност.

Технология	Честотна лента [MHz]	Максимална мощност на предаване
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Забележка: Не всички безжични диапазони могат да бъдат активирани в зависимост от конфигурацията на Вашия продукт. Използването на това устройство е ограничено до закрити помещения в диапазоните 5150 – 5350 MHz и 5945 – 6425 MHz.

Име на продукта	Работен честотен диапазон	Максимална RF изходна мощност
ThinkBook подложка за безжично зареждане за множество устройства	110-205KHz	28,86 dBuA/m на разстояние 3м

Taxa de absorção específica (SAR)

SEU DISPOSITIVO ATENDE ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Consulte o seguinte para obter o limite da SAR de 10g e os valores SAR máximos reportados:

Item	SAR no corpo	SAR no membro
Limite de SAR para 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máximo com distância de separação de 0 mm	0,383 W/kg	0,383 W/kg

Para obter mais informações sobre SAR, consulte o *Guia de Segurança e Garantia* que acompanha seu dispositivo.

União Europeia (UE) / Reino Unido – radiofrequência e potência

Este equipamento de rádio opera com as seguintes faixas de frequência e a energia de frequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequências [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nome do produto	Faixa de frequência de operação	Potência máxima de saída de RF
Tapete carregador multidispositivos sem fio ThinkBook	110-205KHz	28,86 dBuA/m a 3m de distância

● Współczynnik promieniowania SAR (Specific Absorption Rate)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA NA ODDZIAŁYWANIE FAL RADIOWYCH.

Poniżej wskazano limit SAR wynoszący 10 g i podano maksymalne zgłaszane wartości SAR:

Element	Wartość SAR przy noszeniu przy ciele	Wartość SAR dla kończyn
Limit SAR wynoszący 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksymalna wartość SAR przy noszeniu przy ciele w odległości 0 mm	0,383 W/kg	0,383 W/kg

Więcej informacji na temat SAR zawiera w *Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji* dołączonym do urządzenia.

Unia Europejska (UE) / Wielka Brytania — częstotliwość radiowa i moc

Urządzenie używa następujących pasm częstotliwości radiowych i maksymalnej mocy fal radiowych.

Technologia	Pasmo częstotliwości [MHz]	Maksymalna moc nadawania
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Notatka: Nie wszystkie pasma bezprzewodowe mogą być włączone w zależności od konfiguracji produktu. Korzystanie z tego urządzenia jest ograniczone do lokalizacji wewnątrz budynków w pasmach 5150 – 5350 MHz i 5945 – 6425 MHz.

Nazwa produktu	Zakres częstotliwości pracy	Maksymalna moc wyjściowa RF
Bezprzewodowa mata ładująca do wielu urządzeń ThinkBook	110-205KHz	28,86 dBuA/m w odległości 3m

Taxa de Absorção Específica (SAR)

O SEU DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS REFERENTES À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Consulte, no seguinte documento, o limite da SAR de 10g e a SAR máxima registrada:

Item	SAR média relativa a todo o corpo	SAR relativa a membros específicos
Limite SAR de 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máxima com distância de separação de 0 mm	0,383 W/kg	0,383 W/kg

Para obter mais informações sobre SAR, consulte o *Manual de Segurança e Garantia* fornecido com o dispositivo.

União Europeia (UE) / Reino Unido (RU) — radiofrequência e potência

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima.

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Energia máxima transmitida
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nota: Nem todas as bandas sem fios podem ser ativadas, dependendo da configuração do seu produto. A utilização deste dispositivo é limitada a locais no interior nas bandas 5150 - 5350 MHz e 5945 - 6425 MHz.

Nome do produto	Faixa de frequência de funcionamento	Potência máxima de saída RF
Tapete de carregamento ThinkBook multi-dispositivos sem fios	110-205KHz	28,86 dBuA/m a 3m de distância

First Edition (April 2022)
© Copyright Lenovo 2022.



Reduce
Reuse
Recycle



LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Lenovo, and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective owners.