

Lenovo

Lenovo 10e Chromebook Tablet

Setup Guide

دليل الإعداد

Guide de configuration

Guía de configuración

Guia de Instalação

Lenovo




For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP40T80204

Unpack



فك الحزمة | Déballez le produit | Desempaqueutar | Remova os itens da embalagem



* Lenovo 10e
Chromebook Tablet
Keyboard Folio


Initial Setup

الإعداد الأولي | Configuration initiale | Configuración inicial |
Configuração inicial



Overview

نظرة عامة | Présentation | Visión general | Visão geral



- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Speakers | 7. Audio connector |
| 2. Microphones | 8. Power status indicator |
| 3. Front camera | 9. Power connector / USB-C™ connector |
| 4. Front camera indicator | 10. Pogo interface connector |
| 5. Power button | 11. Multi-touch screen |
| 6. Volume button | 12. Rear camera |

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. السماعات | 7. موصل صوت |
| 2. الميكروفونات | 8. مؤشر حالة الطاقة |
| 3. الكاميرا الأمامية | 9. موصل الطاقة / موصل USB-C™ |
| 4. مؤشر الكاميرا الأمامية | 10. موصل واجهة Pogo |
| 5. زر الطاقة | 11. شاشة اللمس المتعدد |
| 6. زر مستوى الصوت | 12. الكاميرا الخلفية |

i اقرأ البيان حول معدل النقل عبر USB في دليل المستخدم. ارجع إلى دليل السلامة والضمان للوصول إلى دليل المستخدم.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Haut-parleurs | 7. Connecteur audio |
| 2. Microphones | 8. Voyant d'état de l'alimentation |
| 3. Caméra avant | 9. Connecteur d'alimentation / Connecteur USB-C™ |
| 4. Voyant caméra avant | 10. Connecteur d'interface Pogo |
| 5. Bouton d'alimentation | 11. Écran tactile multipoint |
| 6. Bouton de réglage du volume | 12. Caméra arrière |

i Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Consulter les *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Altavoces | 7. Conector de audio |
| 2. Micrófonos | 8. Indicador de estado de energía |
| 3. Cámara frontal | 9. Conector de alimentación/USB-C™ |
| 4. Indicador de cámara frontal | 10. Conector de interfaz pogo |
| 5. Botón de encendido | 11. Pantalla multitáctil |
| 6. Botón de volumen | 12. Cámara trasera |

i Lea la declaración sobre la velocidad de transferencia USB en la *Guía del usuario*. Consulte la Guía de *seguridad y garantía* para obtener acceso a la *Guía del usuario*.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Alto-falantes | 7. Conector de áudio |
| 2. Microfones | 8. Indicador de status de energia |
| 3. Câmera frontal | 9. Conector de energia/conector USB-C™ |
| 4. Indicador de câmera frontal | 10. Conector da interface do pogo |
| 5. Botão liga/desliga | 11. Tela multitoque |
| 6. Botão de volume | 12. Câmera traseira |

i Leia a declaração de taxa de transferência USB no *Guia do Usuário*. Consulte o *Guia de Segurança e Garantia* para acessar o *Guia do Usuário*.

Additional information

إضافية | Informations complémentaires | Información adicional | Informações adicionais

Customer Replacement Units (CRUs)

- ac power adapter
- power cord
- Lenovo 10e Chromebook Tablet Keyboard Folio

Refer to the *User Guide* for CRU definition.

الوحدات التي يمكن استبدالها بواسطة العميل (CRUs)

- محول طاقة التيار المتردد
 - سلك الطاقة
 - Lenovo 10e Chromebook Tablet Keyboard Folio
- راجع دليل المستخدم للاطلاع على تعريف CRU.

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The Europe 10g Specific Absorption Rate (SAR) limit for mobile devices is 2.0 W/kg. To view your product specific SAR value, go to <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

If you are interested in further reducing your RF exposure then you can easily do so by limiting your usage or simply keeping the device away from the body.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — Radio Equipment Compliance

Hereby, Lenovo declares that the radio equipment type Lenovo 10e Chromebook Tablet is in compliance with Directive 2014/53/EU, as well as UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

The full texts of the system declarations of conformity are available at: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> for EU and <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> for UK.

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 10 dBm

Usage of this device is limited to indoor use in the WLAN band 5150 - 5350 MHz.

معدل الامتصاص النوعي (SAR)

يلبي جهازك الإرشادات العالمية المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

في أوروبا، يصل حد معدل الامتصاص النوعي 10 (SAR) غرامات للأجهزة المحمولة 2.0 وات/كجم. لعرض قيمة معدل SAR للمنتج الخاص بك، انتقل إلى <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

إذا أردت تقليل التعرض للتردد اللاسلكي بشكل أكبر، فيمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الحد من استخدام الجهاز أو بكل بساطة من خلال إبقاء الجسم بعيداً عن الجهاز.

الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة — التوافق مع توجيه الأجهزة اللاسلكية

تعلن شركة Lenovo بموجب هذه الوثيقة أن الجهاز اللاسلكي من النوع Lenovo 10e Chromebook Tablet يتوافق مع توجيه رقم 2014/53/EU، علاوة على لوائح الأجهزة اللاسلكية بالمملكة المتحدة 2017 SI رقم 1206.

يتوفر النص الكامل لإعلانات توافق النظام على: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> للاتحاد الأوروبي و <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> للمملكة المتحدة.

يحمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد وطاقة التردد اللاسلكي القصوى التالية:

التقنية	نطاق التردد [ميجاهرتز]	طاقة الإرسال القصوى
WLAN 802.11b/g/n	2400 إلى 2483.5	> 20 ديسيبل ملي وات
WLAN 802.11a/n/ac	5150 إلى 5725	> 23 ديسيبل ملي وات
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 إلى 2483.5	> 10 ديسيبل ملي وات

يقتصر استخدام هذا الجهاز على الاستخدام في الأماكن الداخلية في النطاق الترددي لشبكة WLAN من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز.

CRU (unités remplaçables par l'utilisateur)

- Boîtier d'alimentation
 - cordon d'alimentation
 - Lenovo 10e Chromebook Tablet Keyboard Folio
- Consultez le *guide d'utilisation* pour la définition de la CRU.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

La limite de débit d'absorption spécifique (DAS) 10g pour l'Europe pour les périphériques mobiles est de 2,0 W/kg. Pour afficher la valeur DAS spécifique à votre produit, accédez à <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Si vous souhaitez réduire davantage votre exposition aux fréquences radio, vous pouvez aisément limiter votre utilisation ou bien vous maintenir à distance de votre périphérique.

Union européenne / Royaume-Uni - Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo déclare par la présente que les équipements radio de type Lenovo 10e Chromebook Tablet sont conformes à la directive 2014/53/EU ainsi qu'à la réglementation SI 2017 n° 1206 relative à l'équipement radio au Royaume-Uni.

Le texte complet des déclarations de conformité concernant les systèmes est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> pour l'Union européenne et <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> pour le Royaume-Uni.

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 150 - 5 725	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 10 dBm

Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans la bande de fréquences WLAN de 5 150 à 5 350 MHz.

Unidades reemplazables por el cliente (CRU)

- Adaptador de alimentación de CA
 - cable de alimentación
 - * • Lenovo 10e Chromebook Tablet Keyboard Folio
- Consulte la *Guía del usuario* para la definición de CRU.

Tasa de absorción específica (SAR)

EL DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS PAUTAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

El límite de tasa de absorción específica (SAR) de 10 g para los dispositivos móviles en Europa es de 2,0 W/kg. Para ver el valor SAR específico de su producto, vaya a <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Si le interesa reducir más la exposición a RF, puede hacerlo fácilmente limitando su uso o simplemente manteniendo el dispositivo alejado del cuerpo.

Unión Europea (UE) / Reino Unido: conformidad de equipos de radio

Mediante el presente documento, Lenovo declara que el equipo de radio tipo Lenovo 10e Chromebook Tablet cumple con la Directiva 2014/53/UE y con la Normativa de equipos de radio SI 2017 No. 1206 del Reino Unido.

Los textos completos de las declaraciones de conformidad están disponibles en: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para la UE y en <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para el Reino Unido.

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima:

Tecnología	Banda de frecuencia [MHz]	Energía de transmisión máxima
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 10 dBm

El uso de este dispositivo se limita al uso en interiores en la banda WLAN de 5150 a 5350 MHz.

CRUs (Customer Replacement Units)

- Adaptador de energía CA
 - cabo de alimentación
 - * • Lenovo 10e Chromebook Tablet Keyboard Folio
- Consulte o *Guia do Usuário* para obter a definição de CRU.

Taxa de absorção específica (SAR)

SEU DISPOSITIVO ATENDE ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O limite da Taxa de Absorção Específica (SAR) de 10g na Europa para dispositivos móveis é 2,0 W/kg. Para exibir o valor da SAR específica do produto, acesse <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Se você estiver interessado em reduzir mais ainda a exposição de RF, poderá fazer isso facilmente limitando seu uso ou mantendo o dispositivo distante do corpo.

União Europeia (UE)/Reino Unido (UK) - Conformidade com Equipamentos de Rádio

Por meio deste, a Lenovo declara que o tipo de equipamento de rádio Lenovo 10e Chromebook Tablet está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, bem como as Regulamentações de Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 No. 1206.

Os textos completos das declarações de conformidade do sistema estão disponíveis em: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para a UE e <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para o Reino Unido.

Este equipamento de rádio opera com as seguintes faixas de frequência e a energia de frequência máxima:

Tecnologia	Faixa de frequência [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.150 - 5.725	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 10 dBm

A utilização deste dispositivo é limitada ao uso interno na banda WLAN 5.150 - 5.350 MHz.

Open source information

Your Chrome device may include software made publicly available by Google and other third parties, including software licensed under the General Public License and/or the Lesser General Public License (the "open source software").

You may obtain a copy of the corresponding source code for any such open source software licensed under the General Public License and/or the Lesser General Public License (or any other

license requiring us to make a written offer to provide corresponding source code to you) from Lenovo for a period of three years without charge except for the cost of media, shipping, and handling, upon written request to Lenovo. This offer is valid to anyone in receipt of this device. You may send your request in writing to the address below accompanied by a check or money order for \$5 to:

Lenovo Legal Department

Attn: Open Source Team / Source Code Requests

8001 Development Dr.

Morrisville, NC 27560

As part of your request, please include a "UNAME" and a "CHROME VERSION" of this device available by typing: "Chrome://system" in a Chrome Browser's address bar. Be sure to provide a return address.

The open source software is distributed in hope it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See for example the GNU General Public License and/or the Lesser General Public License for more information.

To view additional information regarding licenses, acknowledgments and required copyright notices for the open source software used in your device, type: "Chrome://credits" in the Chrome Browser's address bar.

This device may include certain pre-installed application programs or pre-configured links for downloading application programs published by parties other than Lenovo. Such third-party application programs may include open source software made publicly available by the respective publishers of those application programs. You may obtain the corresponding source code for any such open source software directly from the publisher of the applicable application program, to the extent permitted under the relevant open source software license agreement. Additional information is provided by the publisher of each application program within the menu structure of its application program.

E-manual

الدليل الإلكتروني | Manuel électronique | Manual electrónico | Manual eletrônico



Second Edition (May 2021)

© Copyright Lenovo 2020,2021.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle

