Lenovo
ThinkStation

ThinkStation P3 Ultra SFF G2

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41R33917

Lenovo

Overview | Présentation | نظرة عامة | Überblick | Panoramica | Overzicht | Επισκόπηση



















X 5 USB-A

X 2 USB-C®


X 3 DisplayPort™

X 1 Ethernet


Turn to User Guide for USB transfer rate and more product information. | Consultez le Guide d'utilisation pour connaître le taux de transfert USB et d'autres informations sur le produit. | استخدم دليل المستخدم للاطلاع على معدل النقل عبر USB والحصول على المزيد من المعلومات عن المنتج. | Im Benutzerhandbuch finden Sie Informationen zur USB-Übertragungsrate und weitere Produktinformationen. | Vedere la Guida per l'utente per conoscere la velocità di trasferimento USB e ulteriori informazioni sul prodotto. | Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de USB-overdrachtssnelheid en meer productinformatie. | Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για την ταχύτητα μεταφοράς USB, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

*For selected models I *Sur certains modèles I *لطُرز محددة I *Für ausgewählte Modelle I *Per alcuni modelli I *Voor bepaalde modellen I *Σε επιλεγμένα μοντέλα

User Guide* Access | Accès au *Guide d'utilisation* | الوصول إلى *دليل المستخدم* | Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* | Accesso alla *Guida per l'utente* | De *Gebruikershandleiding* vinden | Πρόσβαση στον *Οδηγό χρήσης




Expansion module* | Module d'extension* | وحدة التوسعة* | Erweiterungsmodul* | Modulo di espansione* | Uitbreidingsmodule* | Μονάδα επέκτασης*



3.5-inch hard disk drive

Unité de disque dur de 3,5 pouces | محرك أقراص ثابتة مقاس 3.5 بوصة | 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | Unità disco fisso da 3,5 pollici | 3,5-inch vaste-schijfstation | Μονάδα σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών



M.2 solid-state drive

Disque SSD M.2 | محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة M.2 | M.2 Solid-State-Laufwerk | Unità SSD M.2 | M.2 SSD-station | Μονάδα SSD M.2

Memory module

Module de mémoire | وحدة الذاكرة | Speichermodul | Modulo di memoria | Geheugenmodule | Μονάδα μνήμης

PCIe card

Carte PCIe | PCIe بطاقة | PCIe-Karte | Scheda PCIe | PCIe-kaart | Κάρτα PCIe

[English]

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz.

[Français]

Union européenne (UE) / Royaume-Uni - fréquence radio et alimentation

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences et l'alimentation à haute fréquence maximum suivantes :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Remarque : toutes les bandes sans fil peuvent ne pas être activées selon la configuration de votre produit. Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans les bandes de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz et de 5 945 à 6 425 MHz.

[العربية]

الاتحاد الأوروبي (EU) / المملكة المتحدة (UK) — التردد اللاسلكي والطاقة

يعمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد وطاقة التردد اللاسلكي القصوى التالية:

التقنية	نطاق التردد [ميجاهرتز]	الحد الأقصى لقوة النقل
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 إلى 2483.5	< 20 ديسيبيل ميليواط
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 إلى 5725	< 23 ديسيبيل مللي واط
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 إلى 5875	< 13.98 ديسيبيل مللي واط
WLAN 802.11ax/be	5945 إلى 6425	< 23 ديسيبيل مللي واط
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 إلى 2483.5	< 20 ديسيبيل ميليواط

ملاحظة: قد لا يتم تمكين جميع النطاقات اللاسلكية وذلك بناءً على تكوين منتجك. يقتصر استخدام هذا الجهاز على المواقع الداخلية في النطاقات من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز ومن 5945 إلى 6425 ميجاهرتز.

[Deutsch]

Europäische Union (EU) / Vereinigtes Königreich (UK) – Funkfrequenz und -leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind möglicherweise nicht alle Frequenzbänder aktiviert. Die Verwendung dieser Einheit ist in den Frequenzbändern zwischen 5.150 und 5.350 MHz sowie zwischen 5.945 und 6.425 MHz auf die Verwendung in Innenbereichen beschränkt.

[Italiano]

Frequenza radio e alimentazione per l'Unione Europea (UE) / il Regno Unito (UK)

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza [Mhz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Nota: Non tutte le bande wireless potrebbero essere abilitate a seconda della configurazione del prodotto. L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi nelle bande tra 5.150 - 5.350 MHz e 5.945 - 6.425 MHz.

[Nederlands]

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — Radiofrequentie en stroomvoorziening

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle draadloze banden ingeschakeld, afhankelijk van uw productconfiguratie. Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis in de banden 5150 - 5350 MHz en 5945 - 6425 MHz.

[Ελληνικά]

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) — ραδιοσυχνότητα και λειτουργία

Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνοτήτων και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

Τεχνολογία	Ζώνη συχνοτήτων [MHz]	Μέγιστη ισχύς εκπομπής
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Σημείωση: Ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες όλες οι ζώνες συχνοτήτων ασύρματης σύνδεσης, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους στις ζώνες 5.150 - 5.350 MHz και 5.945 - 6.425 MHz.

Second Edition
(March 2026)

© Copyright Lenovo 2025, 2026.

Lenovo, the Lenovo logo, ThinkStation, and the ThinkStation logo are trademarks of Lenovo. DisplayPort and Mini DisplayPort (mDP) are trademarks of the Video Electronics Standards Association. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle

For FSC Mix logo only