

[English]

## European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power. Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150–5350 MHz and 5945–6425 MHz.

### Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values.

[French]

## Union européenne (UE) / Royaume-Uni — fréquence radio et alimentation

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum. toutes les bandes sans fil peuvent ne pas être activées en fonction de la configuration de votre produit. L'utilisation de ce périphérique est limitée aux emplacements intérieurs dans les bandes 5150 à 5350 MHz et 5945 à 6425 MHz.

### Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES. Reportez-vous aux rubriques suivantes pour la limite DAS 10 g et les valeurs DAS maximales mesurées .

[German]

## Europäische Union (EU) / Vereinigtes Königreich — Funkfrequenz und Leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung. Je nach Ihrer Produktkonfiguration sind nicht alle drahtlosen Bänder aktiviert. Die Verwendung dieses Gerätes ist auf Innenbereiche mit dem Frequenzband von 5150 bis 5350 MHz und 5945 bis 6425 MHz beschränkt.

### Spezifische Absorptionsrate (SAR)

IHR GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN. Im Folgenden finden Sie Informationen zur SAR-Begrenzung (10 g) und maximal gemeldeten SAR-Werten.

[Spanish]

## Unión Europea (UE) / Reino Unido: radiofrecuencia y alimentación

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima. En función de la configuración de su producto, es posible que no estén habilitadas todas las bandas inalámbricas. El uso de este dispositivo está limitado al uso en interiores con bandas de 5150-5350 MHz y 5945-6425 MHz.

### Tasa de absorción específica (SAR)

EL DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS PAUTAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO. Consulte lo siguiente para el límite de SAR de 10g y los valores de SAR máximos notificados.

[Italian]

## Unione europea (UE) / Regno Unito — radiofrequenza e potenza

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime. Non tutte le bande wireless possono essere abilitate a seconda della configurazione del prodotto. L'uso di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi nelle bande 5150 - 5350 MHz e 5945 - 6425 MHz.

### Requisito SAR (Specific Absorption Rate)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO. Di seguito sono riportati il limite SAR per 10 g di tessuto e i valori SAR massimi segnalati.

[Dutch]

## Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk — radiofrequentie en vermogen

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen. Mogelijk zijn niet alle draadloze bandbreedtes mogelijk op uw productconfiguratie. Het gebruik van dit apparaat is beperkt tot locaties binnenshuis in de bandbreedtes 5150 - 5350 MHz en 5945 - 6425 MHz.

### Specifieke absorptiesnelheid (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Zie het onderstaande voor de 10g SAR-limiet en de maximale gemeten SAR-waarden.

[Portuguese]

## União Europeia (UE) / Reino Unido — radiofrequência e potência

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima. Nem todas as bandas sem fios podem ser ativadas, dependendo da configuração do seu produto. A utilização deste dispositivo é limitada a locais no interior nas bandas 5150 - 5350 MHz e 5945 - 6425 MHz.

### Taxa de Absorção Específica (SAR)

O SEU DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS REFERENTES À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO. Consulte, no seguinte documento, o limite da SAR de 10g e a SAR máxima registada.

[Polish]

## Unia Europejska (UE) / Wielka Brytania — częstotliwość radiowa i moc

Urządzenie używa następujących pasm częstotliwości radiowych i maksymalnej mocy fal radiowych. Nie wszystkie pasma bezprzewodowe mogą być włączone w zależności od konfiguracji produktu. Korzystanie z tego urządzenia jest ograniczone do lokalizacji wewnątrz budynków w pasmach 5150 - 5350 MHz i 5945 - 6425 MHz.

### Współczynnik promieniowania SAR (Specific Absorption Rate)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA NA ODDZIAŁYWANIE FAL RADIOWYCH. Poniżej wskazano limit SAR wynoszący 10 g i podano maksymalne zgłaszane wartości SAR.

[Greek]

## Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο — ραδιοσυχνότητα και ισχύς

Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνοτήτων και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες όλες οι ασύρματες ζώνες συχνοτήτων. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους στις ζώνες συχνοτήτων 5150 - 5350 MHz και 5945 - 6425 MHz.

### Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ. Ανατρέξτε στα παρακάτω για το όριο των 10 g SAR και τις μέγιστες τιμές SAR που αναφέρθηκαν.

[Romanian]

## Uniunea Europeană (UE) / Regatul Unit — radiofrecvență și putere

Acest echipament radio operează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio. Este posibil ca nu toate benzile fără fir să fie activate, în funcție de configurația produsului dumneavoastră. Utilizarea acestui dispozitiv este limitată la spații interioare, în benzile de 5150 - 5350 MHz și 5945 - 6425 MHz.

### Rata specifică de absorbție (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ RESPECTĂ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO. Pentru limita SAR 10g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele.

[Bulgarian]

## Европейски съюз (ЕС) / Обединеното кралство — радиочестота и мощност

Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност. Не всички безжични диапазони могат да бъдат активирани в зависимост от конфигурацията на Вашия продукт. Използването на това устройство е ограничено до закрити помещения в диапазоните 5150 - 5350 MHz и 5945 - 6425 MHz.

### Специфично ниво на поглъщане (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ. Вж. следното за ограничението за SAR за 10 г и максималните съобщени стойности на SAR.

[Hungarian]

## Európai Unió (EU) / Egyesült Királyság — rádiófrekvencia és teljesítmény

Ez a rádióberendezés a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvencias teljesítményt használja. A termék konfigurációjától függően előfordulhat, hogy nincs az összes vezeték nélküli sáv engedélyezve. Az eszköz használata beltéren korlátozódik az 5150-5350 MHz-es és az 5945-6425 MHz-es sávokban.

### Fajlagos energiafelvételi tényező (SAR)

AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK. Az alábbiakban további információkat tudhat meg a 10g SAR-határértékről és a legmagasabb jelentett SAR-értékekről.

[Croatian]

## Europska unija (EU) / Ujedinjeno Kraljevstvo — radio frekvencija i snaga

Frekvencijski rasponi i maksimalna snaga radijske frekvencije koju radijska oprema koristi navedeni su u nastavku. Ovisno o konfiguraciji proizvoda nisu omogućeni svi bežični pojasi. Upotreba uređaja ograničena je na korištenje u zatvorenom prostoru u pojasi 5150 do 5350 MHz i 5945 do 6425 MHz.

### Specifična brzina apsorpcije (SAR)

VAŠ UREĐAJ PREUZIMA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLAGANJE RADIJSKIM VALOVIMA. Pogledajte sljedeće ograničenje od 10g SAR i maksimalne prijavljene SAR vrijednosti.

[Czech]

## Evropská unie (EU) / Spojené království — radiové frekvence a výkon

Toto rádiové zařízení pracuje v následujících kmitočtových pásmech a při maximálním radiofrekvenčním výkonu. V závislosti na konfiguraci vašeho produktu nemusí být povolena všechna bezdrátová pásma. Použití tohoto zařízení je omezeno na použití ve vnitřních prostorech v pásmech 5150 – 5350 MHz a 5945 – 6425 MHz.

### Míra absorbované energie (SAR)

VAŠE ZAŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ MEZINÁRODNÍM POKYNŮM PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM. Viz následující informace o limitu SAR 10 g a maximálních vykazovaných hodnotách SAR.

[Slovenian]

## Evropska unija (EU) / Združeno kraljestvo — radijska frekvenca in moč

Ta radijska oprema deluje z naslednjimi frekvenčnimi pasovi in največjo radiofrekvenčno močjo. Odvisno od konfiguracije vašega izdelka vsi brezžični pasovi morda niso omogočeni. Ta naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih v frekvenčnih pasovih 5150 – 5350 MHz in 5945 – 6425 MHz.

### Stopnja specifične absorpcije (SAR)

VAŠA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM. Glede omejitve stopnje specifične absorpcije na 10 g in najvišjih poročanih vrednosti stopnje specifične absorpcije upoštevajte naslednje.

[Slovak]

## Európska únia/Spojené kráľovstvo — rádiová frekvencia a výkon

Toto rádiové zariadenie pracuje v nasledujúcich frekvenčných pásmach a s maximálnym rádiofrekvenčným výkonom. V závislosti od konfigurácie vášho výrobku nemusia byť povolené všetky bezdrôtové pásma. Použitie tohto zariadenia je obmedzené na používanie v interiéri a vo frekvenčných pásmach 5150 – 5350 MHz a 5945 – 6425 MHz.

### Špecifická miera absorpcie (SAR)

ZARIADENIE SPLŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE, KTORÉ URČUJÚ MIERU VYSTAVENIA RÁDIOVÉMU ŽIARENIU. Pozrite si nasledujúce informácie o limite 10 g SAR a maximálnych vykázaných hodnotách SAR.

[Serbian]

## Evropska unija (EU) / Ujedinjeno Kraljevstvo — radio frekvencija i snaga

Ova radio oprema radi na sledećim frekventnim opsezima i maksimalnoj snazi radio-frekvencije. U zavisnosti od konfiguracije vašeg proizvoda, ne moraju da budu omogućeni svi bežični opsezi. Korišćenje ovog uređaja je ograničeno na upotrebu u zatvorenom prostoru u opsezima 5150 - 5350 MHz i 5945 - 6425 MHz.

### Specifična brzina apsorpcije (SAR)

VAŠ UREĐAJ ISPUNJAVA MEĐUNARODNE SMERNICE ZA IZLAGANJA RADIO TALASIMA. SAR ograničenje na 10 g i maksimalne prijavljene SAR vrednosti pogledajte na sledećoj listi.

[Danish]

## Den Europæiske Union (EU) / Storbritannien — radiofrekvens og strøm

Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm. Ikke alle trådløse bånd er i aktiveret afhængig af dit produkts konfiguration. Denne enhed er begrænset til indendørs brug på båndene 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz.

### SAR (Specific Absorption Rate)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING FOR RADIØBØLGER. Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede SAR-værdier:

[Finnish]

## Euroopan unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta — radiotaajuus ja teho

Tämä radiolaitte toimii seuraavilla taajuualueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla. Kaikki langattomat kaistat eivät välttämättä ole käytettävissä tuotteen kokoonpanosta riippuen. Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin taajuuksilla 5150 – 5350 MHz ja 5945 – 6425 MHz.

### Ominaisabsorptionopeus (SAR)

LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET. Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja.

[Swedish]

## Europeiska unionen (EU) / Storbritannien — radiofrekvens och ström

Denna radioutrustning utnyttjar följande frekvensband och maximala radiofrekvenseffekt. Alla trådlösa band kanske inte är aktiverade beroende på produktkonfigurationen. Användningen av den här enheten är begränsad till platser inomhus i banden 5150 - 5350 MHz och 5945 - 6425 MHz.

### Specifik absorptionsnivå (SAR)

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER KRING EXPONERING FÖR RADIOVÄGÖR. Nedan följer SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g.

[Norwegian]

## Den europeiske union (EU) / Storbritannia — radiofrekvens og strøm

Dette radioutstyret opererer med følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm. Ikke alle trådløse bånd er kanskje aktivert, avhengig av produktkonfigurasjon. Bruk av denne enheten er begrenset til innendørs bruk i båndene 5150 – 5350 MHz og 5945 – 6425 MHz.

### Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

ENHETEN DIN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER. Se følgende for 10g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier.

[Turkish]

## Avrupa Birliği (AB) / Birleşik Krallık — radyo frekansı ve güç

Bu radyo donatısı, aşağıdaki frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücüyle çalışır. Ürün yapılandırmanıza bağlı olarak tüm kablosuz bantlar etkinleştirilmeyebilir. Bu cihazın kullanımını 5150 – 5350 MHz ve 5945 – 6425 MHz bantlarındaki iç mekânlarla sınırlıdır.

### Özgül emilim oranı (SAR)

ÇİHAZINIZ ULUSLARARASI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA YÖNERGELERİNE UYGUNDUR. 10 g SAR limiti ve maksimum bildirilen SAR değerleri için aşağıdakilere bakın.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	<13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 3 14ABR8, IdeaPad Slim 3 14AMN8, IdeaPad Slim 3 14IAN8)	0.978 W/kg	0.978 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 3 15ABR8, IdeaPad Slim 3 15AMN8)	1.485 W/kg	1.485 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 3 15IAN8)	1.107 W/kg	1.107 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Slim 3 16ABR8)	1.187 W/kg	1.187 W/kg

## Translation

**Technology:** Technologie | Technologie | Tecnología | Tecnologia | Technologie | Tecnología | Technologie | Τεχνολογία | Tehnologie | Технология | Technológia | Tehnologija | Technologie | Tehnologija | Technológia | Tehnologija | Teknologii | Teknologija | Teknik | Teknologii | Teknoloji

**Frequency band:** Bande de fréquence | Frequenzband | Banda de frecuencia | Banda di frequenza | Frequentieband | Banda de frequência | Pasma częstotliwości | Ζώνη συχνοτήτων | Banda de frecvență | Честотна лента | Frecuenciasáv | Frekvenscijski raspon | Frekvenčni pásmo | Frekvenčni pas | Frekvenčné pásmo | Frekventni opseg | Frekvensbånd | Taajuualue | Frekvensband | Frekvensbånd | Frekans bandi

**Maximum transit power:** Niveau de puissance de transmission maximal | Maximale

Übertragungsleistung | Energía de transmisión máxima | Potenza di trasmissione massima | Maximaal zendvermogen | Energia máxima transmitida | Maksymalna moc nadawania | Μέγιστη ισχύς εκπομπής | Putere de transmisie maximă | Максимальная мощность на передаване | Maximális átviteli teljesítmény | Maksimalna snaga odašiljanja | Maximální vysílací výkon | Največja oddajna moč | Maximálny prenášaný výkon | Maksimalna snaga prenosa | Maksimal overførselsstrøm | Enimmäislähetysteho | Maximal sändningseffekt | Maksimal overføringsstyrke | Maksimum iletim gücü

**Item:** Elément | Element | Elemento | Voce | Item | Item | Element | Στοιχείο | Element | Element | Elem | Stavka | Položka | Element | Položka | Stavka | Element | Kohde | Artikel | Element | Öge

**Body-worn SAR:** DAS de corps | SAR am Körper getragen | SAR implantado en el cuerpo | SAR corporeo | SAR bij dragen op het lichaam | SAR média relativa a todo o corpo | Wartość SAR przy noszeniu przy ciele | SAR για φορετές συσκευές | Limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului | SAR при носене до тялото | Határérték testen viselés esetén | SAR nošenja uz tijelo | SAR při nošení na těle | SAR pri nošnji ob telesu | SAR pri nošení na tele | SAR kod nošenja na telu | Kroppsåren SAR | Koko kehon SAR | SAR för enhet buren på kroppen | Kropsslitte SAR | Vücutta bulunan SAR

**Limb SAR:** DAS membre | SAR an Gliedmaßen | SAR de extremidad | SAR arti | SAR op ledematen | SAR relativa a membros específicos | Wartość SAR dla kończyn | SAR άκρων | Limita SAR pentru membre | SAR за крайник | Határérték végtagok esetén | SAR ud | SAR při nošení na končetině | SAR ob okončinah | SAR na končatine | SAR kod nošenja na udovima | SAR for arme/ben | Raajan SAR | SAR för enhet buren på arm eller ben | Lem-SAR | Uzuvida bulunan SAR

## Ukraine Radio frequency and power

Справжнім Lenovo PC HK Limited заявляє, що тип радіобладнання IdeaPad Slim 3 14ABR8, IdeaPad Slim 3 14AMN8, IdeaPad Slim 3 14IAN8, IdeaPad Slim 3 15ABR8, IdeaPad Slim 3 15AMN8, IdeaPad Slim 3 15IAN8 | IdeaPad Slim 3 16ABR8 відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://conf.lenovo.ua/>.

Радіобладнання працює в наступних смугах радіочастот та з наступною максимальною потужністю випромінювання даних смуг:

Технологія	Діапазон частот [МГц]	Максимальна потужність передавача
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 дБм

## Ukraine Specific absorption rate (SAR)

ВАШ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ РЕКОМЕНДАЦІЯМ ЩОДО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ.

Див. наведені нижче значення SAR на зразку 10 г та максимально можливі значення SAR.


Показник	SAR на тілі	SAR на кінцівках
Обмеження SAR на зразку 10 г	2 Вт/кг	4 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм (IdeaPad Slim 3 14ABR8, IdeaPad Slim 3 14AMN8, IdeaPad Slim 3 14IAN8)	0,978 Вт/кг	0,978 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм (IdeaPad Slim 3 15ABR8, IdeaPad Slim 3 15AMN8)	1,485 Вт/кг	1,485 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм (IdeaPad Slim 3 15IAN8)	1,107 Вт/кг	1,107 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм (IdeaPad Slim 3 16ABR8)	1,187 Вт/кг	1,187 Вт/кг

Додаткову інформацію про SAR див. в *Посібнику з техніки безпеки та гарантії*, який постачається разом із пристроєм.

For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP41L45638



Lenovo