



Agency Models: CT37X0N

Product documentation is available at sps.honeywell.com .	La documentation sur le produit est disponible à sps.honeywell.com .	La documentation du produit est disponible sur le site sps.honeywell.com .	La documentazione sul prodotto è disponibile sul sito sps.honeywell.com .	Die Produktdokumentation ist unter sps.honeywell.com verfügbar.	La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com .	La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com .
A documentação do produto está disponível em sps.honeywell.com .	产品文档请参见 sps.honeywell.com 。	產品文件集請參見 sps.honeywell.com 。	製品ドキュメントは sps.honeywell.com で利用可能です。	제품 설명서는 sps.honeywell.com 에서 확인할 수 있습니다 .	Документацию по изделию можно найти на сайте sps.honeywell.com .	توفر وثائق المنتج على الموقع التالي sps.honeywell.com .
Publicly downloadable certificates are available at honeywell.com/PSScompliance .	Les certificats téléchargeables accessibles au public sont disponibles à honeywell.com/PSScompliance .	Les certificats téléchargeables publiquement sont disponibles sur honeywell.com/PSScompliance .	I certificati pubblicamente scaricabili sono disponibili sul sito Web honeywell.com/PSScompliance .	Zertifikate stehen unter honeywell.com/PSScompliance öffentlich zum Download zur Verfügung.	Hay certificados descargables disponibles públicamente en honeywell.com/PSScompliance .	Puede descargar los certificados de acceso público en honeywell.com/PSScompliance .
Certificados disponíveis ao público para download em: honeywell.com/PSScompliance .	如需公开下载证书，请访问 honeywell.com/PSScompliance 。	如需可公開下載證書，請造訪 honeywell.com/PSScompliance 。	一般にダウンロード可能な証明書は、 honeywell.com/PSScompliance で利用可能です。	공개적으로 다운로드 가능한 인증서는 honeywell.com/PSScompliance 에서 구할 수 있습니다 .	Публичные сертификаты доступны на странице honeywell.com/PSScompliance .	الشهادات القابلة للتنزيل متاحة للعمامة على الموقع honeywell.com/PSScompliance
 Caution: Any changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Honeywell International Inc. may void the authorization to operate this equipment.	 MISE EN GARDE : Tout changement ou modification apporté(e) à cet équipement qui n'est pas expressément approuvé(e) par Honeywell International Inc. peut annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	 Mise en garde : tous les changements ou les modifications apportés à cet équipement non expressément approuvés par Honeywell International Inc. peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	 Attenzione: qualsiasi variazione o modifica apportata a questa apparecchiatura, non espressamente approvata da Honeywell International Inc., potrebbe annullare l'autorizzazione concessa all'utente per utilizzare l'apparecchiatura.	 Vorsicht: Von Honeywell International Inc. nicht ausdrücklich genehmigte Veränderungen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung für dieses Gerät erlischt.	 Precaución: Cualquier modificación o cambio realizado en este equipo, no expresamente aprobado por Honeywell International Inc., puede anular la autorización para utilizar este equipo.	 Precaución: cualquier cambio o modificación a este equipo que no esté expresamente aprobado por Honeywell International Inc. puede invalidar la autorización para usarlo.
 Atenção: qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela Honeywell International Inc. neste equipamento poderá invalidar a autorização de operá-lo.	 注意：对本设备进行任何未经 Honeywell International Inc. 明确准许的更改或修改，可能会使操作本设备的授权失效。	 注意：凡未經 Honeywell International Inc. 明確准許即擅自變更或改造本設備者，可能無權再操作本設備。	 警告：Honeywell International Inc. の明示的な承認なしに、この機器を変更または改造すると、この機器を操作する権限が無効になる場合があります。	 주의 : Honeywell International Inc. 에 의해 확실한 승인을 받지 않은 방법으로 본 장비를 변경 또는 개조하는 경우 장비를 적용할 수 있는 승인이 취소될 수 있습니다 .	 Внимание! Любые изменения или модификации данного оборудования без одобрения компании Honeywell International Inc. могут привести к запрету эксплуатации данного оборудования.	 تحذير: قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير مصادق عليها من شركة Honeywell International Inc. إلى إلغاء ترخيص تشغيل هذا الجهاز.
For body worn operation, this device has been tested and meets the limits regarding human exposure to electromagnetic radiation set forth in related FCC, IC and CE rules, guidelines and standards for use with the following body worn accessory: holster. Use of other accessories may not ensure compliance with the mentioned rules.				Fonctionnement près du corps: ce dispositif a été testé et s'avère conforme aux règles et lignes directrices des normes FCC, IC et CE, relatives aux limites d'une exposition humaine sécuritaire au rayonnement électromagnétique pour une utilisation près du corps de l'accessoire suivant: holster. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité avec les règles mentionnées.		

 802.11 Caution: A Wireless Network Administrator should review the operating restrictions and use with a properly configured access point.

Use only shielded data cables with this system.	Utiliser uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilisez uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilizzare solo cavi dati schermati con questo sistema.	Für dieses System nur abgeschirmte Datenkabel verwenden.	Utilice sólo cables de datos blindados con este sistema.	Use únicamente cables protegidos para datos con este sistema.
Use somente cabos de dados blindados com este sistema.	此系统仅能使用屏蔽数据电缆。	此系統只能使用包覆的資料傳輸線。	このシステムにはシールド付きデータケーブルのみを使用してください。	이 시스템에는 차폐된 데이터 케이블만 사용하십시오 .	Используйте с этой системой только экранированные кабели передачи данных.	استخدم فقط كابلات البيانات المصحف مع هذا النظام

Models: CT37X0N 802.11a Radio Precaution Statements 802.11a wireless LAN 5150 to 5250 MHz (5.15 to 5.25 GHz) (5 GHz radio channels 36 - 48) is restricted to indoor operations to reduce harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations. - The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the EIRP limit. - The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall comply with the EIRP limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate. - Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.	Models: CT37X0N 802.11a Énoncé de mise en garde radio - Mise en garde : 802.11a sans fil LAN 5150 à 5250 MHz (5,15 à 5,25 GHz) (fréquences radio 36 à 48 de 5 GHz) est limité aux opérations en intérieur pour réduire les interférences nuisibles aux opérations du système mobile par satellite (MSS) dans le même canal. - Mise en garde : Le gain en puissance d'antenne maximal autorisé pour les périphériques dans les bandes 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite EIRP - Mise en garde : Le gain en puissance d'antenne maximal autorisé pour les périphériques dans les bandes 5725 à 5850 MHz doit respecter les limites EIRP spécifiées pour les opérations point à point et non point à point le cas échéant. - Mise en garde : Sachez que les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c.-à-d. utilisateurs prioritaires) des bandes 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et que ces radars peuvent causer des interférences ou endommager les périphériques LE-LAN.
Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.	Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.	Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

 Honeywell International Inc. hereby declares that the radio equipment types, non-specific SRD (Models: CT37X0N), are in compliance with the following directives: 2014/53/EU Radio Equipment 2011/65/EU RoHS (Recast) The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance . European contact: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	 Honeywell International Inc. déclare par la présente que les types d'équipement radio, SRD non spécifiques (modèles: CT37X0N) sont conformes aux directives suivantes: - Équipement radio 2014/53/UE 2011/65/UE – RoHS (Refonte) Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante: honeywell.com/PSScompliance . Personne-ressource en Europe: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Les Pays-Bas	 Honeywell International Inc. déclare par la présente que les types d'équipements radioélectriques de faible portée non spécifiques (Modèles: CT37X0N) sont conformes aux directives suivantes: 2014/53/UE Équipement radio 2011/65/UE RoHS (refonte) Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante: honeywell.com/PSScompliance . Contact en Europe: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Pays-Bas	 Honeywell International Inc. dichiara che i tipi di apparecchiature radio, SRD (dispositivi a corto raggio) non specifici (Modelli: CT37X0N), sono conformi alle seguenti direttive: 2014/53/UE - Apparecchiature radio (dispositivi a corto raggio) non specifici (Modelli: CT37X0N), sono conformi alle seguenti direttive: 2014/53/UE - Apparecchiature radio - RoHS 2011/65/UE (rifiusione) Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: honeywell.com/PSScompliance . Contatto in Europa: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Paesi Bassi	 Honeywell International Inc. erklärt hiermit, dass das nicht näher spezifizierte SRD (Modelle: CT37X0N) folgende Richtlinien erfüllt: - Richtlinie 2014/53/UE (Funkanlagen) 2011/65/UE RoHS (Recast) Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: honeywell.com/PSScompliance . Ansprechpartner Europa: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Niederlande	 Honeywell International Inc. declara que los tipos de equipo de radio, dispositivos de corto alcance (SRD) no específicos (modelos: CT37X0N), cumplen con las directivas siguientes: 2014/53/UE sobre equipos de radio 2011/65/UE RoHS (Refundida) El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance . Contacto europeo: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Países Bajos	 Honeywell International Inc. declara que los tipos de equipo de radio, SRD no específicos (modelos: CT37X0N), son conforme a las siguientes directivas: - Normativa 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos 2011/65/UE RoHS (Reformulada) El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance . Contacto europeo: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Países Bajos
 Por meio deste documento, a Honeywell International Inc. declara que os tipos de equipamento de rádio, sem SRD específico (modelos: CT37X0N), estão em conformidade com as seguintes diretivas: - Equipamento de rádio 2014/53/UE 2011/65/UE RoHS (Reformulação) O texto completo da declaração de conformidade da União Europeia está disponível em honeywell.com/PSScompliance . Contato na Europa: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen Holanda	 Honeywell International Inc. 特此聲明，無線電設備類型「非特定 SRD」(型號：CT37X0N) 符合以下指令的規定： 2014/53/UE 無線電設備 2011/65/UE RoHS (新版) 關於歐盟符合性聲明的全文，請訪問以下網址： honeywell.com/PSScompliance 。歐洲聯繫信息： Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	 Honeywell International Inc. 特此聲明，無線電設備類型「非特定 SRD」(型號：CT37X0N) 符合下列指令的規範： 2014/53/UE 無線電設備 2011/65/UE RoHS (重訂) 如需歐盟符合性聲明的全文，請造訪下列網址： honeywell.com/PSScompliance 。歐洲聯絡資訊： Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	 Honeywell International Inc. は、無線装置タイプ、非特定 SRD (モデル: CT37X0N) が、以下の指令に準拠することここに宣言します。 2014/53/UE 無線機器 2011/65/UE RoHS (改正) EU 適合宣言書の全文は、 honeywell.com/PSScompliance で利用可能です。 欧州でのお問い合わせ： Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	 Honeywell International Inc. 는 무선 장비 유형, 일반 SRD (모델: CT37X0N) 가 다음 지침을 준수함을 선언합니다. 2014/53/UE 무선 장비 2011/65/UE 무선 (Recast) EU 준수 선언문의 전문은 인터넷 주소 honeywell.com/PSScompliance 에서 참조할 수 있습니다 . 유럽 연락처: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	 Настоящим компания Honeywell International Inc. заявляет, что радиосистемы ближнего действия (модели CT37X0N) соответствуют следующим директивам: - Директива 2014/53/EC по радиооборудованию 2011/65/EC Директива RoHS (исправленная) Полный текст декларации соответствия стандартам ЕС доступен на странице honeywell.com/PSScompliance . Контактное лицо в Европе: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen The Netherlands	 ‘تعلي شركة Honeywell International أن أنواع المعدات اللاسلكي، والأجهزة القصيرة المدى (SRD) المحددة (نموذج: CT37X0N) تتوافق مع التوجيهات التالية: • توجيهات الاتحاد الأوروبي 2014/53 • توجيهات الاتحاد الأوروبي RoHS (المعاد صياغتها) الاتحاد الأوروبي 2011/65 يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي بزيارة الموقع التالي: honeywell.com/PSScompliance جهات الاتصال الأوروبية: Honeywell Productivity Solutions BV Burgemeester Burgerslaan 40 5245NH Rosmalen هولندا’

United Kingdom Contact: United Kingdom Honeywell Scanning and Mobility, Honeywell House, Skimped Hill Lane, Bracknell, Berkshire, RG12 1EB Phone: +44 (0)1344921052

The equipment is intended for use throughout the European Community.

Refer to <https://efis.cept.org> for European Community Restrictions (EU ERC/REC 70-03):

- Annex 3 Band A: 2400-2483.5 MHz
- Annex 9 Band J2: 13553-13567 kHz
- Annex 13 Band E1: 5150-5350 MHz, Band E2: 5470-5725 MHz

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth and NFC

Model CT37X0N: European Community Restrictions: 5250-5350 MHz is for indoor use only; when connecting to LPI access point or bridge, 5945-6425 MHz is for indoor use only.

Operating Frequency Ranges

Model: CT37X0N

- 13.56 MHz (NFC): -15.9 dBμA/m @10m
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.76 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.67 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax): 18.90 dBm EIRP
- 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax): 21.68 dBm, 18.99 dBm, 18.92 dBm and 12.88 dBm
- 5945-6425MHz (WLAN IEEE 802.11a/ax-6E): LPI: 19.14 dBm, VLP: 12.94 dBm



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

L'équipement est prévu pour une utilisation dans les pays de la Communauté européenne.

Reportez-vous au site <https://efis.cept.org> pour obtenir les informations sur les restrictions de la Communauté Européenne (EU ERC/REC 70-03):

- Annexe 3 bande A : 2 400 à 2 483,5 MHz
- Annexe 9 bande J2 : 13 553 à 13 567 KHz
- Annexe 13 bande E1 : 5 150 à 5 350 MHz, bande E2 : 5 470 à 5 725 MHz

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth et NFC

Modèle: CT37X0N : Restrictions de la Communauté Européenne: la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur uniquement; when connecting to LPI access point or bridge, la bande de fréquences 5 945-6 425 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur uniquement.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

Plages de fréquences de fonctionnement :

Modèle: CT37X0N

- 13,56 MHz (NFC): -15,9 dBµA/m @10 m
- 2 400 à 2 483,5 MHz (réseau personnel Bluetooth) : PIRE 9,76 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth à basse énergie): PIRE 9,67 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax) : PIRE 18,90 dBm
- 5 150 à 5 250 MHz, 5 250 à 5 350 MHz, 5 470 à 5 725 MHz et 5725 à 5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax) : PIRE 21,68 dBm et 18,99 dBm et 18,92 dBm et 12,88 dBm
- 5945-6425MHz (WLAN IEEE 802.11a/ax-6E) : LPI: 19,14 dBm, VLP: 12,94 dBm

Das Gerät kann innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.

Unter <https://efis.cept.org> finden Sie Informationen über Einschränkungen der Europäischen Gemeinschaft (EU ERC/REC 70-03):

- Anhang 3 Band A: 2400–2483,5 MHz
- Anhang 9 Band J2: 13553–13567 kHz
- Anhang 13 Band E1: 5150–5350 MHz, Band E2: 5470–5725 MHz

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth und NFC

Modelle: CT37X0N : Einschränkungen der Europäischen Gemeinschaft: 5250–5350 MHz ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen; when connecting to LPI access point or bridge, 5945–6425 MHz ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Betriebsfrequenzbereiche:

Modelle: CT37X0N

- 13,56 MHz (NFC) : -15,9 dBµA/m @10 m
- 2400–2483,5 MHz (PAN Bluetooth) : 9,76 dBm EIRP
- 2400–2483,5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9,67 dBm EIRP.
- 2400–2483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax) : 18,90 dBm EIRP
- 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz, 5470–5725 MHz und 5725–5850MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax) : 21,68 dBm, 18,99 dBm, 18,92 dBm und 12,88 dBm EIRP
- 5945–6425MHz (WLAN IEEE 802.11a/ax-6E) : LPI: 19,14 dBm, VLP: 12,94 dBm

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

<