





DS-LEDKFC

Kitted+ Floor-to-Ceiling



▲ WARNING

ENG - This product is designed to be installed on solid concrete. Hardware is included for solid concrete installation. Before installing make sure the supporting surface will support the combined load of the equipment and hardware. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. Be careful not to pinch fingers when operating the mount. For support please call customer care at +44 (0) 1923 200100.







▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Ce produit est conçu pour être installé sur du béton. La visserie est incluse pour une installation sur béton. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la surface d'appui peut supporter la charge combinée de l'équipement et de la visserie. Les vis doivent être solidement fixées. Ne pas trop serrer les vis sous peine d'endommager le produit et de le rendre inutilisable. Ne jamais dépasser la capacité de charge maximale. Utilisez toujours un dispositif de levage mécanique ou un autre équipement pour soulever et positionner le matériel en toute sécurité. Ce produit est destiné à être utilisé en intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des accidents corporels. Veillez à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous utilisez la structure. Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service clientèle au +33 (0) 157 329200.

▲ ACHTUNG

DEU - Dieses Produkt ist für die Installation auf massivem Beton vorgesehen. Installationsmaterial für die Installation auf festem Beton ist im Lieferumfang enthalten. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass der Untergrund die kombinierte Last von der dvLED-Wall und der Unterkonstruktion tragen kann. Die Schrauben müssen fest angezogen werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sie sonst beschädigt werden können und das Produkt ausfallen kann. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit. Verwenden Sie immer einen Helfer oder eine mechanische Hebevorrichtung, um das schwere Lasten sicher anzuheben und zu positionieren. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung des Geräts im Freien kann zu einem Ausfall des Geräts oder zu Personenschäden führen. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei der Bedienung der Halterung nicht die Finger einklemmen. Für Unterstützung rufen Sie bitte den Kundendienst unter +49 69170776611

ENG Tools Needed for Assembly.
FRN Outils nécessaires au montage.
DEU Für den Zusammenbau erforderliche Werkzeuge.




ENG WARNING
FRN AVERTISSEMENT
DEU ACHTUNG



ENG Screws must get at least three full turns and fit snug.

FRN Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.

DEU Schrauben sind mindestens drei volle Umdrehungen einzudrehen und müssen fest anliegen.



ENG It is recommended to wear anti static gloves when handling LED tiles

FRN Il est recommandé de porter des gants antistatiques pour manipuler les panneaux LED


DEU Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LED-Kacheln antistatische Handschuhe zu tragen



ENG To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.

FRN Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.

DEU Korrektes Festziehen der Schrauben: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Schraubenkopf Kontakt hat, und dann um eine weitere 1/2 Umdrehung. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.



[ENG] Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown on the included configuration diagram for your specific configuration).


[FRN] Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces indiquées sur le schéma de configuration inclus pour votre configuration spécifique)

[DEU] Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Sie alle Teile haben, die auf dem beiliegenden Konfigurationsdiagramm für Ihre spezifische Konfiguration gezeigt werden)


Parts List		
	Part#	Description
A	KP-EV1-060	Vertical Extrusion 600mm
B	KP-EV1-180	Vertical Extrusion 1800mm
C	KP-EH1-6	Horizontal Extrusion 30x30 - 6ft
D	KP-EH1-8	Horizontal Extrusion 30x30 - 8ft
E	KP-EH1-10	Horizontal Extrusion 30x30 - 10ft
F	KP-EH4-6	Horizontal Extrusion 30x120 - 6ft
G	KP-EH4-8	Horizontal Extrusion 30x120 - 8ft
H	KP-EH4-10	Horizontal Extrusion 30x120 - 10ft
I	KP-EJ	Extrusion Joiner
J	KP-HVA3X12	Extrusion Horizontal-Vertical 30x120 Adapter Assembly
K	KP-HVA3X3-2	Extrusion Horizontal-Vertical 30x30 Adapter Assembly
L	KP-ACB	Adjustable Ceiling Plate Kit
M	KP-CMC	Cable Management Cover
N	KP-EV1-EC	Vertical Extrusion End Cap
O	KIT-LEDUNV-LATCH	LED Latch Assembly
P	10017630	M5 Cup Washer
Q	10017631	M6/M8 Cup Washer
R	10017632	M5 Flat Head Screw
S	10017633	M6 Flat Head Screw
T	10017667	M8 Flat Head Screw
U	10001061	M10 Socket Cap Screws
V	KP-AFP	Adjustable Floor Plate Assembly



A
Vertical
Extrusion
600mm




B
Vertical
Extrusion
1800mm




C, D, E
Horizontal
Extrusion
30x30mm




F, G, H
Horizontal
Extrusion
30x120mm




I
Extrusion
Joiner



J
Extrusion
Adaptor
30x120



K
Extrusion
Adaptor
30x30




L
Adjustable
Ceiling Plate
Kit



M
Cable
Management
Cover



N
Vertical
Extrusion End
Cap



O
LED Latch
Assembly



P
M5 Cup
Washer



Q
M6/M8 Cup
Washer



R
M5 Flat Head
Screw




S
M6 Flat Head
Screw



T
M8 Flat Head
Screw



U
M10 Socket
Cap Screws



V
Adjustable
Floor Plate
Assembly

Allen Key



3mm



4mm



5mm




6mm



8mm

1-1


- ENG** Join any additional vertical extrusion to the top of the main column - see included drawing for details of your specific configuration
- FRN** Fixer les extrusions verticales supplémentaires au sommet de la colonne principale - voir le dessin inclus pour les détails de votre configuration spécifique
- DEU** Verbinden Sie alle zusätzlichen vertikalen Profile mit der Oberseite der Hauptsäule - siehe beiliegende Zeichnung für Details zu Ihrer spezifischen Konfiguration.



ENG Ensure that threaded holes are at the bottom of the long extrusion and the top of the extender section to fix floor / ceiling plates. Extender section must be added to the top of the main column.

FRN Veillez à ce que les trous filetés se trouvent en bas de la longue extrusion et en haut de l'extension pour fixer les plaques de sol/plafond. L'extension doit être fixée sur le haut de la colonne principale

DEU Achten Sie darauf, dass sich die Gewindelöcher am unteren Ende des langen Profils und am oberen Ende des Verlängerungsstücks befinden, um die Boden- bzw. Verkleidungsplatten zu befestigen. Das Verlängerungsstück muss an der Oberseite der Hauptsäule angebracht werden



ENG Before tightening ensure the joiner is positioned equally between extrusions with 2 fixing screws on each section

FRN Avant de serrer, assurez-vous que les coupleurs sont positionnés de manière égale entre les extrusions avec 2 vis de fixation sur chaque section


DEU Vergewissern Sie sich vor dem Festziehen, dass der Verbinder gleichmäßig zwischen den Profilen mit 2 Befestigungsschrauben an jedem Abschnitt positioniert ist

1-2

ENG Attach slide blocks to the large and small mounting brackets using fixings provided in the adaptor assembly kit

FRN Fixer les coulisseaux aux grands et petits supports d'extrusion à l'aide des fixations fournies dans le kit d'assemblage

DEU Befestigen Sie die Gleitblöcke an den großen und kleinen Montagewinkeln mit den im Adaptor-Bausatz enthaltenen Befestigungen




1-3

ENG Slide brackets onto vertical column in the order as shown on your configuration drawing

FRN Glisser les supports d'extrusion sur la colonne verticale dans l'ordre indiqué sur votre plan de configuration

DEU Schieben Sie die Halterungen in der Reihenfolge auf die vertikale Säule, wie auf Ihrer Konfigurationszeichnung angegeben




1-4

ENG Space the mounting brackets as shown on the configuration drawing and secure in place

FRN Espacer les supports d'extrusion comme indiqué sur le plan de configuration et les fixer



DEU Verteilen Sie die Montagewinkel wie auf der Konfigurationszeichnung gezeigt und befestigen Sie sie.

x = Overall Cabinet height
y = Cabinet mounting pattern height



2-1





- ENG** Connect horizontal rails as shown on your configuration drawing. For 30x30mm extrusion insert joiner bars in the front and rear channels.
- FRN** Raccorder les extrusions horizontales comme indiqué sur votre plan de configuration. Pour les extrusions de 30x30mm, insérer les coupleurs dans les sillons avant et arrière
- DEU** Verbinden Sie die horizontalen Schienen wie auf Ihrer Konfigurationszeichnung dargestellt. Bei 30x30mm-Profilen setzen Sie Verbindungsschienen in die vorderen und hinteren Kanäle ein.



- ENG** Before tightening ensure the joiner is positioned equally between extrusions with 2 fixing screws on each section
- FRN** Avant de serrer, assurez-vous que les coupleurs sont positionnés de manière égale entre les extrusions avec 2 vis de fixation sur chaque section
- DEU** Vergewissern Sie sich vor dem Festziehen, dass der Verbinder gleichmäßig zwischen den Profilen mit 2 Befestigungsschrauben an jedem Abschnitt positioniert ist.


2-2

- ENG** Insert remaining slide blocks from Step 1-2 into the top & bottom channel of every horizontal extrusion. Two into both top & bottom for each adaptor J & K.
- FRN** Insérer les coulisseaux restants de l'étape 1-2 dans les sillons supérieurs et inférieurs de chaque extrusion horizontale. A noter qu'il faut deux coulisseaux en haut et deux coulisseaux en bas pour les supports d'extrusion J et K.
- DEU** Setzen Sie die restlichen Gleitblöcke aus Schritt 1-2 in den oberen und unteren Kanal jedes horizontalen Profils ein. Jeweils zwei in die obere und untere Nut jedes Adaptors J und K.





3-1

- ENG** Insert horizontal extrusion into mounting brackets on the vertical columns. Align slide blocks with mounting brackets and secure in place with bolts from Adaptor Assembly kit.
- FRN** Insérer l'extrusion horizontale dans les supports d'extrusion déjà fixés sur les colonnes verticales. Aligner les coulisseaux avec les supports d'extrusion et les fixer en place avec les vis du kit d'assemblage.
- DEU** Setzen Sie das horizontale Profil in die Montagehalterungen an den vertikalen Säulen ein. Richten Sie die Gleitblöcke an den Montagewinkeln aus und befestigen Sie sie mit den Schrauben aus dem Adaptorbausatz.




- ENG** Note - Measure spacing of vertical extrusion (X) according to configuration drawing supplied
- FRN** Mesurer les espacements sur l'extrusion verticale (X) selon le dessin de configuration fourni
- DEU** Messen Sie den Abstand des vertikalen Profils (X) gemäß der mitgelieferten Konfigurationszeichnung.



- ENG** Note - before tightening ensure that mounting rails are parallel and the ends are vertically aligned
- FRN** Avant de serrer les vis, s'assurer que les extrusions horizontales sont parallèles et que les extrémités sont alignées verticalement
- DEU** Vor dem Festziehen sicherstellen, dass die Montageschienen parallel und die Enden vertikal ausgerichtet sind.



3-2

- ENG** Install adjustable ceiling plate using included M8 x 50 bolts
- FRN** Montez la plaque de plafond modulable à l'aide des vis M8 x 50 fournies
- DEU** Montieren Sie die verstellbare Deckenplatte mit den beiliegenden M8 x 50-Schrauben.



Components

	Part#	Description	Qty per Assembly
V	KP-AFP	Adjustable Floor Plate	1
V1	-	Upper Floor Plate	1
V2	-	Lower Floor Plate	1
V3	-	M10 Nut	8
V4	-	Concrete Floor Anchor	6
V5	-	M8 x 45mm	4



**V1**Upper Floor
Plate**V2**Lower Floor
Plate**V3**

M10 Nut

**V4**Concrete
Floor Anchor**V5**

M8 x 45mm

4-1

**ENG**

Note - Ensure square hole in both floor plates is positioned to the rear during installation.

FRN

Remarque - Veillez à ce que le trou carré des deux embases soit orienté vers l'arrière lors de l'installation.




DEU

Hinweis - Stellen Sie sicher, dass das quadratische Loch in beiden Bodenplatten bei der Installation nach hinten zeigt.

ENG Space Lower floor plates according to dimensions on your supplied configuration drawing. Align and mark hole positions

FRN Espacez les embases inférieures selon les mesures indiquées sur le plan qui vous a été fourni. Alignez les et marquez les positions des trous.

DEU Platzieren Sie die unteren Bodenplatten entsprechend den Abmessungen auf der mitgelieferten Konfigurationszeichnung. Die Positionen der Löcher ausrichten und markieren.

**X**


4-2



ENG Drill mounting holes into supporting surface. 76mm (3") minimum depth required.

FRN Percez les trous de montage. Profondeur minimale requise : 76 mm (3").

DEU Bohren Sie die Befestigungslöcher in die tragende Oberfläche. 76 mm (3") Mindesttiefe erforderlich.










4-3

ENG Align Lower floor plate. Install using concrete anchors provided. Take care not to overtighten. Install M10 nut onto threaded posts.

FRN Alignez les ambases inférieures. Fixez les à l'aide des chevilles à béton fournies. Veillez à ne pas trop serrer. Installer les écrous M10 sur les trous filetés.

DEU Untere Bodenplatte ausrichten. Mit den mitgelieferten Betonankern befestigen. Darauf achten, dass sie nicht zu fest angezogen werden. M10-Mutter auf die Gewindestangen montieren.





4-4

ENG Fix Upper floor plate to the bottom of each extrusion column, with square hole to the rear.

FRN Fixer l'embase supérieure au bas de chaque extrusion verticale, avec le trou carré à l'arrière.

DEU Befestigen Sie die obere Bodenplatte an der Unterseite jedes vertikalen Profils, mit dem quadratischen Loch nach hinten.





4-5

ENG Align floor plates and fix in place with M10 nut onto each threaded post.

FRN Ajustez les embases inférieures et supérieures et fixez-les à l'aide des écrous M10.



DEU Richten Sie die Bodenplatten aus und befestigen Sie sie mit M10-Muttern an jedem Gewindestift.



4-6




- ENG** Level the LED mounting structure by adjusting the M10 nuts above & below the Upper floor plate. Tighten to lower, loosen to raise.
- FRN** Ajustez la hauteur des extrusions verticales en modulant les écrous M10 au-dessus et au-dessous de l'embase supérieure. Serrer pour abaisser, desserrer pour élever.

- DEU** Nivellieren Sie die LED-Montagestruktur, indem Sie die M10-Muttern über und unter der oberen Bodenplatte einstellen. Zum Absenken festziehen, zum Anheben lösen.




- ENG** Note - Ensure horizontal extrusion for mounting LED cabinets is level before moving to step 5.
- FRN** Remarque - Assurez-vous que la structure est à niveau avant de poursuivre avec l'étape 5.
- DEU** Hinweis - Vergewissern Sie sich, dass das horizontale Profil für die Montage der LED-Cabinets eben ist, bevor Sie zu Schritt 5 übergehen.

Components			Qty per Assembly
Part#	Description		
L	KP-ACB	Adjustable Ceiling Plate	1
L1	-	Ceiling Plate Assembly	1
L2	-	Concrete Anchor	4
L3	-	3" Wood Screw	4
L4	-	M8 x 40mm	4

**L1**Ceiling Plate
Assembly**L2**Concrete
Anchor**L3**3" Wood
Screw**L4**


M8 x 40mm

5-1


ENG Ensuring that the assembly is level vertically extend the ceiling plate to the ceiling and mark the mounting holes

FRN Pour s'assurer que le montage est bien à la verticale, étendez la plaque de plafond réglable vers le plafond et marquez les trous de montage

DEU Um sicherzustellen, dass die Montage senkrecht ist, erweitern Sie die verstellbare Deckenplatte zur Decke hin und markieren Sie die Montagelöcher





5-2




ENG Lower the ceiling plate & drill mounting holes into supporting surface (76mm minimum depth required).

FRN Percez les trous de fixation dans la surface de support, une profondeur minimale de 3 po (76mm) est requise.

DEU Bohren Sie Montagelöcher in die Montagefläche; Mindesttiefe von 76mm (3 Zoll) erforderlich.




5-2




ENG Insert anchor flush to concrete

FRN Insérez la cheville d'ancrage au ras du béton.


DEU Setzen Sie den Dübel bündig mit dem Beton abschließend ein.



L2 (4)




5-4




ENG Install using wood screws provided. Take care not to overtighten.

FRN Fixez les à l'aide des chevilles à béton fournies. Veillez à ne pas trop serrer.

DEU Mit den mitgelieferten Betonankern befestigen. Darauf achten, dass sie nicht zu fest angezogen werden.



ENG Maximum 35 ft • lb (47 N.M.).




6

Spacer Assembly

Parts List


Description	Qty.
X wall plate shim1	10
Y spacer	2
Z spacer extension	2
AA M5 flat head screw	8
BB 1/4" flat washer	8
CC 3mm allen wrench	1
DD 4mm allen wrench	1



DS-LEDUNVSPACER Kit:

6-1

- ENG** Determine the height of the display being mounted and locate that dimension on the front of the spacer. If the display height is above 540mm, add the spacer extension. If the display height is not listed on the spacer, measure the display to set custom spacing.
- FRN** Déterminez la hauteur de l'écran à monter et repérez cette dimension sur l'avant du gabarit. Si la hauteur de l'écran est supérieure à 540 mm, ajoutez l'extension du gabarit. Si la hauteur de l'écran n'est pas indiquée sur le gabarit, mesurez l'écran pour définir un espacement personnalisé.
- DEU** Bestimmen Sie die Höhe des zu montierenden Cabinets und suchen Sie dieses Maß auf der Vorderseite des Abstandshalters. Wenn die Höhe des Cabinets größer als 540 mm ist, fügen Sie die Abstandshalterverlängerung hinzu. Wenn die Höhe des Displays nicht auf dem Abstandshalter angegeben ist, messen Sie das Display, um einen individuellen Abstand einzustellen.




X > 540mm



X ≤ 540mm




X = Not listed








6-2

- ENG** Add extension for displays taller than 540mm. Move the spacer bracket and clamp to the lower extrusion.
- FRN** Ajoutez la rallonge pour les écrans plus hauts que 540 mm. Déplacer la pince et la fixer sur la partie inférieure du gabarit.
- DEU** Für Cabinets, die höher als 540 mm sind, muss die Verlängerung hinzugefügt werden. Versetzen Sie den Abstandshalterung und die Klemme an das untere Profil.






7a

ENG Move spacer bracket and clamp to the desired display height
FRN Déplacer la pince à la dimension de l'écran souhaitée.
DEU Abstandshalter und Klemme auf die benötigte Höhe des Cabinets einstellen.




7a-1

ENG Optional. Remove and replace pins to align with correct display height
FRN En option. Retirer et remplacer les goupilles pour obtenir la même hauteur que l'écran.
DEU Optional. Versetzen Sie die Positionierbolzen, um den Abstandshalter auf die richtige Höhe des Cabinets ausrichten zu können.





OR





7b



ENG Measure display to set spacing for sizes not listed on spacer
FRN Mesurer le cabinet pour définir la dimension souhaitée non indiquée sur le gabarit.
DEU Messen Sie das Cabinet, um den Abstandshalter für Cabinets vorzubereiten, die nicht aufgelistet sind.



Adjust and secure
 Ajuster et fixer
 Einstellen und festziehen



Return to 30mm and reattach the clamp that was removed.
 Revenir à la position 30 mm et refixer la pince qui a été enlevée.
 Zurück in die 30 mm Position versetzen und die Klemme wieder einsetzen.




8-1

ENG Use a laser to ensure that the first row of 120mm extrusion is level and set to the correct position for the desired start height of the screen. (Extrusion start height = Cabinet start height + Cabinet mounting height + 13mm)

FRN Utilisez un laser pour vous assurer que la première rangée d'extrusions de 120 mm est de niveau et fixée au bon endroit pour que le mur LED soit installé également à la bonne hauteur. (Hauteur de départ de l'extrusion = Hauteur de départ du caisson + Hauteur de montage du caisson + 13 mm)

DEU Stellen Sie mit einem Laser sicher, dass die erste Reihe des 120-mm-Profils waagerecht ist und auf die richtige Position für die gewünschte Starthöhe des Bildschirms eingestellt ist. (Oberkante des Profils = Starthöhe des Cabinets + Montagehöhe des Cabinets + 13 mm)



8-2

ENG Use the spacer to adjust and fine tune the extrusion position. Loosen the channel nuts securing the extrusion adaptors and slide to a position where they match the spacer setting, before tightening to fix in place.

FRN Utilisez le gabarit pour régler et affiner la position de l'extrusion. Desserrez les écrous de fixation des extrusion adaptors et faites-les glisser jusqu'à ce qu'ils correspondent au réglage du gabarit, puis serrer et fixer les en place.



DEU Verwenden Sie die Abstandshalter, um die Positionen der Profile genau einzustellen. Lösen Sie hierzu die Schrauben der Profiladapter und schieben Sie das gelöste Profil in die Position, in der es mit der Einstellung des Abstandshalters übereinstimmt, bevor Sie die Schrauben wieder festziehen.

8-3

ENG For the top row adjust the lower section of the upper clamp to the '120' position. Keep the bottom clamp set to the correct cabinet height

FRN Pour la rangée supérieure, réglez la section inférieure de la pince supérieure sur la position « 120 ». Maintenez l'attache inférieure réglée à la hauteur correcte du cabinet.

DEU Für das oberste Profil stellen Sie den unteren Teil der oberen Klammer auf die Position „120“. Verändern Sie die Einstellungen an der unteren Klemme nicht.




8-4

ENG For the lower 30mm extrusion position this at a distance equivalent to the hole spacing on the LED cabinet. Measure distance (X) from the top of the 120mm extrusion to the top of the lower section.

FRN Pour l'extrusion de 30mm du bas, positionnez-la à hauteur des trous du cabinet. Mesurez la distance (X) entre le haut de l'extrusion de 120 mm et le haut de la l'extrusion de 30mm.

DEU Für das unterste 30-mm-Profil positionieren Sie dieses in einem Abstand, der dem Lochabstand des LED-Cabinets entspricht. Messen Sie den Abstand (X) von der Oberkante des 120-mm-Profiles zur Oberkante des untersten 30-mm-Profiles.









9-1



ENG Attach 3 or 4 x LED Latch Assembly to bottom row of cabinets as shown below

FRN Fixer 3 ou 4 crochets de fixation LED sur les panneaux LED de la première rangée du bas comme indiqué ci-dessous

DEU Befestigen Sie 3 oder 4 LED-Verriegelungen an der unteren Reihe der Schränke wie unten gezeigt





9-2



[ENG] Attach 2 LED Latch Assembly to top corners of all remaining cabinets.

[FRN] Fixer seulement 2 crochets de fixation LED sur tous les autres panneaux LED.

[DEU] Bringen Sie 2 LED-Verriegelungen an den oberen Ecken aller verbleibenden Schränke an.




13	14	15	16
9	10	11	12
5	6	7	8

10-1




- ENG** Hook first row of display cabinets onto horizontal extrusion, adjust height to level and join cabinets together using connecting system. Adjust plumb, close latches, then run cables starting from left to right.
- FRN** Accrocher la première rangée de panneaux LED à l'extrusion horizontale du bas, ajuster la hauteur des panneaux LED pour qu'ils soient à niveau entre eux et les relier à l'aide de leur système de connexion. Ajuster l'aplomb, fermer les crochets, puis faire passer les câbles de gauche à droite.
- DEU** Die erste Reihe der Vitrinen in das horizontale Profil einhängen, in der Höhe ausrichten und die Vitrinen mit dem Verbindungssystem zusammenfügen. Lotrecht einstellen, Riegel schließen, dann Kabel von links nach rechts verlegen.



10-2


- ENG** Hook remaining display cabinets onto horizontal extrusion by row, adjust height to level and join cabinets together using connecting system. Adjust plumb, close latches, then run cables starting from left to right.
- FRN** Accrocher les autres panneaux LED sur les extrusions horizontales en remontant, ajuster la hauteur pour que les panneaux LED soient à niveau puis les verrouiller en eux. Ajuster l'aplomb, fermer les crochets de fixation LED, puis faire passer les câbles de gauche à droite.
- DEU** Verbleibende Vitrinen reihenweise am horizontalen Profil einhängen, in der Höhe ausrichten und mit dem Verbindungssystem zusammenfügen. Lotrecht einstellen, Riegel schließen, dann Kabel von links nach rechts verlegen.



ENG Run cables, then attach 'push-fit' cable management covers to the rear of vertical extrusions.

FRN Faire passer les câbles, puis clipser les cache-câbles "push-fit" à l'arrière des profilés verticaux.

DEU Verlegen Sie die Kabel und befestigen Sie dann die Abdeckungen für das Kabelmanagement an der Rückseite der vertikale Profile.



LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Peerless Industries, Inc. ("Peerless-AV") warrants to original end-users that each Peerless-AV® mounting product will be free from defects in material and workmanship, under normal use, for the applicable warranty period (from date of the original installation of the product). At its option, Peerless-AV will repair or replace, or refund the purchase price of, any product which fails to conform with this warranty.

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose shall be limited to the period of the express warranty set forth below.

In no event shall Peerless-AV be liable for incidental or consequential damages, whether or not secured by a security device which may be included with the product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation and/or the above exclusion may not apply to you.

This warranty does not cover damage caused by incorrect selection, installation or the failure to follow Peerless-AV instructions or warnings when installing, using or storing the product.

This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To make a warranty claim in EMEA, contact Peerless-AV customer care at +44 (0) 1923 200100. See complete global warranty information for all regions at www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Peerless Industries, Inc. (« Peerless-AV ») garantit aux utilisateurs finaux initiaux que chaque produit de montage de Peerless-AV® sera exempt de défauts de matériau et de fabrication, selon une utilisation normale, pendant la période de garantie applicable (à compter de la date d'installation initiale du produit). À sa discrétion, Peerless-AV réparera ou remplacera tout produit qui n'est pas conforme à cette garantie, ou en remboursera le prix d'achat.

Toute garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude à une fin particulière doit se limiter à la période de garantie expresse indiquée ci-dessous.

Peerless-AV ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages accidentels ou consécutifs, que le produit ait été fixé ou non à l'aide d'un dispositif de sécurité inclus dans l'emballage.

Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion de dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que la limite ci-dessus et/ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre situation.

La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une sélection erronée, une mauvaise installation ou le non-respect des instructions ou des avertissements de Peerless-AV lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'entreposage du produit.

La présente garantie confère des droits légaux précis et vous pouvez aussi jouir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Pour présenter une réclamation au titre de la garantie en France, communiquez avec le service à la clientèle de Peerless-AV au +33 (0) 157 329200. Consulter les renseignements complets sur la garantie mondiale pour tous les régions à www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns.

BESCHRÄNKTEN FÜNFJÄHRIGEN GARANTIE

Peerless Industries, Inc. („Peerless-AV“) übernimmt gegenüber den ursprünglichen Endnutzern die Gewährleistung, dass alle Peerless-AV®-Montageprodukte unter normalen Einsatzbedingungen für die zutreffende Garantiefrist (ab Datum der ursprünglichen Installation des Produkts) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Peerless-AV repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen ein Produkt, das dieser Garantie nicht entspricht, oder erstattet den Kaufpreis dafür.

Die Dauer einer stillschweigenden Garantie der handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck ist auf den Zeitraum der unten angegebenen ausdrücklichen Garantie beschränkt.

Auf keinen Fall haftet Peerless-AV für Neben- oder Folgeschäden, unabhängig davon, ob das Produkt durch eine eventuell mitgelieferte Sicherheitsvorrichtung gesichert war oder nicht.

In einigen Staaten ist die Beschränkung des Zeitraums für stillschweigende Garantien oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben aufgeführte Einschränkung und/oder der oben genannte Ausschluss auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Diese Garantie gilt nicht bei Schäden, die aufgrund falscher Auswahl, Installation oder Nichtbefolgung von Peerless-AV-Anweisungen oder -Warnhinweisen bei der Installation, Verwendung oder Lagerung des Produkts entstehen.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie verfügen u. U. über weitere Rechte, die sich von Staat zu Staat unterscheiden können. Um einen Garantieanspruch in Deutschland geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Peerless-AV Kundendienst unter +49 69170776611. Die vollständigen globale Garantieinformationen sind unter www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns zu finden.

ENG This page intentionally left blank.

FRN Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

DEU Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

ENG This page intentionally left blank.

FRN Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

DEU Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.

Peerless-AV Sub-Structure Series

This component is a constituent of a wider series of parts that can be combined to create multiple different configurations to suit a wide range of applications and settings.


From mobile trolley solutions to fixed floor-to-wall installations, the components in this range can be simply and intuitively amalgamated to generate a dedicated solution for your next project.

Compatible with both our Seamless dvLED solutions and award winning Video Wall mounts this system is as versatile as it is modern and stylish. Packed with installer friendly features the Sub-Structure Series is quick and simple to install, saving time on-site and creating a robust support for any digital signage display.


Also Available as:



Mobile Trolley



Free Standing



Floor-to-Wall



Bolt Down

peerless-AV[®]

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
Email: tech@peerlessmounts.com
Ph: (800) 865-2112
Fax: (800) 359-6500
www.peerless-av.com

© 2023, Peerless Industries, Inc.

Peerless-AV Europe
Unit 2 Curo Park,
Frogmore, St Albans
AL2 2DD, United Kingdom
Customer Care
44 (0) 1923 200 100
www.peerless-av.com

© 2023, Peerless Industries, Inc.

Peerless-AV América Latina
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo N.L., México 66062
Servicio al Cliente
01-800-849-65-77
www.peerless-av.com

© 2023, Peerless Industries, Inc.