




kingston.com/usb

DATATRAVELER VAULT PRIVACY 3.0

Bilgisayarınızın hassas verilerini koruyun

Kingston DataTraveler® Vault Privacy 3.0 USB Flash bellekler, XTS modunda 256-bit AES donanım tabanlı şifreleme ile uygun fiyatlı ticari sınıf güvenlik sağlar. İzinsiz erişimleri önlemek için saklanan verileri yüzde 100 korur ve en düşük özelliklere uygun olarak zorunlu karmaşık koruma sunar. İşinizin daha rahat etmesi için 10 müdahale girişiminden sonra sürücü kilitlenir ve formatlanır.

Kuruluşlar, iç kurumsal IT gereksinimlerini karşılamak için sürücülerini özelleştirebilirler. Özel logo, serileştirme numaralandırması, parola denemesi sayısı, en düşük parola uzunluğu ve standart uç nokta yönetimi (beyaz listeleme) yazılımına entegrasyon için özel ürün tanımlayıcıları özelleştirme ile sunulabilmektedir.

SuperSpeed USB 3.0 teknolojisi, kullanıcıların güvenlik için transfer hızlarından ödün vermek zorunda kalmayacakları anlamına gelmektedir. DTVP 3.0, sık sık istenen kurumsal ve devlet IT gereksinimlerini karşılamak için FIPS 197 onaylıdır ve TAA-uyumludur.

- › Uygun fiyatlı, iş sınıfı güvenlik
- › Özel iç kurumsal IT gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir
- › SuperSpeed (USB 3.0) teknolojisi
- › FIPS 197 onaylı ve TAA uyumlu

Daha fazla >>

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

Şifrelenmiş koruma — Tüm verileriniz donanımsal şifreleme ile korunmaktadır. Bu nedenle kimse, parolanızı bilmeden verilerinize erişemez.

Karmaşık parola desteği — 4 karakter setinden 3 tanesinin bir arada kullanıldığı 16 karaktere kadar parola ile korumanızı en üst düzeye çıkarın: büyük harf, küçük harf, sayılar ve/veya özel karakterler.

Veri güvenliği uyumuna yardımcı¹ — Şifrelenmiş veri koruması ile en iyi uygulama politikalarını kullanın.

Özelleştirilebilir — Sürücüler, şirket içi IT gereksinimlerini karşılamak için serileştirme numaraları, özel logo, ve standart uç nokta yönetimi yazılımını (beyaz liste) entegrasyon için özel ürün tanımlayıcısı dahil olmak üzere çeşitli şekillerde özelleştirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Arabirim

SuperSpeed (USB 3.0)

Kapsite²

4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Hız³

USB 3.0

4GB: 80MB/s okuma, 12MB/s yazma

8GB - 16GB: 165MB/s okuma, 22MB/s yazma

32GB: 250MB/s okuma, 40MB/s yazma

64GB - 128GB: 250MB/s okuma, 85MB/s yazma

USB 2.0

4GB: 30MB/s okuma, 12MB/s yazma

8GB - 128GB: 30MB/s okuma, 20MB/s yazma

Boyutlar

77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm

Suya dayanıklı

120 cm'e kadar; IEC 60529 IPX8'e uygundur.

Kullanılmadan önce ürün temiz ve kuru olmalıdır.

Çalışma sıcaklığı

0°C ile 60°C arası

Saklama sıcaklığı

-20°C ile 85°C arası

Uyumluluk

USB 3.0 ve 2.0 ile uyumludur

Minimum sistem gereksinimleri

USB 3.0 ve 2.0 ile uyumludur

kullanım için iki (2) serbest ardışık sürücü harfi gereklidir⁴

Garanti/destek

5 yıl garanti

Tüm işletim sistemleri

Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS (v. 10.12.x – 10.15.x),

Linux kernel v4.4.x⁵



PARÇA NUMARALARI

DTVP30
DTVP30/4GB
DTVP30/8GB
DTVP30/16GB
DTVP30/32GB
DTVP30/64GB
DTVP30/128GB

1. Ürün, uyuma yönelik yönetimli bir güvenlik çözümü içinde bir unsur olarak yer alır.
2. Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için, Kingston'ın Flash Bellek rehberine bakın.
3. Sunucu donanımı, yazılım ve kullanıma göre hız farklılık gösterebilir.
4. Sistem bölümlenmesi, optik sürücüler vs. gibi fiziksel cihazların ardından ilk serbest sürücü harfleri.
5. Yalnızca i386/x86_64 Intel ve AMD tabanlı işlemcileri destekler. Linux'un bazı dağıtımları, terminal uygulamaları penceresinde DataTraveler'in komutlarını düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için süper kullanıcı (root) öncelikleri gerektirir.



BU BELGEDE ÖNCEDEN BİLDİRİLMEKSİZİN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.

©2020 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 ABD.

Her hakkı saklıdır. Tüm ticari markalar ve kayıtlı ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülküdür. MKD-427TR

Kingston
TECHNOLOGY